



Linha de luz flexível

KeyLine, suspensa

Hoje em dia, muitos proprietários e designers de iluminação de escritórios preferem as linhas de luz. A razão é simples: não só as linhas de luz apresentam um design minimalista, como também oferecem mais opções e flexibilidade. Linhas e luminárias curtas ou longas, luminárias autônomas, formas diferentes e até uma diversidade de cores; tudo é possível. E com a gama KeyLine, todas estas vantagens são fornecidas a um preço competitivo, sem deixar de cumprir as normas de iluminação para escritórios. A KeyLine é uma excelente gama de linhas de luz com um design estreito e minimalista e elevado fluxo luminoso para iluminar os espaços de escritórios mais brilhantes. Com níveis baixos e confortáveis de encandeamento também é suave para os olhos e cumpre a norma UGR19. Isto torna a KeyLine ideal para as aplicações lineares, bem como para luminárias autônomas suspensas ou montadas em superfície. Uma gama que oferece a máxima flexibilidade e possibilidades ilimitadas. A flexibilidade do design da gama KeyLine é visível na forma de diferentes comprimentos, cores e fluxos luminosos, incluindo formas em L, bem como linhas retas. Tudo com elevada eficiência até 130 lm/W e a opção de atualizar a conectividade e o controlo sem fios. Juntamos a tudo isto um preço atrativo e a KeyLine também lhe permite desfrutar de um excelente valor que assegura um excepcional custo total de propriedade.

Benefícios

- Adequada para aplicações de escritório
- Excelente custo total de propriedade
- Vasta gama de opções para adequar às exigências dos diferentes escritórios

Características

- Confortável, baixo encandeamento: <UGR19 para a gama completa
- Elevado fluxo luminoso, até 4000 lm para a versão de 1,2 m
- Conectividade Interact Ready com controladores sem fios
- Opções padrão com diferentes comprimentos, cores e fluxos luminosos
- Opções de personalização

KeyLine, suspensa

Aplicação

- Escritórios
- Retalho
- Educação

Avisos e Segurança

- As luminárias KeyLine têm uma classificação IP20 e não estão protegidas contra a entrada de água. Recomendamos vivamente que se comprove a adequação do ambiente de instalação.
- Se, não obstante a advertência da classificação IP20, entrar água nas luminárias, a Philips e a Signify não podem garantir a segurança nem evitar a ocorrência de falhas. Neste caso, a garantia do produto não se aplica e será anulada.

Versions



KeyLine L-corner, black



KeyLine suspended L1500, bk



KeyLine suspended L1200, alu



KeyLine L-corner, alu



KeyLine suspended L1500, alu



KeyLine SP350P WIA



KeyLine suspended L1200, white




KeyLine suspended L1200, bk



KeyLine L-corner, white

Desenho dimensional




Detalhes do produto



KeyLine line coupling, alu



KeyLine black with ceiling bracket
accessory for surface mounting



KeyLine black with coupling piece
accessory for line mounting



KeyLine Asymmetric SM531C
detailed

KeyLine, suspensa

Detalhes do produto



KeyLine_SM350C_WIA_DPP1



KeyLine line configuration, white



KeyLine SM350C, white



KeyLine configuration with L-corner SM350X




KeyLine black with end-cap accessory



KeyLine line coupling, white



KeyLine alu with suspension set for suspended mounting



KeyLine white line coupling with coupling piece accessory



KeyLine_SM350C_WIA_DPP3



KeyLine alu with end-cap accessory

KeyLine, suspensa

Detalhes do produto



KeyLine white with coupling piece accessory for line mounting




KeyLine structured optics UGR19 (PCS)



KeyLine line coupling, black



KeyLine SM350C, alu



KeyLine alu line coupling with coupling piece accessory



KeyLine line configuration, black



KeyLine alu with ceiling bracket accessory for surface mounting



KeyLine white with suspension set for suspended mounting



KeyLine white with ceiling bracket accessory for surface mounting

KeyLine, suspensa

Detalhes do produto



KeyLine white with end-cap accessory




KeyLine alu with coupling piece accessory for line mounting



KeyLine SM350C, black



KeyLine L-corner, black



KeyLine black line coupling with coupling piece accessory




KeyLine black with suspension set for suspended mounting



KeyLine_SM350C_WIA_DPP2



KeyLine L-corner, alu



KeyLine L-corner, white

Informações gerais	
Marca CE	Sim
Driver incluído	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Classe de perigo de explosão	-
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Número de unidades de equipamento	1 unidade
Caraterísticas técnicas da luz	
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	+10 a +35 °C
Aprovação e aplicação	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança I
Código de proteção de entrada	IP20
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Cromaticidade inicial	(0.39, 0.38) SDCM <3
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Marca de inflamabilidade	Fonte de luz substituível	Código da família de produtos
62454200	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Não	SM350X
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Não	SM350C
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Não	SM350C
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Não	SM350C
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Não	SM350C
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Não	SM350X
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Não	SM350C
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Não	SM350C
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Não	SM350C
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Não	SM350C
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Não	SM350C
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Não	SM350C
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Não	SM350C
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Não	SM350C
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Não	SM350C
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Não	SM350C
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Não	SM350C
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Não	SM350C
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Não	SM350C
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Não	SM350C
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis	Não	SM350X
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	-	SM350C
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	-	SM350C
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-	-	SM350C

Order Code	Full Product Name	Marca de inflamabilidade	Fonte de luz substituível	Código da família de produtos
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-	-	SM350C

Caraterísticas técnicas da luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ângulo de feixe da fonte de luz	Color rendering index (CRI)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo Luminoso
62454200	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK	120 °	>80	138 lm/W	2.900 lm
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	120 °	>80	138 lm/W	3.600 lm
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	120 °	>80	137 lm/W	5.200 lm
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 °	>80	138 lm/W	2.900 lm
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	120 °	>80	135 lm/W	4.200 lm
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	120 °	>80	138 lm/W	2.900 lm
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 °	>80	138 lm/W	3.600 lm
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	120 °	>80	137 lm/W	5.200 lm
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	120 °	>80	138 lm/W	3.600 lm
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	120 °	>80	137 lm/W	5.200 lm
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	120 °	>80	141 lm/W	2.900 lm
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	120 °	>80	141 lm/W	2.900 lm
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	120 °	>80	141 lm/W	2.900 lm
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	120 °	>80	140 lm/W	4.200 lm
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	120 °	>80	140 lm/W	4.200 lm
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	120 °	>80	140 lm/W	4.200 lm
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	120 °	>80	138 lm/W	2.900 lm
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	120 °	>80	135 lm/W	4.200 lm
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	120 °	>80	138 lm/W	2.900 lm
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	120 °	>80	135 lm/W	4.200 lm
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	120 °	>80	138 lm/W	2.900 lm
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	-	≥80	146 lm/W	4.000 lm
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	-	≥80	141 lm/W	4.000 lm
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	-	≥80	149 lm/W	5.000 lm
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	-	≥80	146 lm/W	5.000 lm

Caraterísticas técnicas da luz (2/2)

KeyLine, suspensa

			Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3
Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica	
62454200	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK	Feixe médio	1
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Feixe médio	1
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Feixe médio	1
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Feixe médio	1
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Feixe médio	1
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Feixe médio	1
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Feixe médio	1
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Feixe médio	1
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Feixe médio	1
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Feixe médio	1
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Feixe médio	1
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Feixe médio	1
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Feixe médio	1

Funcionamento e características elétricas

			Consumo de
Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Energia
62454200	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK	220 a 240 V	21 W
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	220 a 240 V	26 W
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	220 a 240 V	38 W
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	220 a 240 V	21 W
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	220 a 240 V	31 W
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	220 a 240 V	21 W
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	220 a 240 V	26 W
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	220 a 240 V	38 W

			Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3
Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica	
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Feixe médio	1
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Feixe médio	1
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Feixe médio	1
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Feixe médio	1
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Feixe médio	1
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Feixe médio	1
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Feixe médio	1
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Feixe médio	1
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Abertura de feixe assimétrico	-
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Abertura de feixe assimétrico	-
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Abertura de feixe assimétrico	-
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Abertura de feixe assimétrico	-

			Consumo de
Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada	Energia
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	220 a 240 V	26 W
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	220 a 240 V	38 W
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	220 a 240 V	20,5 W
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	220 a 240 V	20,5 W
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	220 a 240 V	20,5 W
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	220 a 240 V	30 W
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	220 a 240 V	30 W
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	220 a 240 V	30 W

KeyLine, suspensa

Order Code	Full Product Name	Consumo de	
		Tensão de entrada	Energia
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	220 a 240 V	21 W
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	220 a 240 V	31 W
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	220 a 240 V	21 W
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	220 a 240 V	31 W
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	220 a 240 V	21 W

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
62454200	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK	Sim
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Sim
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Sim
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Sim
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Sim
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Sim
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Sim
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Sim
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Sim
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Sim
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Sim
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Sim
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Sim

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
62454200	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK	Preto RAL 9004
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	Preto RAL 9004
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	Preto RAL 9004
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	Alumínio
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	Alumínio
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	Alumínio
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	Alumínio
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	Alumínio
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	Branco RAL 9003
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	Branco RAL 9003
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	Alumínio
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	Branco RAL 9003
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	Preto RAL 9004

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica
		contra impactos
62454200	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK	IK06

Order Code	Full Product Name	Consumo de	
		Tensão de entrada	Energia
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	220-240 V	30 W
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	220-240 V	31 W
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	220-240 V	37 W
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	220-240 V	38 W

Order Code	Full Product Name	Regulável
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Sim
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Sim
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Sim
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Sim
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Sim
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Sim
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Sim
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Sim
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Não
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Sim
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Não
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Sim

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	Alumínio
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	Branco RAL 9003
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	Preto RAL 9004
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	Branco RAL 9003
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	Branco RAL 9003
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	Preto RAL 9004
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	Preto RAL 9004
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	Branco RAL 9003
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Branco RAL 9003
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	Branco RAL 9003
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Branco RAL 9003
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	Branco RAL 9003

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica
		contra impactos
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	IK06

KeyLine, suspensa

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	IK06
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	IK06
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	IK06
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	IK06
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	IK06
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	IK06
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	IK06
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	IK06
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	IK06
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	IK06
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	IK06
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	IK06

Order Code	Full Product Name	Código de proteção mecânica contra impactos
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	IK06
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	IK06
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	IK06
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	IK06
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	IK06
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	IK06
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	IK06
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	IK02
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	IK02
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	IK02
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	IK02

Condições de aplicação

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo	Adequado para uma comutação aleatória
62454200	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS BK	1%	Não
62448100	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 BK	1%	Não
62451100	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 BK	1%	Não
62420700	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 ALU	1%	Não
62423800	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 ALU	1%	Não
62452800	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS ALU	1%	Não
62446700	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 ALU	1%	Não
62449800	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 ALU	1%	Não
62447400	SM350C 34S/840 PSD PCS L1500 WH	1%	Não
62450400	SM350C 50S/840 PSD PCS L1500 WH	1%	Não
62426900	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 ALU	1%	Não
62427600	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 WH	1%	Não

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo	Adequado para uma comutação aleatória
62428300	SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK	1%	Não
62429000	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU	1%	Não
62430600	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 WH	1%	Não
62431300	SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 BK	1%	Não
62421400	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 WH	1%	Não
62424500	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 WH	1%	Não
62422100	SM350C 27S/840 PSD PCS L1200 BK	1%	Não
62425200	SM350C 40S/840 PSD PCS L1200 BK	1%	Não
62453500	SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH	1%	Não
61518200	SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH	Não aplicável	Não aplicável
61519900	SM351C 40S/840 PSD A PCS L1200 WH	1%	Não aplicável
61520500	SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH	Não aplicável	Não aplicável
61521200	SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH	1%	Não aplicável

