



Naswietlacze Ledinaire — uniwersalne i niezawodne

Oświetlenie projektorowe Ledinaire gen3

Linia produktów Ledinaire marki Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i atrakcyjne cenowo — dokładnie to, czego potrzebujesz.

Korzyści

- Zaufanie
- Efektywność
- Niezawodność

Cechy

- Szeroki zakres zastosowań, strumień świetlny od 1200 do 24 000 lm
- Wysoka trwałość (50 000 godzin)
- Dostępne z optyką symetryczną i asymetryczną
- Ciepła biel (3000 K) lub neutralna biel (4000 K)
- Płaska konstrukcja oprawy o stopniu szczelności IP65, IK07, w zestawie z przewodem; możliwość montażu na ścianie lub na suficie
- Wersje z czujnikiem ruchu

Zastosowanie

- Tereny zewnętrzne i parkingi
- Otoczenie budynków
- Obiekty sportowe o różnym przeznaczeniu

Oświetlenie projektorowe Ledinaire gen3

Wersje

Ledinaire floodlights gen3







Ledinaire floodlights gen3 with motion detector











Ledinaire floodlights gen3 with motion detector








Rysunki techniczne



Rysunki techniczne



Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



PHL-Ledinaire-Floodlight-DPP.tif

Oświetlenie projektorowe Ledinaire gen3

Informacje ogólne	
Znak CE	Tak
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie palności	-
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Kod rodziny lamp	-
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Dane techniczne oświetlenia	
Typ klosza	Szyba
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	>80
Standardowy kąt nachylenia przy montażu na wysięgniku	-
Standardowy kąt nachylenia przy montażu bezpośrednio na słupie	-
Sprawność świetlna w górę	0
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Kolor Korpusu	Szary
Certyfikaty i zastosowania	
Kod stopnia ochrony	IP65
Warunki dotyczące zastosowań	
Maksymalny poziom przyciemnienia	Nie dotyczy

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła	Barwa źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
		oprawy	światła		
53361599	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	110° x 110°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	5 500 lm
53353099	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	6 000 lm
53352399	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	8 400 lm
53345599	BVP164 LED60/865 PSU 50W SWB CE	110° x 110°	865 barwa dzienna chłodna	6500 K	6 000 lm
53363999	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	110° x 110°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	2 200 lm
53362299	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE	110° x 110°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	3 300 lm
53355499	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	2 400 lm
53354799	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	3 600 lm
53347999	BVP164 LED24/865 PSU 20W SWB CE	110° x 110°	865 barwa dzienna chłodna	6500 K	2 400 lm
53480399	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	110° x 110°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	2 200 lm
53479799	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	2 400 lm
53477399	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	3 600 lm
53476699	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	110° x 110°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	5 500 lm
53475999	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	6 000 lm
53473599	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	8 400 lm
53482799	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	110° x 110°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	1 100 lm
53481099	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	1 200 lm
53359299	BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE	110° x 110°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	11 000 lm
53358599	BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE	110° x 110°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	16 500 lm
53357899	BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE	110° x 110°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	22 000 lm
53351699	BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	12 000 lm
53350999	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	18 000 lm
53349399	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	24 000 lm
53343199	BVP165 LED120/865 PSU 100W SWB CE	110° x 110°	865 barwa dzienna chłodna	6500 K	12 000 lm

Oświetlenie projektorowe Ledinaire gen3

Order Code	Full Product Name	Kąt rozsyłu światła	Barwa źródła światła	Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	Strumień Świetlny
		oprawy	światła		
53342499	BVP165 LED180/865 PSU 150W SWB CE	110° x 110°	865 barwa dzienna chłodna	6500 K	18 000 lm
53341799	BVP165 LED240/865 PSU 200W SWB CE	110° x 110°	865 barwa dzienna chłodna	6500 K	24 000 lm
53364699	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	110° x 110°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	1 100 lm
53356199	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	110° x 110°	840 neutralna biel	4000 K	1 200 lm
53633399	BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE	40° x 83°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	7 000 lm
53496499	BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	40° x 83°	840 neutralna biel	4000 K	7 350 lm
53632699	BVP165 LED100/830 PSU 100W AWB CE	40° x 83°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	10 000 lm
53495799	BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE	40° x 83°	840 neutralna biel	4000 K	10 500 lm
53631999	BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE	40° x 83°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	15 000 lm
53494099	BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	40° x 83°	840 neutralna biel	4000 K	15 750 lm
53630299	BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE	40° x 83°	830 barwa ciepło-biała	3000 K	20 000 lm
53493399	BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	40° x 83°	840 neutralna biel	4000 K	21 000 lm

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki na zewnątrz
53361599	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53353099	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53352399	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53345599	BVP164 LED60/865 PSU 50W SWB CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53363999	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53362299	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53355499	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53354799	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53347999	BVP164 LED24/865 PSU 20W SWB CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53480399	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53479799	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	Symetryczna szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Typ optyki na zewnątrz
53477399	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53476699	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53475999	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53473599	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53482799	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53481099	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53359299	BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53358599	BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53357899	BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53351699	BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53350999	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	Symetryczna szeroki rozsył światła

Oświetlenie projektorowe Ledinaire gen3

Order Code	Full Product Name	Typ optyki na zewnątrz
53349399	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53343199	BVP165 LED120/865 PSU 100W SWB CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53342499	BVP165 LED180/865 PSU 150W SWB CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53341799	BVP165 LED240/865 PSU 200W SWB CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53364699	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53356199	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	Symetryczna szeroki rozsył światła
53633399	BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE	Asymetryczna szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Typ optyki na zewnątrz
53496499	BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	Asymetryczna szeroki rozsył światła
53632699	BVP165 LED100/830 PSU 100W AWB CE	Asymetryczna szeroki rozsył światła
53495799	BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE	Asymetryczna szeroki rozsył światła
53631999	BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE	Asymetryczna szeroki rozsył światła
53494099	BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	Asymetryczna szeroki rozsył światła
53630299	BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE	Asymetryczna szeroki rozsył światła
53493399	BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	Asymetryczna szeroki rozsył światła

Eksplloatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
53361599	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	50 W
53353099	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	50 W
53352399	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	70 W
53345599	BVP164 LED60/865 PSU 50W SWB CE	50 W
53363999	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	20 W
53362299	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE	30 W
53355499	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	20 W
53354799	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB CE	30 W
53347999	BVP164 LED24/865 PSU 20W SWB CE	20 W
53480399	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	20 W
53479799	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	20 W
53477399	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	30 W
53476699	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	50 W
53475999	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	50 W
53473599	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE	70 W
53482799	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	10 W
53481099	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	10 W
53359299	BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE	100 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
53358599	BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE	150 W
53357899	BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE	200 W
53351699	BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	100 W
53350999	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	150 W
53349399	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	200 W
53343199	BVP165 LED120/865 PSU 100W SWB CE	100 W
53342499	BVP165 LED180/865 PSU 150W SWB CE	150 W
53341799	BVP165 LED240/865 PSU 200W SWB CE	200 W
53364699	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	10 W
53356199	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	10 W
53633399	BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE	70 W
53496499	BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	70 W
53632699	BVP165 LED100/830 PSU 100W AWB CE	100 W
53495799	BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE	100 W
53631999	BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE	150 W
53494099	BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	150 W
53630299	BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE	200 W
53493399	BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	200 W

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
		uderzeniami	
53361599	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 2 kV i trybu wspólnego 2 kV
53353099	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 2 kV i trybu wspólnego 2 kV

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
		uderzeniami	
53352399	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 4 kV i trybu wspólnego 4 kV
53345599	BVP164 LED60/865 PSU 50W SWB CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 2 kV i trybu wspólnego 2 kV

Oświetlenie projektorowe Ledinaire gen3

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
53363999	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 2 kV i trybu wspólnego 2 kV
53362299	BVP164 LED33/830 PSU 30W SWB CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 2 kV i trybu wspólnego 2 kV
53355499	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 2 kV i trybu wspólnego 2 kV
53354799	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 2 kV i trybu wspólnego 2 kV
53347999	BVP164 LED24/865 PSU 20W SWB CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 2 kV i trybu wspólnego 2 kV
53480399	BVP164 LED22/830 PSU 20W SWB MDU CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 2 kV i trybu wspólnego 2 kV
53479799	BVP164 LED24/840 PSU 20W SWB MDU CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 2 kV i trybu wspólnego 2 kV
53477399	BVP164 LED36/840 PSU 30W SWB MDU CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 2 kV i trybu wspólnego 2 kV
53476699	BVP164 LED55/830 PSU 50W SWB MDU CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 2 kV i trybu wspólnego 2 kV
53475999	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 2 kV i trybu wspólnego 2 kV
53473599	BVP164 LED84/840 PSU 70W SWB MDU CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 2 kV i trybu wspólnego 2 kV
53482799	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB MDU CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 2 kV i trybu wspólnego 2 kV

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony przed uderzeniami	Ochrona przeciwprzepięciowa (wspólna/różnicowa)
53481099	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB MDU CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 2 kV i trybu wspólnego 2 kV
53359299	BVP165 LED110/830 PSU 100W SWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 4 kV i trybu wspólnego 4 kV
53358599	BVP165 LED165/830 PSU 150W SWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 4 kV i trybu wspólnego 4 kV
53357899	BVP165 LED220/830 PSU 200W SWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 4 kV i trybu wspólnego 4 kV
53351699	BVP165 LED120/840 PSU 100W SWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 4 kV i trybu wspólnego 4 kV
53350999	BVP165 LED180/840 PSU 150W SWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 4 kV i trybu wspólnego 4 kV
53349399	BVP165 LED240/840 PSU 200W SWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 4 kV i trybu wspólnego 4 kV
53343199	BVP165 LED120/865 PSU 100W SWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 4 kV i trybu wspólnego 4 kV
53342499	BVP165 LED180/865 PSU 150W SWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 4 kV i trybu wspólnego 4 kV
53341799	BVP165 LED240/865 PSU 200W SWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 4 kV i trybu wspólnego 4 kV
53364699	BVP164 LED11/830 PSU 10W SWB CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 2 kV i trybu wspólnego 2 kV
53356199	BVP164 LED12/840 PSU 10W SWB CE	IK07	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 2 kV i trybu wspólnego 2 kV

Oświetlenie projektorowe Ledinaire gen3

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony	Ochrona przeciwprzepięciowa
		przed uderzeniami	(wspólna/różnicowa)
53633399	BVP164 LED70/830 PSU 70W AWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 4 kV i trybu wspólnego 4 kV
53496499	BVP164 LED73/840 PSU 70W AWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 4 kV i trybu wspólnego 4 kV
53632699	BVP165 LED100/830 PSU 100W AWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 4 kV i trybu wspólnego 4 kV
53495799	BVP165 LED105/840 PSU 100W AWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 4 kV i trybu wspólnego 4 kV

Order Code	Full Product Name	Mech. kod ochrony	Ochrona przeciwprzepięciowa
		przed uderzeniami	(wspólna/różnicowa)
53631999	BVP165 LED150/830 PSU 150W AWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 4 kV i trybu wspólnego 4 kV
53494099	BVP165 LED157/840 PSU 150W AWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 4 kV i trybu wspólnego 4 kV
53630299	BVP165 LED200/830 PSU 200W AWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 4 kV i trybu wspólnego 4 kV
53493399	BVP165 LED210/840 PSU 200W AWB CE	IK08	Poziom ochrony przeciwprzepięciowej oprawy do trybu różnicowego 4 kV i trybu wspólnego 4 kV

