



# Thiết bị khử trùng di động thẩm mỹ không cần lắp đặt (THIẾT KẾ DÀNH CHO MÔI TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP)

## Thiết bị khử trùng không khí UV-C đặt đứng trên sàn

Thiết bị khử trùng không khí UV-C của Philips là một phương án hiệu quả và mạnh mẽ để khử trùng không khí tuần hoàn. Thiết bị này hút không khí vào trong, nơi bức xạ UV-C làm bất hoạt tới 95% vi sinh vật trong 80 m<sup>3</sup> chỉ trong vòng 1 giờ (phạm vi bao phủ hình tròn 28 m<sup>2</sup>)(1). Thiết bị này không cần lắp đặt, nhờ có chân đứng tự do, bạn có thể đẩy thiết bị tới rất nhiều không gian chuyên nghiệp, từ văn phòng, cửa hàng bán lẻ cho đến nhà hàng, khách sạn. Thiết kế thẩm mỹ này cung cấp bức xạ UV-C được kiểm soát tốt (RGO) và cũng có thể sử dụng khi có người.

## Thiết bị khử trùng không khí UV-C đặt đứng trên sàn

### Lợi ích

- Đạt mức khử trùng 95% cho 80m<sup>3</sup> không khí trong 1 giờ(1).
- Bao phủ không gian hình tròn diện tích 28 m<sup>2</sup>.
- Không cần lắp đặt cố định và có thể thay thế được ở trong phòng.
- Buồng bức xạ UV-C bên trong đáng tin cậy và mạnh mẽ.
- Giao diện dễ dùng với màn hình hiển thị rõ ràng và nhiều tùy chọn linh hoạt.
- Giao diện dễ dùng với màn hình hiển thị rõ ràng và các nút đơn giản, đầy đủ các tùy chọn linh hoạt.
- Thiết kế thẩm mỹ.
- Độ an toàn cơ học và hiệu quả diệt khuẩn được xác nhận qua các báo cáo khoa học độc lập: Hiệu quả diệt khuẩn được xác nhận bằng báo cáo thử nghiệm(1). Bảo trì dễ dàng với thông báo trên màn hình cho các linh kiện thay thế.
- (1) Henan Zhongke Lianchuang Test Service Co., Ltd Kết luận sau khi thử nghiệm: Thiết bị khử trùng không khí UV-C Philips (UVCA200) được vận hành lần lượt trong 60 phút và 120 phút trong buồng thử nghiệm 80 m<sup>3</sup> và mức tiêu diệt vi khuẩn tự nhiên trong không khí ≥95% trong cả hai lần, đáp ứng yêu cầu của WS/T648-2019 《Yêu cầu về vệ sinh chung cho máy khử trùng không khí》

### Tính năng

- Chất liệu vỏ: nhựa chống tia cực tím.
- Đèn UV-C của Philips: Phiên bản PL-L 4\*18W.
- Chấn lưu Philips: HFP 236.
- Bảng điều khiển cảm ứng: nút hẹn giờ 30/60/120 phút & tùy chọn Bật, nút tốc độ quạt với các tùy chọn thấp, trung bình và cao, nút khóa để tránh các hoạt động không mong muốn, nút bật/tắt nguồn.
- Hiển thị trên giao diện người dùng, bắt đầu đếm ngược thời gian khử trùng được thiết lập trước.
- Khởi động an toàn, đèn UVC chỉ có thể được phát sáng khi nắp sau của buồng UVC bên trong đã được lắp ráp tốt.
- Bốn bánh xe giúp di chuyển linh hoạt.

### Ứng dụng


- Tiệm làm tóc và làm đẹp
- Phòng khách sạn
- Nhà hàng
- Phòng họp nhỏ ở văn phòng và ngân hàng
- Phòng học ở trường học và nhà trẻ
- Phòng chờ trong phòng khám

## Thiết bị khử trùng không khí UV-C đặt đứng trên sàn

### Cảnh báo và An toàn

- Cảnh báo và an toàn: Cũng giống như bất kỳ hệ thống khử trùng nào khác, đèn và thiết bị UV-C phải được lắp đặt và sử dụng đúng cách. Tiếp xúc trực tiếp với tia UV-C có thể gây nguy hiểm và dẫn đến phản ứng tương tự như bị cháy nắng trên da và gây nguy hiểm nghiêm trọng cho giác mạc.
- KHƯỞC TỪ TRÁCH NHIỆM: Hiệu quả của bộ thiết bị khử trùng không khí UV-C trong việc vô hiệu hóa khả năng của một số vi rút, vi khuẩn, động vật nguyên sinh, nấm hoặc các vi sinh vật có hại khác như được mô tả ở trên trong phần có tiêu đề “Lợi ích”. Signify và nhóm các công ty của hãng không hứa hẹn hoặc đảm bảo việc sử dụng bộ thiết bị khử trùng không khí chủ động UV-C sẽ bảo vệ hoặc ngăn chặn mọi người dùng khỏi bị nhiễm trùng và/hoặc nhiễm bất kỳ loại vi rút, vi khuẩn, động vật nguyên sinh, nấm, bệnh tật hoặc dịch bệnh nào. Bộ thiết bị khử trùng không khí UV-C không được chấp thuận, không dành cho và không được sử dụng để khử trùng các thiết bị y tế. Bên cạnh và không giới hạn bất kỳ trường hợp loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý nào của Signify và nhóm công ty của Signify như được quy định trong mọi thỏa thuận về việc bán, phân phối hoặc cung cấp bộ thiết bị khử trùng không khí UV-C, Signify và nhóm công ty của Signify sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ khiếu nại hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ việc sử dụng bộ thiết bị khử trùng không khí UV-C nào ngoài mục đích sử dụng theo thiết kế, hoặc trái với hướng dẫn lắp đặt và vận hành, như được mô tả trong phần có tiêu đề “Ứng dụng” của tài liệu này, hướng dẫn sử dụng và/hoặc hướng dẫn lắp đặt.

### Bản vẽ kích thước



Thiết bị khử trùng không khí UV-C đặt đứng trên sàn

| Thông tin chung                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Dấu CE                                 | Dấu CE                               |
| Dấu ENEC                               | -                                    |
| Ký hiệu tính dễ cháy                   | -                                    |
| Bộ điều khiển                          | -                                    |
| Thử nghiệm sợi dây nóng đỏ             | Nhiệt độ 850°C,<br>thời lượng 5 giây |
| Số lượng bộ điều khiển                 | 1 thiết bị                           |
| Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu       | Có                                   |
| Thời hạn bảo hành                      | 1 năm                                |
| Thông tin kỹ thuật về đèn              |                                      |
| Loại quang                             | -                                    |
| Vận hành và điện                       |                                      |
| Cáp                                    | -                                    |
| Kết nối                                | Bộ đầu nối 3 cực                     |
| Thời gian khởi động                    | 0,25 ms                              |
| Điện áp đầu vào                        | 220-240 V                            |
| Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B | -                                    |
| Hệ số công suất (Tỷ lệ)                | 0.9                                  |
| Nhiệt độ                               |                                      |
| Dải nhiệt độ màu ánh sáng              | +5 đến +40 °C                        |
| Điều khiển và điều chỉnh độ sáng       |                                      |
| Có thể điều chỉnh độ sáng              | Không                                |
| Cơ khí và vỏ đèn                       |                                      |
| Màu vỏ đèn                             | Trắng                                |
| Vật liệu vỏ đèn                        | Nhựa                                 |
| Vật liệu chóa quang học                | -                                    |
| Vật liệu đèn phản chiếu                | -                                    |
| Chiều cao tổng thể                     | 839 mm                               |
| Phê duyệt và ứng dụng                  |                                      |
| Cấp độ bảo vệ IEC                      | Cấp an toàn II                       |
| Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học         | -                                    |
| Mã bảo vệ chống xâm nhập               | IP20                                 |
| Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)       |                                      |
| Dung sai mức tiêu thụ điện             | +/-10%                               |
| Điều kiện ứng dụng                     |                                      |
| Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên         | Không                                |

Thông tin kỹ thuật về đèn

| Order Code   | Full Product Name | Số lượng nguồn sáng |
|--------------|-------------------|---------------------|
| 911401703723 | UVCA100 84W 12    | 2                   |
| 911401703843 | UVCA200 120W 12   | 4                   |

Vận hành và điện

| Order Code   | Full Product Name | Dòng khởi động |
|--------------|-------------------|----------------|
| 911401703723 | UVCA100 84W 12    | 18 A           |

| Order Code   | Full Product Name | Dòng khởi động |
|--------------|-------------------|----------------|
| 911401703843 | UVCA200 120W 12   | 25 A           |

Thiết bị khử trùng không khí UV-C đặt đứng trên sàn

