



CoreLine Projector – för alla projekt där belysningen är A och O

CoreLine Projector gen2

Den välkända CoreLine Projector har genomgått en viktig design- och prestandaförbättring. Ribban har höjts ännu mer och den senaste generationen sätter en ny standard för skenmonterade spotlights som används i butiker och inom hotell- och restaurangbranschen.

Fördelar

- Lägre driftkostnader tack vare energibesparingar och längre livslängd
- Fantastisk accentbelysningseffekt tack vare starkt ljusflöde av hög kvalitet
- Med sin rena, enkla utformning och mycket kompakta design smälter CoreLine Projector in i de flesta inredningar på ett diskret sätt.
- Robust konstruktion av hög kvalitet med armaturhus och gångjärn av metall
- Lång livslängd
- Skenmonterad spotlight kompatibel med flera 3-fasskenor, verktygslös installation och möjlighet för inriktning leder till krångelfri installation
- Skenmonterade spotlights ger en flexibel belysningsinstallation som förenklar ändringar i rummet eller inredningen

CoreLine Projector gen2

Funktioner

- Diskret och kompakt design med vit (RAL9003) eller svart (RAL9004) ytbehandling
- Finns i utföranden med en ljusfördelning på 25 grader (accentstrålkastare) eller 38 grader (bredstrålande accentstrålkastare)
- Ljusflöde på 3 000 lumen efter installation
- Korrelerad färgtemperatur på 3 000 K eller 4 000 K
- Energieffektivitet på upp till 110 lm/w
- Färgåtergivningindex på >90
- Driftdon inbyggt i spothuvudet
- Adapter för liten skena med fasväljare (3 faser) som passar många olika typer av 3-fasskenor
- Kräver inga verktyg för montering och inriktning. 0–90 graders lutning och 0–355 graders panoreringsbandbredd ger enkel installation
- 50 000 timmars livslängd (L70B50)
- CE- och ENEC-certifierad
- UKCA-märkning för Storbritannien


Användning

- Små/lokala livsmedelsbutiker och klädbutiker
- Små/lokala områden på hotell och i restauranger
- Allmän belysning i inomhusmiljöer som kräver accentbelysning
- Butiker
- Restauranger
- Atrium
- Entréer och hallar
- Foajéer
- Korridorer
- Hotell

Varning och Säkerhet

- Armaturen bör monteras utom räckhåll
- Armaturen ska installeras av en behörig elektriker och vara trådbunden i enlighet med de senaste IEE-föreskrifterna eller de nationella kraven

Måttskiss



CoreLine Projector gen2

Produktinformation



PHL-CoreLine-Projector-DPP.tif



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 1 White



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 2 Black



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 1 Black



CoreLine Projector gen2 Detail
Photo 2 White

CoreLine Projector gen2

Allmän information

CE-märkning	Ja
Driftdon ingår	Ja
ENEC-märkning	ENEC-märkning
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet

Ljusteknik

Färgåtergivningsindex	>90
Ljusflöde	3 000 lm
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz

Temperatur

Omgivningstemperatur	-20 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Användning och godkännande

Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03
Kod för kapslingsklass	IP20

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
------------------------	--------

Användningsförhållanden

Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Nej

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljuskällans spridningsvinkel	Korrelerad färgtemperatur (nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Optiktyp
52857499	ST151T LED30S/930 MB WH	25 °	3000 K	100 lm/W	Medelstrålande ljusfördelning
52858199	ST151T LED30S/940 MB WH	25 °	4000 K	110 lm/W	Bredstrålande ljusfördelning
52861199	ST151T LED30S/930 WB WH	38 °	3000 K	100 lm/W	Bredstrålande ljusfördelning
52862899	ST151T LED30S/940 WB WH	38 °	4000 K	110 lm/W	Bredstrålande ljusfördelning
52855099	ST151T LED30S/930 MB BK	25 °	3000 K	100 lm/W	Medelstrålande ljusfördelning
52856799	ST151T LED30S/940 MB BK	25 °	4000 K	110 lm/W	Medelstrålande ljusfördelning
52859899	ST151T LED30S/930 WB BK	38 °	3000 K	100 lm/W	Bredstrålande ljusfördelning
52860499	ST151T LED30S/940 WB BK	38 °	4000 K	110 lm/W	Bredstrålande ljusfördelning

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
52857499	ST151T LED30S/930 MB WH	30 W
52858199	ST151T LED30S/940 MB WH	27 W
52861199	ST151T LED30S/930 WB WH	30 W
52862899	ST151T LED30S/940 WB WH	27 W

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning
52855099	ST151T LED30S/930 MB BK	30 W
52856799	ST151T LED30S/940 MB BK	27 W
52859899	ST151T LED30S/930 WB BK	30 W
52860499	ST151T LED30S/940 WB BK	27 W

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
52857499	ST151T LED30S/930 MB WH	Vit
52858199	ST151T LED30S/940 MB WH	Vit

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
52861199	ST151T LED30S/930 WB WH	Vit
52862899	ST151T LED30S/940 WB WH	Vit

CoreLine Projector gen2

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
52855099	ST151T LED30S/930 MB BK	Svart
52856799	ST151T LED30S/940 MB BK	Svart

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
52859899	ST151T LED30S/930 WB BK	Svart
52860499	ST151T LED30S/940 WB BK	Svart

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
52857499	ST151T LED30S/930 MB WH	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
52858199	ST151T LED30S/940 MB WH	(0.3837, 0.3828) SDCM <4
52861199	ST151T LED30S/930 WB WH	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
52862899	ST151T LED30S/940 WB WH	(0.3837, 0.3828) SDCM <4

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
52855099	ST151T LED30S/930 MB BK	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
52856799	ST151T LED30S/940 MB BK	(0.3837, 0.3828) SDCM <4
52859899	ST151T LED30S/930 WB BK	(0.4355, 0.4045) SDCM <4
52860499	ST151T LED30S/940 WB BK	(0.3837, 0.3828) SDCM <4

