



Philips CityClassic gen2 – klasický design v rovnováze se současnými požadavky

CityClassic gen2

Díky kombinaci vyváženého klasického designu a nejmodernější technologie připojení s vysokou účinností a připraveností na budoucnost je svítidlo CityClassic gen2 ozdobou jakéhokoli městského osvětlení. Díky technologii LED dosahují dnešní svítidla velmi vysoké energetické a optické účinnosti. CityClassic gen2 také nabízí maximální flexibilitu designu a funkčnost. Platforma Philips LEDGINE-O je standardně dodávána se světelnými toky od 600 do 6500 lm, možností výběru z více než 30 druhů optiky a rozvodů a s různými hodnotami CCT a CRI. Svítidla se vyznačují vynikajícím výkonem a vizuálním komfortem s příslibem konektivity připravené na budoucnost. Můžete se také rozhodnout pro jedinečnou platformu Philips ClearGuide LED, což je moderní a dekorativní interpretace válcové lucerny s horizontálním svítidlem se sloupcem clon, která získala velkou popularitu. K dispozici jsou rovněž speciální verze Dark Sky pro tmavou oblohu splňující požadavky na nízký podíl (<1 %) světelného toku do horního poloprostoru (ULR). Řada CityClassic gen2 je navržena tak, aby byla zcela modulární. Velká i malá verze má velký kryt odpovídající velikosti, případně může být ve verzi Torch bez krytu. Můžete také nakombinovat různé sloupce a výložníky podle svých potřeb. Montáž je jednoduchá díky zásuvkovému konektoru se stupněm krytí IP v montážním třmenu. Kryt předřadníku se dvěma upínacími prvky z nerezové oceli je možné sejmout i bez nářadí, což usnadňuje servis a údržbu a umožňuje modernizaci v budoucnosti. Nosič předřadníku se dvěma šrouby lze také snadno odmontovat a následně je možné snadno a rychle přidat kryt GentleBeam pro maximální světelný komfort nebo stínící mřížkovou clonu BL2.

Výhody

- Harmonický nadčasový design s nádechem klasiky
- K dostání ve verzích osvětlení podporujících vizuální komfort
- Jednoduchá montáž, otevření a zavření lucerny bez použití nářadí
- Philips Service tag.
- Optimalizovaná verze Dark Sky vyhovuje požadavkům na velmi nízký podíl horního toku (ULR)

Vlastnosti

- Energeticky a opticky úsporná LED technologie
- Možnost přidání krytu GentleBeam pro komfortní difúzní osvětlení nebo mřížkové clony BL2
- Konektivita připravená na budoucnost se zásuvkou Zhaga
- Platforma LEDGINE-O LED se širokou škálou druhů optiky pro téměř jakékoli použití
- Volitelná dekorativní LED platforma ClearGuide

Aplikace

- Obytné ulice
- Městské oblasti, například náměstí a parky
- Promenády, stezky pro pěší nebo cyklisty
- Nákupní čtvrti
- Kancelářské nebo průmyslové objekty

Versions



CityClassic gen2 plus, BDP523



CityClassic gen2, BDP510



CityClassic gen2, BDP511 PCN



CityClassic gen2 plus, BDP520



CityClassic gen2, BDP513



CityClassic gen2, BDP511



CityClassic gen2, BDP512









CityClassic gen2 plus, BDP522

Versions







CityClassic gen2, BDP510 PCN

Rozměrové výkresy



Rozměrové výkresy



Obecné informace

Značka CE	Ano
Včetně předřadníku	Ano
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Vyměnitelný světelný zdroj	Ano
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka

Světelně technické

Typ optického krytu	Polykarbonátová průsvitná miska/ kryt
Standardní úhel sklonu při montáži s bočním vstupem	-
Standardní úhel sklonu v případě montáže na vršek sloupku	0°

Certifikace a použití

Kód ochrany proti vniknutí	IP66
----------------------------	------

Podmínky použití

Maximální úroveň ztlumení	10%
---------------------------	-----

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Kód řady svítidel	Kód produktové řady
23296900	BDP523 CG25/730 A CLO-DDF1 SRG10 DGR 60P	CG25	BDP523
23288400	BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60	LED24	BDP510
24223400	BDP510 LED24/740 DM50 DF-S II D11 SRT GR	LED24	BDP510
24216600	BDP511 LED55/727 DS51 II SRT PCN DGR H07	LED55	BDP511
24225800	BDP520 CG25/730 S II SRT GR-900 CO 76P	CG25	BDP520
23291400	BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P	LED24	BDP513
24214200	BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P	LED30	BDP513
23292100	BDP520 CG25/730 S II CLO D11 SRG10 DGR 7	CG25	BDP520
23293800	BDP520 CG25/730 A II CLO D11 SRG10 DGR 7	CG25	BDP520
23287700	BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P	LED24	BDP510
24212800	BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P	LED24	BDP510
24213500	BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P	LED27	BDP510
24219700	BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P	LED20	BDP510
24220300	BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900	LED30	BDP510
24221000	BDP510 LED24/830 DM12 BL2 II D11 GR-900	LED24	BDP510
24222700	BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900	LED30	BDP510
23289100	BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60	LED24	BDP511
24224100	BDP511 LED27/727 DS50 DF-S II D11 SRT GR	LED27	BDP511
24013100	BDP512 LED55/730 DS51 II SRT PCN SRG10 D	LED55	BDP512
24217300	BDP512 LED35/722 DS51 II D24 DDF2 PCN DG	LED35	BDP512
23290700	BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P	LED24	BDP512
23294500	BDP521 CG25/730 S CLO D11 SRG10 DGR 60P	CG25	BDP521
24226500	BDP521 CG25/730 A II SRT GR-900 76P	CG25	BDP521
23295200	BDP522 CG25/730 S II CLO-DDF1 SRG10 DGR	CG25	BDP522
24014800	BDP510 LED55/730 DS51 II SRT PCN SRG10 D	LED55	BDP510
24215900	BDP510 LED60/730 DW10 II SRT PCN DGR 60P	LED60	BDP510

Světelně technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)
23296900	BDP523 CG25/730 A	-	730 teplá bílá	3000 K	>70

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)
	CLO-DDF1 SRG10 DGR 60P				

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)
23288400	BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60	152° x 155°	740 neutrální bílá	4000 K	70
24223400	BDP510 LED24/740 DM50 DF-S II D11 SRT GR	30° - 5° x 153°	740 neutrální bílá	4000 K	70
24216600	BDP511 LED55/727 DS51 II SRT PCN DGR H07	26°	727 teplá bílá	2700 K	70
24225800	BDP520 CG25/730 S II SRT GR-900 CO 76P	-	730 teplá bílá	3000 K	>70
23291400	BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P	4° - 58° x 149°	727 teplá bílá	2700 K	70
24214200	BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P	30° - 5° x 153°	730 teplá bílá	3000 K	70
23292100	BDP520 CG25/730 S II CLO D11 SRG10 DGR 7	-	730 teplá bílá	3000 K	>70
23293800	BDP520 CG25/730 A II CLO D11 SRG10 DGR 7	-	730 teplá bílá	3000 K	>70
23287700	BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P	152° x 155°	740 neutrální bílá	4000 K	70
24212800	BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P	12° - 29° x 152°	730 teplá bílá	3000 K	70
24213500	BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P	152° x 155°	730 teplá bílá	3000 K	70
24219700	BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P	88° x 157°	730 teplá bílá	3000 K	70
24220300	BDP510 LED30/740 DN10	12° - 59° x 158°	740 neutrální bílá	4000 K	70

Order Code	Full Product Name	Divergence světelného paprsku svítidla	Barva světelného zdroje	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Index podání barev (CRI)
	II D24 DDF2 GR-900				
24221000	BDP510 LED24/830 DM12 BL2 II D11 GR-900	88° x 157°	830 teplá bílá	3000 K	80
24222700	BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900	88° x 157°	830 teplá bílá	3000 K	80
23289100	BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60	152° x 155°	740 neutrální bílá	4000 K	70
24224100	BDP511 LED27/727 DS50 DF-S II D11 SRT GR	152° x 155°	727 teplá bílá	2700 K	70
24013100	BDP512 LED55/730 DS51 II SRT PCN SRG10 D	26°	730 teplá bílá	3000 K	70
24217300	BDP512 LED35/722 DS51 II D24 DDF2 PCN DG	26°	722 teplá bílá	2200 K	70
23290700	BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P	4° - 58° x 149°	727 teplá bílá	2700 K	70
23294500	BDP521 CG25/730 S CLO D11 SRG10 DGR 60P	-	730 teplá bílá	3000 K	>70
24226500	BDP521 CG25/730 A II SRT GR-900 76P	-	730 teplá bílá	3000 K	>70
23295200	BDP522 CG25/730 S II CLO-DDF1 SRG10 DGR	-	730 teplá bílá	3000 K	>70
24014800	BDP510 LED55/730 DS51 II SRT PCN SRG10 D	26°	730 teplá bílá	3000 K	70
24215900	BDP510 LED60/730 DW10 II SRT PCN DGR 60P	7° - 52° x 150°	730 teplá bílá	3000 K	70

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Venkovní typ optiky	Podíl světelného toku vyzářovaného nad vodorovnou rovinu
23296900	BDP523 CG25/730 A CLO-DDF1 SRG10 DGR 60P	1 992 lm	Asymetrický	0,1693
23288400	BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60	2 040 lm	Distribuce – symetrický 50	0,0204
24223400	BDP510 LED24/740 DM50 DF-S II D11 SRT GR	2 016 lm	Distribuce – střední 50	0,0501
24216600	BDP511 LED55/727 DS51 II SRT PCN DGR H07	4 480 lm	Distribuce – symetrický DS51	0,0057
24225800	BDP520 CG25/730 S II SRT GR-900 CO 76P	2 050 lm	Symetrické	0,0994
23291400	BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P	1 992 lm	Distribuce – střední 32	0,0815
24214200	BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P	2 430 lm	Distribuce – střední 50	0,0488
23292100	BDP520 CG25/730 S II CLO D11 SRG10 DGR 7	1 992 lm	Symetrické	0,0994
23293800	BDP520 CG25/730 A II CLO D11 SRG10 DGR 7	1 992 lm	Asymetrický	0,1129
23287700	BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P	2 040 lm	Distribuce – symetrický 50	0,0204
24212800	BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P	2 040 lm	Distribuce – široký 50	0,0326
24213500	BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P	2 295 lm	Distribuce – symetrický 50	0,0204
24219700	BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P	1 660 lm	Distribuce – střední 12	0,0542
24220300	BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900	2 460 lm	Distribuce – úzký 10	0,0672

Order Code	Full Product Name	Světelný tok	Venkovní typ optiky	Podíl světelného toku vyzářovaného nad vodorovnou rovinu
24221000	BDP510 LED24/830 DM12 BL2 II D11 GR-900	1 992 lm	Distribuce – střední 12	0,0447
24222700	BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900	2 460 lm	Distribuce – střední 12	0,0447
23289100	BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60	2 064 lm	Distribuce – symetrický 50	0,0309
24224100	BDP511 LED27/727 DS50 DF-S II D11 SRT GR	2 295 lm	Distribuce – symetrický 50	0,062
24013100	BDP512 LED55/730 DS51 II SRT PCN SRG10 D	4 648 lm	Distribuce – symetrický DS51	0,0191
24217300	BDP512 LED35/722 DS51 II D24 DDF2 PCN DG	2 905 lm	Distribuce – symetrický DS51	0,0191
23290700	BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P	2 016 lm	Distribuce – střední 32	0,0577
23294500	BDP521 CG25/730 S CLO D11 SRG10 DGR 60P	1 992 lm	Symetrické	0,1463
24226500	BDP521 CG25/730 A II SRT GR-900 76P	2 050 lm	Asymetrický	0,1693
23295200	BDP522 CG25/730 S II CLO-DDF1 SRG10 DGR	1 992 lm	Symetrické	0,0994
24014800	BDP510 LED55/730 DS51 II SRT PCN SRG10 D	4 536 lm	Distribuce – symetrický DS51	0,0044
24215900	BDP510 LED60/730 DW10 II SRT PCN DGR 60P	4 800 lm	Distribuce – široký 10	0,0065

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
23296900	BDP523 CG25/730 A CLO-DDF1 SRG10 DGR 60P	18 W
23288400	BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60	14,8 W
24223400	BDP510 LED24/740 DM50 DF-S II D11 SRT GR	15 W
24216600	BDP511 LED55/727 DS51 II SRT PCN DGR H07	40,5 W
24225800	BDP520 CG25/730 S II SRT GR-900 CO 76P	18,4 W
23291400	BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P	17,4 W
24214200	BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P	19,6 W
23292100	BDP520 CG25/730 S II CLO D11 SRG10 DGR 7	18 W
23293800	BDP520 CG25/730 A II CLO D11 SRG10 DGR 7	18 W
23287700	BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P	14,8 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
24212800	BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P	15,8 W
24213500	BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P	17,6 W
24219700	BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P	13,8 W
24220300	BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900	18,4 W
24221000	BDP510 LED24/830 DM12 BL2 II D11 GR-900	18,8 W
24222700	BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900	23,5 W
23289100	BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60	14,8 W
24224100	BDP511 LED27/727 DS50 DF-S II D11 SRT GR	19,4 W
24013100	BDP512 LED55/730 DS51 II SRT PCN SRG10 D	36 W
24217300	BDP512 LED35/722 DS51 II D24 DDF2 PCN DG	29,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
23290700	BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P	17,4 W
23294500	BDP521 CG25/730 S CLO D11 SRG10 DGR 60P	18 W
24226500	BDP521 CG25/730 A II SRT GR-900 76P	18,4 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
23296900	BDP523 CG25/730 A CLO-DDF1 SRG10 DGR 60P	Ano
23288400	BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60	Ano
24223400	BDP510 LED24/740 DM50 DF-S II D11 SRT GR	Ano
24216600	BDP511 LED55/727 DS51 II SRT PCN DGR HO7	Ano
24225800	BDP520 CG25/730 S II SRT GR-900 CO 76P	Ano
23291400	BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P	Ne
24214200	BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P	Ne
23292100	BDP520 CG25/730 S II CLO D11 SRG10 DGR 7	Ano
23293800	BDP520 CG25/730 A II CLO D11 SRG10 DGR 7	Ano
23287700	BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P	Ano
24212800	BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P	Ne
24213500	BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P	Ne
24219700	BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P	Ano

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
23295200	BDP522 CG25/730 S II CLO-DDF1 SRG10 DGR	18 W
24014800	BDP510 LED55/730 DS51 II SRT PCN SRG10 D	36 W
24215900	BDP510 LED60/730 DW10 II SRT PCN DGR 60P	39,5 W

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
24220300	BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900	Ano
24221000	BDP510 LED24/830 DM12 BL2 II D11 GR-900	Ano
24222700	BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900	Ano
23289100	BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60	Ano
24224100	BDP511 LED27/727 DS50 DF-S II D11 SRT GR	Ano
24013100	BDP512 LED55/730 DS51 II SRT PCN SRG10 D	Ano
24217300	BDP512 LED35/722 DS51 II D24 DDF2 PCN DG	Ano
23290700	BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P	Ne
23294500	BDP521 CG25/730 S CLO D11 SRG10 DGR 60P	Ano
24226500	BDP521 CG25/730 A II SRT GR-900 76P	Ano
23295200	BDP522 CG25/730 S II CLO-DDF1 SRG10 DGR	Ano
24014800	BDP510 LED55/730 DS51 II SRT PCN SRG10 D	Ano
24215900	BDP510 LED60/730 DW10 II SRT PCN DGR 60P	Ano

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
23296900	BDP523 CG25/730 A CLO-DDF1 SRG10 DGR 60P	Antracitová
23288400	BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60	Antracitová
24223400	BDP510 LED24/740 DM50 DF-S II D11 SRT GR	Šedá
24216600	BDP511 LED55/727 DS51 II SRT PCN DGR HO7	Antracitová
24225800	BDP520 CG25/730 S II SRT GR-900 CO 76P	Šedá
23291400	BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P	Antracitová
24214200	BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P	Antracitová
23292100	BDP520 CG25/730 S II CLO D11 SRG10 DGR 7	Antracitová
23293800	BDP520 CG25/730 A II CLO D11 SRG10 DGR 7	Antracitová
23287700	BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P	Antracitová
24212800	BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P	Antracitová
24213500	BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P	Antracitová
24219700	BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P	Šedá

Order Code	Full Product Name	Barva těla
24220300	BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900	Šedá
24221000	BDP510 LED24/830 DM12 BL2 II D11 GR-900	Šedá
24222700	BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900	Šedá
23289100	BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60	Antracitová
24224100	BDP511 LED27/727 DS50 DF-S II D11 SRT GR	Šedá
24013100	BDP512 LED55/730 DS51 II SRT PCN SRG10 D	Antracitová
24217300	BDP512 LED35/722 DS51 II D24 DDF2 PCN DG	Antracitová
23290700	BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P	Antracitová
23294500	BDP521 CG25/730 S CLO D11 SRG10 DGR 60P	Antracitová
24226500	BDP521 CG25/730 A II SRT GR-900 76P	Šedá
23295200	BDP522 CG25/730 S II CLO-DDF1 SRG10 DGR	Antracitová
24014800	BDP510 LED55/730 DS51 II SRT PCN SRG10 D	Antracitová
24215900	BDP510 LED60/730 DW10 II SRT PCN DGR 60P	Antracitová

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti	
		mechanickým nárazům	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)
23296900	BDP523 CG25/730 A CLO-DDF1 SRG10 DGR 60P	IK10	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
23288400	BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR CO 60	IK10	6/6 kV

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti	
		mechanickým nárazům	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)
24223400	BDP510 LED24/740 DM50 DF-S II D11 SRT GR	IK09	6/6 kV
24216600	BDP511 LED55/727 DS51 II SRT PCN DGR HO7	IK09	6/6 kV
24225800	BDP520 CG25/730 S II SRT GR-900 CO 76P	IK09	6/6 kV

		Kód ochrany proti mechanickým nárazům	Přepětová ochrana (společná/rozdílová)
Order Code	Full Product Name		
23291400	BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P	IK10	6/6 kV
24214200	BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P	IK10	6/6 kV
23292100	BDP520 CG25/730 S II CLO D11 SRG10 DGR 7	IK10	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
23293800	BDP520 CG25/730 A II CLO D11 SRG10 DGR 7	IK10	Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
23287700	BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P	IK10	6/6 kV
24212800	BDP510 LED24/730 DW50 DGR 60P	IK10	6/6 kV
24213500	BDP510 LED27/730 DS50 DGR 60P	IK10	6/6 kV
24219700	BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P	IK10	6/6 kV
24220300	BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900	IK10	6/6 kV
24221000	BDP510 LED24/830 DM12 BL2 II D11 GR-900	IK10	6/6 kV
24222700	BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900	IK10	6/6 kV
23289100	BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60	IK10	6/6 kV

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany		Přepětová ochrana (společná/rozdílová)
		proti	mechanickým nárazům	
24224100	BDP511 LED27/727 DS50 DF-S II D11 SRT GR	IK09		6/6 kV
24013100	BDP512 LED55/730 DS51 II SRT PCN SRG10 D	IK09		Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
24217300	BDP512 LED35/722 DS51 II D24 DDF2 PCN DG	IK10		6/6 kV
23290700	BDP512 LED24/727 DM32 II DGR 60P	IK10		6/6 kV
23294500	BDP521 CG25/730 S CLO D11 SRG10 DGR 60P	IK10		Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
24226500	BDP521 CG25/730 A II SRT GR-900 76P	IK09		6/6 kV
23295200	BDP522 CG25/730 S II CLO- DDF1 SRG10 DGR	IK10		Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
24014800	BDP510 LED55/730 DS51 II SRT PCN SRG10 D	IK09		Úroveň přepětové ochrany svítidla do 10 kV v diferenciálním režimu a 10 kV ve společném režimu
24215900	BDP510 LED60/730 DW10 II SRT PCN DGR 60P	IK09		6/6 kV

