



Un foco discreto y potente con acento en la sostenibilidad

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Gracias a LuxSpace Accent Compact Adjustable, los comerciantes minoristas y los operadores de edificios pueden disfrutar de la calidad superior de la luz y la eficiencia energética líder en el mercado de la óptica PerfectAccent en un diseño de foco neutral y refinado. LuxSpace Accent, al ser potente y discreto, combina un alto flujo luminoso en un factor de forma compacto. El diseño y la instalación son fáciles debido a sus pequeñas dimensiones integradas. El mantenimiento y las actualizaciones de la óptica son rápidos y no requieren herramientas. Además, los focos ajustables compactos LuxSpace están certificados como productos de iluminación circular y ofrecen múltiples opciones de atenuación e integración de sistemas, tanto cableados como inalámbricos. LuxSpace Accent Compact Adjustable permite la rotación del cabezal del foco y la inclinación bidireccional para una máxima flexibilidad al apuntarlo. Para prolongar la vida útil y una mejor presentación visual de las comidas, reducir el desperdicio de alimentos y aumentar las ventas, hay disponibles combinaciones con iluminación LED para alimentos frescos. Consulte las páginas de nuestro catálogo de Moda y alimentación para obtener más información sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Beneficios

- Más brillo y mejor comodidad para los ojos del comprador con la óptica PerfectAccent
- La mejor eficacia de su clase para reducir la huella de carbono y ahorrar en el consumo de energía
- Certificada como iluminación circular con reflectores de alta eficacia PerfectAccent
- De fácil mantenimiento y mejora con acceso sin herramientas al controlador y la óptica
- El diseño nitido y refinado del producto ayuda a que los focos se mezclen con los techos.

Características

- RS771B ofrece un flujo máximo elevado (4900 l-m) en una carcasa muy compacta con dimensiones integradas limitadas
- Disponible con reflectores de alta eficacia PerfectAccent
- Cristal frontal opcional (recomendado en entornos en los que se genera mucho polvo)
- Inclinación bidireccional para un control lumínico fantástico
- Disponible con combinaciones de luz LED para alimentos frescos y sabores LED
- Opciones de conectividad cableada (DALI) e inalámbrica

Aplicaciones

- Tiendas de conveniencia
- Hipermercados y supermercados
- Oficinas y zonas de hotelería

Advertencias y seguridad

- Todos los datos fotométricos se calculan sin el cristal frontal opcional. El flujo debe reducirse en un 3.5 % cuando se usa un cristal frontal
- La limpieza de la óptica solo debe realizarse con aire a presión. Está prohibido tocar el LED o el reflector. Para áreas de preparación de alimentos y con altos niveles de polvo, se recomienda ampliamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco).
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto debe instalarse fuera del radio de alcance de las manos. Cuando el producto está caliente, solo es posible su manipulación con guantes aislantes


Versions



RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable White

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Plano de dimensiones



Detalles del producto



LuxSpace Accent Adjustable
luminaires offer 2-way tilting for
easy aiming in any installation



Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



RS771B LuxSpace Accent Compact
Adjustable Back View



Step1: Press the button to unlock
the front face

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Detalles del producto



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Compact Adjustable

Información general	
Marca CE	Sí
Controlador incluido	Sí
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 5 s
Fuente de luz reemplazable	No
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad
Código de la línea de productos	RS771B
Información técnica sobre la luz	
Ángulo del haz de la fuente de luz	120 °
Índice de producción de color (IRC)	≥80
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz
Consumo de energía	23,5 W
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	0 a +35 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Color de la carcasa	Blanco
Aprobación y aplicación	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Código de protección de impacto mec.	IK02
Código de protección de ingreso	IP20
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Condiciones de aplicación	
Nivel de regulación máximo	No aplica
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	Sí

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada	Eficacia lumínica		
			(promedio) (nominal)	Flujo luminoso	Tipo óptico
910505101574	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	117 lm/W	2.750 lm	Haz de luz medio
910505101577	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	119 lm/W	2.800 lm	Haz de luz ancho

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
910505101574	RS771B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3	910505101577	RS771B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3

LuxSpace Accent Compact Adjustable

