



Dyskretne i mocne reflektory z naciskiem na zrównoważony rozwój

LuxSpace Accent Compact Elbow

Oprawa LuxSpace Accent Compact Elbow pozwala zapewnić doskonałą jakość światła w sklepach i budynkach przy najlepszej wydajności energetycznej optyki PerfectAccent w eleganckim i neutralnym wzornictwie. Dyskretne i mocne reflektory LuxSpace Accent zapewniają silny strumień świetlny w kompaktowej obudowie. Niewielkie wymiary zabudowy ułatwiają projektowanie i instalację. Konserwacja i modernizacja optyki jest szybka i nie wymaga użycia narzędzi. Reflektory LuxSpace Compact Elbow posiadają również certyfikat Circular Lighting i zapewniają wiele opcji integracji systemu i ściemniania zarówno w konfiguracji przewodowej, jak i bezprzewodowej. Mają głowicę obracaną w dwóch kierunkach, co zapewnia dużą swobodę kierowania strumienia światła. Dostępne są elementy akcentujące LED Fresh Food do wydłużania okresu przydatności do spożycia i atrakcyjniejszego prezentowania żywności, co pozwala ograniczyć marnotrawstwo żywności i poprawić wyniki sprzedaży. Zajrzyj do naszych katalogów Fashion i Food, aby dowiedzieć się więcej o ofertach produktów PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost i Champagne.

LuxSpace Accent Compact Elbow

Korzyści

- Większa wyrazistość światła i większy komfort dla oczu klienta dzięki optyce PerfectAccent
- Najlepsza w swojej klasie wydajność ograniczająca ślad węglowy i pozwalająca zmniejszyć zużycie energii
- Certyfikat Circular Lighting z odbłyśnikami Perfect Accent o wysokiej wydajności
- Łatwa konserwacja i modernizacja dzięki dostępowi do sterownika i układów optycznych bez użycia narzędzi
- Prosta i elegancka stylistyka sprawia, że reflektory idealnie komponują się z sufitem

Cechy

- RS772B zapewnia silny maksymalny strumień świetlny (4900 lm) w bardzo kompaktowej obudowie z ograniczonymi wymiarami wbudowania
- Dostępne z odbłyśnikami PerfectAccent o wysokiej wydajności
- Opcjonalna przednia szyba (zalecana w środowiskach silnie zapyłonych)
- Możliwość pełnego obrotu i odchylenia od sufitu zapewnia doskonałą kontrolę nad oświetleniem
- Dostępne z elementami akcentującymi LED i LED Fresh Food
- Opcje łączności przewodowej (DALI) i bezprzewodowej
- Nowy rozsył prostokątny do oświetlania napisów i banerów na ścianach

Zastosowanie

- Małe sklepy
- Supermarkety i hipermarkety
- Biura i hotele

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Wszystkie dane fotometryczne są obliczane bez opcjonalnej szyby przedniej. W przypadku używania takiej szyby należy zmniejszyć wartość strumienia świetlnego o 3,5%
- Komponenty optyczne można czyścić wyłącznie sprężonym powietrzem. Dotykanie lampy LED i odbłyśnika jest zabronione. W miejscach do przygotowywania żywności i obszarach o wysokim poziomie zapylenia zdecydowanie doradzamy zastosowanie opcjonalnej szyby przedniej, gdyż można ją czyścić (suchą) ściereczką z mikrofibry
- Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i poczekać, aż wystygnie
- Produkt musi zostać zainstalowany poza zasięgiem ręki. Manipulować gorącym produktem można wyłącznie po włożeniu rękawicy ochronnej.

Wersje



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Silver



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Black



LuxSpace Accent Compact Elbow

Wersje



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow White

Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



RS772B LuxSpace Accent Compact
Elbow Back View

Step5 (optional): Add or remove
the front glass



Step4: Replace the reflector



Step1: Press the button to unlock
the front face



LuxSpace Accent Compact Elbow

Więcej o produkcie



Step2: Remove the optical assembly from the luminaire



Step3: Pull the clip of the frontface to release the reflector



LuxSpace Accent Elbow luminaires offer great aiming flexibility



PerfectAccent reflector and front glass maintenance and upgrading is easy with an integrated button

LuxSpace Accent Compact Elbow

Informacje ogólne	
Znak CE	Tak
W zestawie sterownik	Tak
Oznaczenie ENEC	Znak ENEC
Oznaczenie palności	Do montażu na powierzchniach o normalnym poziomie palności
Wymienne źródło światła	Nie
Liczba sztuk osprzętu zasilającego	1 jednostka
Rodzina produktów	RS772B
Dane techniczne oświetlenia	
Kąt rozsyłu źródła światła	120 °
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220 do 240 V
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa II
Mech. kod ochrony przed uderzeniami	IK02
Kod stopnia ochrony	IP20
Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)	
Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Warunki dotyczące zastosowań	
Nadaje się do losowego przełączania	Tak

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Test rozżarzonym drutem
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Temperatura 650°C, czas 5 s
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Temperatura 650°C, czas 30 s
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Temperatura 650°C, czas 30 s
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Temperatura 650°C, czas 5 s
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Temperatura 650°C, czas 5 s
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Temperatura 650°C, czas 5 s
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Temperatura 650°C, czas 5 s
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Temperatura 650°C, czas 5 s
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Temperatura 650°C, czas 5 s
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Temperatura 650°C, czas 5 s
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Temperatura 650°C, czas 5 s
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Temperatura 650°C, czas 30 s
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Temperatura 650°C, czas 30 s
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Temperatura 650°C, czas 5 s
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Temperatura 650°C, czas 5 s
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Temperatura 650°C, czas 5 s
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Temperatura 650°C, czas 5 s
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Temperatura 650°C, czas 5 s
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Temperatura 650°C, czas 5 s
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Temperatura 650°C, czas 30 s
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Temperatura 650°C, czas 5 s
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Temperatura 650°C, czas 5 s
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Temperatura 650°C, czas 5 s
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Temperatura 650°C, czas 30 s
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Temperatura 650°C, czas 30 s

Dane techniczne oświetlenia (1/2)

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura		Skuteczność światlna	
		Barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	(znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	2700 K	≥80	120 lm/W	3 800 lm
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	3000 K	≥90	117 lm/W	2 750 lm
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	≥90	139 lm/W	1 950 lm
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	≥80	97 lm/W	2 000 lm
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	≥90	86 lm/W	1 900 lm

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura		Skuteczność światlna	
		Barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	(znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	3000 K	≥80	97 lm/W	2 000 lm
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	2700 K	≥80	114 lm/W	2 700 lm
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	3000 K	≥80	117 lm/W	2 750 lm
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	3000 K	≥80	139 lm/W	2 650 lm

LuxSpace Accent Compact Elbow

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura		Skuteczność świetlna	
		Barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	(znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	3000 K	≥80	117 lm/W	2 750 lm
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	4000 K	≥80	119 lm/W	2 800 lm
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	≥90	138 lm/W	2 600 lm
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	3000 K	≥90	123 lm/W	2 850 lm
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	2200 K	≥80	96 lm/W	2 800 lm
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	3000 K	≥90	85 lm/W	2 700 lm
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	2700 K	≥80	121 lm/W	1 750 lm
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	5000 K	≥90	94 lm/W	2 700 lm
97926300	RS772B 39S/830	3000 K	≥80	123 lm/W	3 900 lm

Dane techniczne oświetlenia (2/2)

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Szeroki rozsył światła
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Szeroki rozsył światła
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Szeroki rozsył światła
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Szeroki rozsył światła
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Szeroki rozsył światła
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Wąski rozsył światła
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Bardzo szeroki rozsył światła
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Średni rozsył światła
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Bardzo szeroki rozsył światła
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Średni rozsył światła
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Szeroki rozsył światła
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Szeroki rozsył światła
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Szeroki rozsył światła

Order Code	Full Product Name	Skorelowana Temperatura		Skuteczność świetlna	
		Barwowa (Nom)	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	(znamionowa) (Nom)	Strumień Świetlny
	PSU-E VWB WH				
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	4000 K	≥80	142 lm/W	4 000 lm
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	3000 K	≥90	115 lm/W	3 450 lm
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	2700 K	≥80	126 lm/W	4 850 lm
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	3000 K	≥80	129 lm/W	5 000 lm
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	4000 K	≥80	136 lm/W	5 250 lm
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	3000 K	≥90	125 lm/W	4 900 lm
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	3000 K	≥90	125 lm/W	4 900 lm

Order Code	Full Product Name	Typ optyki
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Szeroki rozsył światła
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Szeroki rozsył światła
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Szeroki rozsył światła
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Bardzo szeroki rozsył światła
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Bardzo szeroki rozsył światła
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Szeroki rozsył światła
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Owalny poziomy rozsył światła
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Bardzo szeroki rozsył światła
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Bardzo szeroki rozsył światła
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Bardzo szeroki rozsył światła
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Szeroki rozsył światła
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Szeroki rozsył światła

Eksplatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	31,5 W
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	26 W
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	14 W
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	20,5 W
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	22 W
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	20,5 W
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	23,5 W
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	23,5 W
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	19 W
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	23,5 W
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	23,5 W
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	28,5 W
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	25 W

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	29 W
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	31,5 W
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	14,4 W
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	28,5 W
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	31,5 W
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	28 W
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	36 W
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	38,5 W
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	38,5 W
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	38,5 W
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	40 W
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	40 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Od 0°C do +35°C
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Od +10°C do +35°C
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Od +10°C do +35°C
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Od 0°C do +35°C
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Od 0°C do +35°C
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Od 0°C do +35°C
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Od 0°C do +35°C
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Od 0°C do +35°C
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Od 0°C do +35°C
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Od 0°C do +35°C
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Od 0°C do +35°C
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Od +10°C do +35°C
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Od +10°C do +35°C

Order Code	Full Product Name	Zakres temperatur otoczenia
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Od 0°C do +35°C
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Od 0°C do +35°C
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Od 0°C do +35°C
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Od 0°C do +35°C
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Od 0°C do +35°C
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Od 0°C do +35°C
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL -H WH	Od +10°C do +35°C
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Od 0°C do +35°C
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Od 0°C do +35°C
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Od 0°C do +35°C
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Od +10°C do +35°C
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Od +10°C do +35°C

Układy sterowania i ściemnianie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Nie
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Nie
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Nie
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nie
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nie
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Nie
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Nie
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Nie
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Tak
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Tak
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Nie
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Nie
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Nie

Order Code	Full Product Name	Z możliwością przyciemniania
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nie
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nie
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Nie
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Nie
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Nie
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Nie
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL -H WH	Nie
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Nie
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Nie
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Nie
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Nie
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Nie

Mechanika i korpus

LuxSpace Accent Compact Elbow

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Srebrny
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Czarny
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Biel
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Biel
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Biel
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Biel
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Biel
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Biel
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	Biel
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Biel
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Biel
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Biel
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Biel

Order Code	Full Product Name	Kolor Korpusu
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Biel
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Biel
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Biel
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Biel
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Biel
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Biel
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Biel
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Biel
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Biel
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Biel
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Biel
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Biel

Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	(0.434, 0.403) SDCM <2
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.406, 0.350) SDCM <3
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Order Code	Full Product Name	Początkowa chromaticzność
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	(0.49, 0.38) SDCM <3
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	(0.406, 0.350) SDCM <3
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	(0.343, 0.331) SDCM <3
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <3
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	(0.382, 0.380) SDCM <3
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	(0.434, 0.403) SDCM <2
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2

Warunki dotyczące zastosowań

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
97925600	RS772B 39S/827 PSU-E WB SI	Nie dotyczy
97918800	RS772B 27S/930 PSU-E WB BK	Nie dotyczy
97881500	RS772B 17S/930 PSU-E HWB WH	Nie dotyczy
97910200	RS772B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nie dotyczy
97911900	RS772B 19S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nie dotyczy
97912600	RS772B 20S/830 PSU-E NB WH	Nie dotyczy
97913300	RS772B 27S/827 PSU-E WB WH	Nie dotyczy
97914000	RS772B 27S/830 PSU-E MB WH	Nie dotyczy
97915700	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH	1%
97916400	RS772B 27S/830 WIA-E MB WH	Nie dotyczy
97917100	RS772B 27S/840 PSU-E WB WH	Nie dotyczy
97919500	RS772B 27S/PW930 PSU-E HWB WH	Nie dotyczy
97920100	RS772B 27S/PC930 PSU-E HWB WH	Nie dotyczy

Order Code	Full Product Name	Maksymalny poziom przyciemnienia
97921800	RS772B 27S/ROSE PSU-E HWB FG WH	Nie dotyczy
97922500	RS772B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH	Nie dotyczy
97923200	RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH	Nie dotyczy
97924900	RS772B 27S/FR PSU-E HWB FG WH	Nie dotyczy
97926300	RS772B 39S/830 PSU-E VWB WH	Nie dotyczy
97927000	RS772B 39S/840 PSU-E WB WH	Nie dotyczy
97928700	RS772B 39S/930 PSU-E HOVL-H WH	Nie dotyczy
97930000	RS772B 49S/827 PSU-E HWB WH	Nie dotyczy
97931700	RS772B 49S/830 PSU-E HWB WH	Nie dotyczy
97932400	RS772B 49S/840 PSU-E HWB WH	Nie dotyczy
97933100	RS772B 49S/930 PSU-E HWB WH	Nie dotyczy
97934800	RS772B 49S/PW930 PSU-E HWB WH	Nie dotyczy

LuxSpace Accent Compact Elbow

