



Seguro y fiable

Proyector Essential Smartbright Gen 2

El proyector Essential SmartBright ST033T es un producto con una buena relación calidad-precio diseñado para el mercado masivo. Está diseñado para reemplazar a los proyectores halógenos y basados en el estándar CDM para aplicaciones minoristas y de hotelería. Esta luminaria basada en riel permite a los minoristas que sus productos se destaquen o resaltar ciertos objetos. El diseño limpio y contemporáneo con controlador integrado y la posibilidad de elegir entre un ángulo de haz de 24 o 36 grados hace que el proyector Essential SmartBright sea importante para muchas aplicaciones. La elección de 2 colores en blanco y negro ayuda al minorista a elegir los productos más adecuados para integrarse en el entorno de la tienda. En comparación con su predecesor, no solo es rentable, sino que su diseño es más elegante y liviano. La familia de productos incluye rieles de 1M y 2M en color blanco y negro con conector I y L para admitir diversas aplicaciones.

Beneficios

- Reducción de los costos de funcionamiento gracias al ahorro de energía y a una mayor vida útil, en comparación con los proyectores convencionales basados en el estándar CDM
- Producto con una buena relación calidad-precio para aplicaciones minoristas en el mercado masivo
- Un acabado limpio y sencillo hace que el proyector Essential SmartBright se integre en muchos diseños de interiores.

Características

- Diseño discreto con acabado en blanco o negro
- Ángulo de haz de luz de 24 y 36 grados con salida de lúmenes que va desde 800-2500 Lm.
- Eficiencia energética: 80 lm/W
- Driver integrado y adaptador de carril uniforme
- temperatura de color de 3000 K o 4000 K

Proyector Essential Smartbright Gen 2

Aplicaciones

- Moda
- Tiendas minoristas
- Hotelería

Versions



ST033T GM 20W





ST033T GM 30W



ST033T GM 30W

Plano de dimensiones



Proyector Essential Smartbright Gen 2

Información general	
Marca CE	-
Marca de inflamabilidad	-
Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	>80
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Aprobación y aplicación	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I
Código de protección de impacto mec.	IK03
Código de protección de ingreso	IP20
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada	Tipo de cubierta óptica	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401889482	ST033T LED17/830 20W 220-240V I MB WH GM	3000 K	Ángulo del haz de luz óptico de 24° atemporal	80 lm/W	1.600 lm
911401889582	ST033T LED17/830 20W 220-240V I WB WH GM	3000 K	Ángulo del haz de luz óptico de 36° atemporal	80 lm/W	1.600 lm
911401889882	ST033T LED17/830 20W 220-240V I MB BK GM	3000 K	Ángulo del haz de luz óptico de 24° atemporal	80 lm/W	1.600 lm
911401889982	ST033T LED17/830 20W 220-240V I WB BK GM	3000 K	Ángulo del haz de luz óptico de 36° atemporal	80 lm/W	1.600 lm
911401890482	ST033T LED25/840 30W 220-240V I MB WH GM	4000 K	Ángulo del haz de luz óptico de 24° atemporal	85 lm/W	2.500 lm
911401890682	ST033T LED25/830 30W 220-240V I MB BK GM	3000 K	Ángulo del haz de luz óptico de 24° atemporal	80 lm/W	2.400 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401889482	ST033T LED17/830 20W 220-240V I MB WH GM	20 W
911401889582	ST033T LED17/830 20W 220-240V I WB WH GM	20 W
911401889882	ST033T LED17/830 20W 220-240V I MB BK GM	20 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401889982	ST033T LED17/830 20W 220-240V I WB BK GM	20 W
911401890482	ST033T LED25/840 30W 220-240V I MB WH GM	30 W
911401890682	ST033T LED25/830 30W 220-240V I MB BK GM	30 W

Mecánica y carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
911401889482	ST033T LED17/830 20W 220-240V I MB WH GM	Blanco
911401889582	ST033T LED17/830 20W 220-240V I WB WH GM	Blanco
911401889882	ST033T LED17/830 20W 220-240V I MB BK GM	Negro

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
911401889982	ST033T LED17/830 20W 220-240V I WB BK GM	Negro
911401890482	ST033T LED25/840 30W 220-240V I MB WH GM	Blanco
911401890682	ST033T LED25/830 30W 220-240V I MB BK GM	Negro

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401889482	ST033T LED17/830 20W 220-240V I MB WH GM	(0.4316, 0.3984) SDCM <5
911401889582	ST033T LED17/830 20W 220-240V I WB WH GM	(0.4316, 0.3984) SDCM <5
911401889882	ST033T LED17/830 20W 220-240V I MB BK GM	(0.4316, 0.3984) SDCM <5

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401889982	ST033T LED17/830 20W 220-240V I WB BK GM	(0.4316, 0.3984) SDCM <5
911401890482	ST033T LED25/840 30W 220-240V I MB WH GM	(0.3811, 0.3772) SDCM <5
911401890682	ST033T LED25/830 30W 220-240V I MB BK GM	(0.4316, 0.3984) SDCM <5

Proyector Essential Smartbright Gen 2

