



En ideell løsning for installatører og kunder med redusert blinding og mindre synlig lyskilde, men som likevel leverer tilstrekkelig lux.

Ledinaire innfelt downlight

Den nye LEDINAIRE innfelte downlighten tilbyr utmerket lyskvalitet, høy effektivitet med visuell komfort. Tilgjengelig i to størrelser med to lumen-alternativer og to CCT-alternativer for å passe forskjellige bruksområder. Dette er et ekte profesjonelt valg for hverdagsbelysningsinstallasjoner

Fordeler

- Kraftig lys med visuell komfort
- Betydelig energibesparende
- Flott fargegjengivelse og pålitelig ytelse under bruk

Funksjoner

- Innfelt formfaktor gir tilstrekkelig lys med visuell komfort
- Høy effektivitet for energisparing: 100lm/W
- IP54 fordeksel
- Skap stemninger som varierer fra varmt, hvitt lys til kjølig dagslys

Ledinaire innfelt downlight

Søknad


- Detaljhandel
- Kontorer
- Hotell og restaurant

Versions




Downlight DN070B RD-EU

Målskisse



Cut-out hole diameter - Ø150mm



Cut-out hole diameter - Ø200mm

Produkt detaljer



Philips Ledinaire downlight DT02



Ledinaire Recessed Downlight
DN070B back

Ledinaire innfelt downlight

Generell informasjon

CE-merke	Ja
Driver inkludert	Ja
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Lyskilden kan byttes ut	Nei

Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Optisk type	Spredningsvinkel 60°
Flimerverdi (PstLM)	0,1
Stroboskopisk effekt	0,1

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-20 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Innfatningsfarge	Svart
------------------	-------

Godkjenning og bruksområde

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03
Ingress beskyttelseskode	IP20/54

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
-------------------	--------

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Andel driversvikt ved 5000 timer	0,6 %
----------------------------------	-------

Bruksforhold

Egnet for tilfeldig vekslings	Nei
-------------------------------	-----

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Antall utstyrsenheter
929003165332	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	1 enhet
929003165432	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	2 enheter
929003165532	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	3 enheter
929003165632	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	4 enheter

Teknisk belysning

Ledinaire innfelt downlight

Order Code	Full Product Name	Korrelert	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
		fargetemperatur (nom)		
929003165332	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	3000 K	96,00 lm/W	1 200 lm
929003165432	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	4000 K	96,00 lm/W	1 200 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelert	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
		fargetemperatur (nom)		
929003165532	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	3000 K	94,00 lm/W	2 400 lm
929003165632	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	4000 K	94,00 lm/W	2 400 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929003165332	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	12 W
929003165432	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	12 W

Order Code	Full Product Name	Effektforbruk
929003165532	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	24 W
929003165632	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	24 W

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Order Code	Full Product Name	Innledende kromatisitet
929003165332	DN070B LED12/830 12W 220-240V D150 RD EU	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
929003165432	DN070B LED12/840 12W 220-240V D150 RD EU	(0.3795, 0.3827) 5SDCM
929003165532	DN070B LED24/830 24W 220-240V D200 RD EU	(0.4300, 0.4081) 5SDCM
929003165632	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU	(0.3795, 0.3827) 5SDCM

