



Vores mest effektive LED-kerte

MASTER UltraEfficient LED-kerter og kroner

Dette er den mest effektive LED-kerte af mærket Philips. 210 lm/W hjælper med at konkretisere virksomhedens erklæring om bæredygtighed. 50.000 timers levetid forlænger udskiftningscyklussen for at reducere spild. Dette er ikke kun et produkt med høj SPEC – det opretholder også Philips-mærkets lyskvalitet.

Fordele

- 60% energibesparelse sammenlignet med standard Philips LED-kerte.
- Meget lang levetid, der reducerer behovet for udskiftning
- Nem udskiftning af traditionelle lyskilder

Funktioner

- Ultra energieffektiv med 210 lm/W
- Lang levetid, mere end 3 gange længere levetid end de normale LED-produkter
- Optimeret udseende og udtryk, uden at det påvirker anvendelsen. Nem installation
- De er designet til at blive set og ser godt ud både tændt og slukket
- Miljøvenlige: indeholder ikke kviksølv eller andre farlige stoffer

Anvendelsesområder

- Anvendelse i hjemmet
- Hoteller og restauranter

MASTER UltraEfficient LED-kerter og kroner

Versions



LED CLA 40W B35 E14 2700K CL
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E27 2700K CL
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E14 4000K CL
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E14 2700K CL
UE SRT4 S



LED CLA 40W B35 E14 3000K CL
UE SRT4






LED CLA 40W P45 E27 4000K CL
UE SRT4



LED CLA 40W B35 E14 4000K CL
UE SRT4

MASTER UltraEfficient LED-kerter og kroner

Målskitse



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	45 mm	78 mm

Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	45 mm	99 mm
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	45 mm	99 mm

Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	35 mm	111 mm
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	35 mm	111 mm
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	35 mm	125 mm

MASTER UltraEfficient LED-kerter og kroner

Generelle oplysninger

Skiftecyklus	50.000
Normeret levetid	50.000 t

Lysteknisk

Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm	485 lm

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Strømforbrug	2,3 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Wattforbrugsækvivalent	40 W

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
-----------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
-------------	------

Godkendelse og anvendelsesområde

Energiforbrug kWh/1000 t.	3 kWh
---------------------------	-------

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod
18893800	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	E14
18899000	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	E27
18903400	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	E14
18897600	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	E14
43597100	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	E14
18905800	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	E27
18895200	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	E14

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode
18893800	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	2700 K	827
18899000	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	2700 K	827
18903400	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	4000 K	840
18897600	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	2700 K	827

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode
43597100	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	4000 K	840
18905800	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	4000 K	840
18895200	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	4000 K	840

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)
18893800	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	220 V
18899000	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	220 V
18903400	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	220 V
18897600	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	220 V

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)
43597100	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	-
18905800	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	220 V
18895200	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	220 V

Temperatur

MASTER UltraEfficient LED-kerter og kroner

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
18893800	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	-20 til +45 °C
18899000	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	-20 til +45 °C
18903400	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	-20 til +45 °C
18897600	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	-20 til +45 °C

Order Code	Full Product Name	Omgivende temperaturområde
43597100	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	-
18905800	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	-20 til +45 °C
18895200	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	-20 til +45 °C

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
18893800	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	B35
18899000	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	P45
18903400	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	P45
18897600	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	P45
43597100	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	B35
18905800	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 840 P45CL GUE	P45
18895200	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	B35

