



Philips Smartbright Slim Panel – Performances fiables jour après jour.

Smartbright Slim Panel

La gamme Philips Smartbright compte différents luminaires LED essentiels, qui vous permettent de profiter de la grande qualité Philips à prix compétitif. Vous pouvez compter sur ces solutions d'éclairage fiables, abordables et à haute efficacité énergétique pour tenir leurs promesses. Philips Smartbright Slim Panels est notre solution LED la plus économique. Disponible dans plusieurs types de montage, dimensions et options de lumière, la gamme complète s'adapte à de très nombreuses applications. Grâce à l'éclairage latéral, la structure des panneaux Smartbright offre à la fois une efficacité système accrue et une excellente uniformité d'éclairage. La gamme incontournable de panneaux LED fins pour les installations du quotidien.

Avantages

- Économise 50 % d'énergie par rapport aux alternatives TL
- Qualité et fiabilité Philips
- Lumière confortable avec une excellente uniformité
- Design fin et élégant

Fonctions


- Efficacité système 95 lm/W
- Haute résistance au jaunissement tout au long de la durée de vie
- Carreau total d'éclairage, CRI 80
- Structure à éclairage latéral, hauteur du panneau 8 mm
- Plusieurs types de montage : encastré, suspendu, plafond en plâtre (PCV)

Smartbright Slim Panel


Application

- Bureaux
- Centres-villes et centres de soin
- Commerces

Versions






RC091 2X4 SPP



RC091 1X4 SPP

Schéma dimensionnel



Smartbright Slim Panel

Informations générales	
Marquage CE	Marquage CE
Essai au fil incandescent	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Données techniques de l'éclairage	
Type de cache optique/de lentille	Acrylate
Indice de rendu de couleur (IRC)	>80
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	95 lm/W
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220-240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Température	
Gamme de températures ambiantes	-10 à +35 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Couleur du boîtier	Blanc RAL 9003
Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Code de protection contre les chocs méca.	IK02
Code d'indice de protection	IP20
Performances initiales (conformité à la norme IEC)	
Tolérance de flux lumineux	+/-10%

Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur	
		corrélée (nom.)	Flux lumineux
911401876981	RC091V LED48S/840 PSU W60L120 GM G3	4000 K	4 800 lm
911401876581	RC091V LED38S/840 PSU W60L60 GM G3	4000 K	3 800 lm
911401876681	RC091V LED38S/865 PSU W60L60 GM G3	6500 K	3 800 lm
911401877181	RC091V LED27S/840 PSU W60L60 GM G3 MR	4000 K	2 700 lm
911401877281	RC091V LED27S/865 PSU W60L60 GM G3 MR	6500 K	2 700 lm
911401877581	RC091V LED38S/840 PSU W60L60 GM G3 MR	4000 K	3 800 lm
911401877681	RC091V LED38S/865 PSU W60L60 GM G3 MR	6500 K	3 800 lm
911401877781	RC091V LED38S/840 PSU W30L120 GM G3 MR	4000 K	3 800 lm
911401877881	RC091V LED38S/865 PSU W30L120 GM G3 MR	6500 K	3 800 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401876981	RC091V LED48S/840 PSU W60L120 GM G3	50 W
911401876581	RC091V LED38S/840 PSU W60L60 GM G3	40 W
911401876681	RC091V LED38S/865 PSU W60L60 GM G3	40 W
911401877181	RC091V LED27S/840 PSU W60L60 GM G3 MR	28 W
911401877281	RC091V LED27S/865 PSU W60L60 GM G3 MR	28 W
911401877581	RC091V LED38S/840 PSU W60L60 GM G3 MR	40 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique
911401877681	RC091V LED38S/865 PSU W60L60 GM G3 MR	40 W
911401877781	RC091V LED38S/840 PSU W30L120 GM G3 MR	40 W
911401877881	RC091V LED38S/865 PSU W30L120 GM G3 MR	40 W

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Smartbright Slim Panel

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
911401876981	RC091V LED48S/840 PSU W60L120 GM G3	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401876581	RC091V LED38S/840 PSU W60L60 GM G3	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401876681	RC091V LED38S/865 PSU W60L60 GM G3	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401877181	RC091V LED27S/840 PSU W60L60 GM G3 MR	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401877281	RC091V LED27S/865 PSU W60L60 GM G3 MR	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401877581	RC091V LED38S/840 PSU W60L60 GM G3 MR	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5

Order Code	Full Product Name	Chromaticité initiale
911401877681	RC091V LED38S/865 PSU W60L60 GM G3 MR	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5
911401877781	RC091V LED38S/840 PSU W30L120 GM G3 MR	(0.3818, 0.3797) SDCM≤5
911401877881	RC091V LED38S/865 PSU W30L120 GM G3 MR	(0.3123, 0.3282) SDCM≤5

