

# Ficha de informação do produto

REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2015 DA COMISSÃO respeitante à etiquetagem energética das fontes de luz

**Marca comercial ou nome do fornecedor:** PHILIPS

**Endereço do fornecedor:** Customer Care Philips, I.B.R.S./C.C.R.I. /Número 10461, 5600VB Eindhoven, NL

**Identificador de modelo:** 9290024919

## Tipo de fonte de luz:

|                                                                 |       |                               |                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Tecnologia de iluminação utilizada:                             | LED   | Não direcional ou direcional: | DLS                                       |
| Tipo de casquilho (ou outra interface elétrica) da fonte de luz | GU5.3 |                               |                                           |
| De rede ou fora da rede:                                        | NMLS  | Fonte de luz conectada (CLS): | Não                                       |
| Fonte de luz de cor regulável:                                  | Não   | Invólucro:                    | -                                         |
| Fonte de luz de alta luminância:                                | Não   |                               |                                           |
| Proteção contra encandeamento:                                  | Não   | Atenuável:                    | Apenas por meio de variadores específicos |

## Parâmetros do produto

| Parâmetro                                                                                                                                                         | Valor                                | Parâmetro                                                                                                                                                                                   | Valor |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>Parâmetros gerais do produto:</b>                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                             |       |
| Consumo de energia no modo ligado (kWh/1 000 h), arredondado por excesso às unidades                                                                              | 8                                    | Classe de eficiência energética                                                                                                                                                             | F     |
| Fluxo luminoso útil ( $\phi_{\text{útil}}$ ), indicando se é o fluxo numa esfera (360 °), num cone de ângulo largo (120 °) ou num cone de ângulo estreito (90 °); | 621 em Cone de ângulo estreito (90°) | Temperatura de cor correlacionada, arredondada à centena de graus kelvin, ou a gama de temperaturas de cor correlacionadas, arredondadas à centena de graus kelvin, que podem ser reguladas | 2 700 |
| Potência no modo ligado ( $P_{\text{lig}}$ ), expressa em W                                                                                                       | 7,5                                  | Potência em espera ( $P_{\text{esp}}$ ), expressa em W e arredondada às centésimas                                                                                                          | 0,00  |
| Potência em espera em rede ( $P_{\text{rede}}$ ) para CLS, expressa em W e arredondada às centésimas                                                              | -                                    | Índice de reprodução cromática,                                                                                                                                                             | 90    |

|                                                                                                                                                                             |              |       |                                                                                |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                             |              |       | arredondado às unidades, ou gama de valores de IRC que podem ser regulados     |                             |
| Dimensões exteriores, sem dispositivo de comando separado, elementos de comando da iluminação e elementos de comando sem função de iluminação, caso existam (em milímetros) | Altura       | 46    | Distribuição espectral da energia na gama 250-800 nm, a plena carga            | Ver imagem na última página |
|                                                                                                                                                                             | Largura      | 50    |                                                                                |                             |
|                                                                                                                                                                             | Profundidade | 50    |                                                                                |                             |
| Alegação de potência equivalente <sup>(a)</sup>                                                                                                                             |              | Sim   | Em caso afirmativo, potência equivalente (W)                                   | 50                          |
|                                                                                                                                                                             |              |       | Coordenadas cromáticas (x e y)                                                 | 0,458<br>0,410              |
| <b>Parâmetros das fontes de luz direcionais:</b>                                                                                                                            |              |       |                                                                                |                             |
| Pico de intensidade luminosa (cd)                                                                                                                                           |              | 3 900 | Ângulo de feixe, em graus, ou gama de ângulos de feixe que podem ser regulados | 24                          |
| <b>Parâmetros das fontes de luz LED e OLED:</b>                                                                                                                             |              |       |                                                                                |                             |
| Índice de reprodução cromática (IRC) R9                                                                                                                                     |              | 50    | Fator de sobrevivência                                                         | 0,90                        |
| Fator de conservação do fluxo luminoso                                                                                                                                      |              | 0,96  |                                                                                |                             |

(a) : não aplicável;

(b) : não aplicável;

