



eW Graze EC Powercore

BCS428 4000 L305

eW Graze EC Powercore, 4000 K, 90° x 90° Beam Angle, 305 mm (1 ft)

Certains détails architecturaux extérieurs requièrent un remplissage de l'espace de lumière à contour flou. Graze EC Powercore associe ce type de flux au design éprouvé et durable de la famille de produits Graze Powercore et à une consommation réduite.

Données du produit

Caractéristiques générales		Gestion et gradation	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	avec gradation	Oui
Température de couleur	Blanc neutre		
Source lumineuse de substitution	Non		
Driver inclus	Oui		
Cache optique/ type de l'objectif	PCF [Diffuseur polycarbonate dépoli]		
Faisceau du luminaire	90° x 90°		
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I		
Marquage CE	Marquage CE		
Marquage UL	Marquage UL et cUL		
Durée de vie à 70% du flux lumineux	36000 h		
Caractéristiques électriques		Matériaux et finitions	
Tension d'entrée	100 à 277 V	Matériaux du boîtier	Aluminium extrudé
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz	Constitution de l'optique	Polycarbonate
		Matériaux cache optique/lentille	Polycarbonate
		Longueur	305 mm
		Couleur	Aluminium
		Normes et recommandations	
		Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
		Code de protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J anti-vandalisme]
		Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31, 3G


eW Graze EC Powercore

Résistance aux vibrations	Complies with ANSI C136.31, 3G
Performances Initiales (Conforme IEC)	
Flux lumineux initial	245 lm
Température de couleur proximale initiale	4000 K
Indice de rendu des couleurs (initial)	87
Puissance initiale absorbée	15 W
Durées de vie (Conforme IEC)	
Flux lumineux sortant 50 % à 25 °C Signalé	36000
Flux lumineux sortant 50 % à 50 °C Signalé	36000
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Signalé	36000
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Signalé	36000
Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C

Données logistiques	
Code de produit complet	871829161194399
Nom du produit de la commande	BCS428 4000 L305
Code barre produit	8718291611943
Code de commande	523-000082-01
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	4
SAP - Matériaux	910503703808
Poids net (pièce)	1,200 kg
Code catalogue	523-000082-01
Description du code catalogue	eW Graze EC Powercore, 4000 K, 90° x 90° Beam Angle, 305 mm (1 ft)



Schéma dimensionnel



BCS428 4000 L305

