



# CoreLine Panel

## RC132V G4 LED36S/840 WIA W30L120 OC

CORELINE PANEL - 840 neutralvit - Nätaggregat med SystemReady-gränssnitt, förberett för InterAct Ready

CoreLine Panel Generation 4 uppfyller CoreLines löfte om innovativa, lättanvända och högkvalitativa armaturer, och kan användas som ersättning för funktionella armaturer i allmänbelysning. Det innovativa MultiColour/Lumen ger två vita ljusfärger och fyra ljusflöden, allt i en och samma armatur, och tack vare det nya kontaktdonet går installationen snabbt och enkelt. Interact Ready - För Interact Pro-systemet

### Produktdata

Allmän information	
Ljuskällans spridningsvinkel	- °
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Utbytbar ljuskälla	Nej
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat med SystemReady-gränssnitt, förberett för InterAct Ready
Driftdon ingår	Ja
Optiktyp	90 [ Spridningsvinkel 90° ]
Armaturens ljusfördelning	90°
Styrgränssnitt	-
Anslutning	3-polig tryckanslutning
Kabel	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Glödtrådstest	Temperatur 650 °C, under 30 s
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-

CE-märkning	Ja
ENEC-märkning	ENEC märkning
Garantitid	5 år
Konstant ljusflöde	Nej
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B)	24
Fotobiologisk risk	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
EU RoHS-kompatibel	Ja
Produktfamiljskod	RC132V [ CORELINE PANEL ]
Anslutbarhet	Interact Ready
Enhetlig bländmärkning CEN	19
<b>Ljusteknik</b>	
Mättad röd	<50
Flimmer	1

# CoreLine Panel

Stroboskopisk effekt	0
----------------------	---

## Drift och elektricitet

Inspänning	220 till 240 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Inledande CLO-energiförbrukning	- W
Genomsnittlig CLO-energiförbrukning	- W
Ingående ström	4,9 A
Strömrusningstid	0,05 ms
Effektfaktor (min)	0,9

## Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

## Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	Akrylat
Material i optiken	Polystyren
Optisk kupa/linsmaterial	Polystyren
Fixeringsmaterial	-
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Opaliserad
Total längd	1195 mm
Total bredd	295 mm
Total höjd	11 mm
Färg	Vit
Mått (höjd × bredd × djup)	11 x 295 x 1195 mm

## Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20/44 [ Petsäker, kabelskyddad, stänksäker]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [ 0.3 J]
Hållbarhetsklassificering	-

## Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	3600 lm
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initialt LED-ljusutbyte	123 lm/W

Init. Corr. färgtemperatur	4000 K
Initialt färgåtergivningsindex	>80
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Initial ineffekt	29 W
Tolerans för energiförbrukning	+/-10%

## Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens av styrsystem vid medellivslängd 50000h	5 %
Bibehållet ljusflöde vid medellivslängd* på 35 000 tim	-
Bibehållet ljusflöde vid medellivslängd* 50000h	L80
Bibehållet ljusflöde vid snittlivslängd* på 75 000 tim	-
Bibehållet ljusflöde vid snittlivslängd* på 100 000 tim	-

## Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Inte tillämplar

## Produktdata

Fullständig produktkod	871869997591300
Beställningsproduktnamn	RC132V G4 LED36S/840 WIA W30L120 OC
EAN/UPC – Produkt	8718699975913
Beställningsnummer	97591300
Lokal kod	7019595
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	910505101283
Net Weight (Piece)	4,500 kg



## Måttskiss



RC132V G4 LED36S/840 WIA W30L120 OC

## CoreLine Panel

