




CoreLine Panel

RC132V G4 LED36S/840 WIA W60L60 NOC W3

CoreLine Panel, 29 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K, Interact Ready

Philips CoreLine Panel Generation 5 uppfyller CoreLines löfte om innovativ och lättanvänd med utmärkt belysning. Den är utformad för att direkt ersätta funktionella armaturer i allmänbelysning och LED-panelbelysningens innovativa MultiLumen-funktion ger möjlighet att välja mellan tre ljusflöden i en och samma armatur. Det blir enklare att välja rätt produkt, du kan tillgodose kundernas önskemål med större flexibilitet på plats och färre produktkoder behövs på lagret. Det är dessutom enkelt att installera CoreLine RC132V tack vare en snabbkontakt eller Wieland-koppling. I den här CoreLine-serien finns även Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation som kan användas med gateways, sensorer och programvaror för Interact.

Produktdata

Allmän information		EU RoHS-kompatibel	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Ja	
Antal driftdonsenheter	1 enhet		
Driftdon ingår	Ja		
Produktfamiljskod	RC132V [CORELINE PANEL]		
Anslutningsmöjligheter	Interact Ready		
Lighting Technology	LED		
Värdetrappa	Prestanda		
CE-märkning	Ja		
Garantitid	5 år		
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-		
ENEC-märkning	ENEC-märkning		
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s		
		Ljusteknik	
		Ljusflöde	3 600 lm
		Mättad röd (R9)	<50
		Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	123 lm/W
		Färgåtergivningsindex	≥80
		Flimmervärde (PstLM)	1
		Stroboskopisk effekt	0
		Ljuskällans färg	840 neutralvit
		Optiktyp	90° spridningsvinkel
		Armaturens ljusstrålefördelning	120°

CoreLine Panel

Enhetlig bländmärkning	23
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	4,9 A
Ingåendetid	0,05 ms
Effektförbrukning	29 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	3-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	24
Temperatur	
Omgivningstemperatur	+10 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Trådlös driver InterAct System-färdig
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	Akrylat
Material i optiken – LOV	Polystyren
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polystyren
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	595 mm
Total bredd	595 mm
Total höjd	11 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	11 x 595 x 595 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20/44 [Petsäker, kabelskyddad, stänksäker]

Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Fotobiologisk säkerhet	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM <3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80
Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	1%
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	RC132V G4 LED36S/840 WIA W60L60 NOC W3
Fullständigt produktnamn	RC132V G4 LED36S/840 WIA W60L60 NOC W3
Full EOC	871869997599900
Beskrivning av lokal kod	7019911
Beställningsnummer	97599900
Materialnummer (12NC)	910505101291
Lokal kod	7019911
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718699975999
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718699975999

CoreLine Panel

Måttskiss

