



# TrueLine, versión suspendida

## SP530Z U5 WH

TrueLine Accessories, Blanco

Los arquitectos necesitan una solución de iluminación que se adapte a la arquitectura interior del espacio que están mejorando. Desean una línea de luz con proporciones elegantes y altos niveles de iluminación que brinde la máxima libertad de diseño. Philips TrueLine es una luminaria lineal flexible para aplicaciones de oficina en interiores que ofrece una calidad excelente con la promesa de actualizaciones de cara al futuro. Los especificadores necesitan luminarias que permitan ahorrar energía, al mismo tiempo que proporcionan el nivel adecuado de luz. TrueLine empotrable cumple ambos requisitos. No solo cumple la norma de construcción WELL Building Standard para iluminación, sino que la superficie de TrueLine tiene la clasificación UGR<19, que cumple todas las normas para oficinas (OC). TrueLine también está disponible en versiones de superficie y empotradas. Todas las luminarias de la familia están disponibles en distintas longitudes, formas, colores y flujos luminosos. Esto ofrece la máxima flexibilidad de diseño y posibilidades ilimitadas. Las luminarias TrueLine son también una opción sostenible y preparada para el futuro, con una alta eficiencia de hasta 140 lm/W y la opción de actualizarlas a conectividad y control inalámbricos.

### Advertencias y seguridad

- El producto es IPX0 y, como tal, no está protegido contra la entrada de agua. Por tanto, recomendamos encarecidamente que se compruebe adecuadamente el entorno en el que se vaya a instalar la luminaria.
- Si no se sigue el consejo anterior y entra agua en las luminarias, Philips/Signify no puede garantizar que no se produzcan fallos y la garantía del producto quedará anulada.

### Datos del producto

## TrueLine, versión suspendida

Información general	
Color de accesorio	Blanco
Código de gama de producto	SP530Z [TrueLine Accessories]
Escala de valor	Avanzada

  

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	- V
Line Frequency	- Hz

  

Mecánicos y de carcasa	
Longitud global	50,3 mm
Anchura global	40 mm
Altura global	39,5 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	40 x 40 x 50 mm
Material	Polycarbonato

  

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	-

Índice de protección frente a choque mecánico	-
Clase de protección IEC	-

  

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	SP530Z U5 WH
Nombre completo del producto	SP530Z U5 WH
Full EOC	871869997506799
Código de pedido	97506799
Código 12NC	910505101357
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8718699975067
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	8
Embalaje con código EAN/UPC	8718699975074

