



LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar, 20.5 W, D125 mm, 2000 lm, Rosé, 2200 K, Breitstrahlend (WB), PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

Mit dem schwenkbaren LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des schwenkbaren LuxSpace Accent Compact kann gedreht und in zwei Richtungen geneigt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

Hinweise

- Sämtliche photometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom für die Lichtberechnung um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik darf nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, den LED-Chip oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Bei Veränderung und/oder Wartung muss das Produkt zuvor ausgeschaltet werden und abkühlen.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B 65	
Lichtquelle austauschbar	Nein		
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit	Temperatur	
Betriebsgerät inklusive	Ja	Umgebungstemperaturbereich 0 bis +35 °C	
Produktfamiliencode	RS771B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]		
Beleuchtungstechnologie		Lichtregelung und Dimmen	
Value Ladder	Best	Dimmbar Nein	
CE-Zeichen	Ja	Betriebsgerät Netzgerät extern (Ein/Aus)	
Garantiedauer	5 Jahre	Steuerungsschnittstelle -	
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Konstanter Lichtstrom Nein	
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen		
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	Mechanik und Gehäuse	
EU RoHS-konform	Ja	Gehäusematerial Aluminium	
		Reflektor-Material Aluminium	
Lichttechnische Daten		Optisches Material Aluminium	
Lichtstrom	2.000 lm	Material optische Abdeckung Glas	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 K	Befestigungsmaterial -	
Nennlichtausbeute (nom.)	97 lm/W	Gehäusefarbe Weiß	
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80	Veredelung optische Abdeckung Klar	
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Reflektoroberfläche PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute	
Farbe der Lichtquelle	Rosé	Gesamte Höhe 107 mm	
Optik	Breitstrahlend (WB)	Gesamter Durchmesser 130 mm	
Abstrahlungswinkel Leuchte	36°		
CEN-Wert (Unified Glare Rating)	Not applicable	Genehmigung und Anwendung	
Betrieb und Elektrik		Schutzart (IP) IP20 [Fernhalten von Fingern]	
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Schlagfestigkeit (IK) IK02 [0,2 J Standard]	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Nachhaltigkeitsbewertung Lighting for circularity	
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W	IEC-Schutzklasse Schutzklasse II	
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W		
Einschaltstrom	9,92 A	Initialkennwerte (IEC-konform)	
Einschaltzeit	230 ms	Lichtstromtoleranz +/-10%	
Energieverbrauch	20,5 W	Anfängliche Farbsättigung (0.49, 0.38) SDCM <3	
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9	Toleranz Leistungsaufnahme +/-10%	
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder und Zugentlastung		
Kabel	-	Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
		Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std. 5 %	
		Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std. 5 %	

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

Lichtstromstabilität bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L80
Anwendungsbedingungen	
Bemessungs-Umgebungstemperatur	25 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH

Gesamtbezeichnung des Produkts	RS771B 19S/ROSE PSU-E HWB FG WH
Gesamt-Produktcode	871869997884600
Bestellcode	97884600
Material-Nr. (12NC)	910505101570
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699978846
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699978846

Abmessungsskizzen

