



StoreFit

ST210T 27S/830 PSU MB WH

STOREFIT, 22 W, Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt), Réflecteur à faisceau semi-intensif, haute réflectance, 24°

Les détaillants sont toujours à la recherche de solutions pour réduire leur empreinte environnementale et leurs coûts énergétiques. Avec ce projecteur StoreFit, les luminaires CDM conventionnels peuvent être remplacés facilement par des LED, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie. Le design fin et compact permet de fondre le projecteur StoreFit dans le décor du magasin tandis que l'éclairage seul attire l'attention des acheteurs sur les marchandises en vente. Avec ce projecteur LED abordable, vous commencerez immédiatement à faire des économies d'énergie.

Mises en garde et sécurité

- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air sous pression. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur.
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Données du produit

Informations générales	
Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Code famille de produits	ST210T [STOREFIT]
Type de lampe	LED
Valeur ajoutée	Economique
Marquage CE	Oui
Garantie	5 ans
Inflammabilité	-

Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Conforme à RoHS	Oui
Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	2 700 lm
Rouge saturé (R9)	>50
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	122 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80

Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	176 x 83 x 162 mm
Température de couleur	830 blanc chaud		
Type d'optique	Réflecteur à faisceau semi-intensif, haute réflectance		
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	24°		
Indice UGR	Not applicable		
Fonctionnement et électricité			
Tension d'entrée	220 à 240 V		
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz		
Courant d'appel	8,75 A		
Durée courant d'appel	0,19 ms		
Consommation électrique	22 W		
Facteur de puissance (fraction)	0.9		
Connexion	Rail		
Câble	-		
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	48		
Température			
Gamme de températures ambiantes	-10 à +35 °C		
Commandes et gradation			
Variation de l'intensité lumineuse	Non		
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation électrique (Marche/Arrêt)		
Flux lumineux constant	Non		
Mécanique et boîtier			
Matériaux du corps	Aluminium		
Matériaux du réflecteur	Aluminium		
Matériaux optiques	-		
Matériaux du cache optique/de la lentille	-		
Matériaux de fixation	-		
Couleur du corps	Blanc		
Finition du cache optique/de la lentille	-		
Longueur totale	162 mm		
Largeur totale	83 mm		
Hauteur totale	176 mm		
Diamètre total	83 mm		
Approbation et application			
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]		
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]		
Évaluation de la durabilité	-		
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I		
Risque photobiologique	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778		
Performances initiales			
Tolérance de flux lumineux	+/-10%		
Chromaticité initiale	(0.4338, 0.4030) SDCM <3		
Tolérance de consommation électrique	+/-5%		
Durées de vie (conformes IES)			
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h	10 %		
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L80		
Conditions d'application			
Performance température ambiante Tq	25 °C		
Niveau de gradation maximal	Non applicable		
Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable		
Données du produit			
Nom du produit de la commande	ST210T 27S/830 PSU MB WH		
Nom de produit complet	ST210T 27S/830 PSU MB WH		
Code EOC	871869998260700		
Code de commande	98260700		
Code 12NC	910505102041		
Quantité par pack	1		
Code EAN – Produit/Boîte	8718699982607		
Conditionnement par carton	1		
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699982607		

Schéma dimensionnel

