



CoreLine Batten

BN126C LED80S/840 WIA L1500

CoreLine Batten, 64 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Opal, IP20, TW1-ready

CoreLine Batten lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Takket være den effektive designen er monteringen rask og enkel, slik at lyslinjer opprettes sømløst uten ekstra tilbehør. CoreLine Batten gir universell lysfordeling og støtter homogen belysning og visuell komfort. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og kan brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Warnings and safety

- Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturen skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.

Produktdata

Generell informasjon		Garantiperiode	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Brennbarhetsmerke	5 år
Antall utstyrsenheter	1 enhet	ENEC-merke	For montering på normalt antennebare overflater
Driver inkludert	Ja	Test av glødetråd	ENEC-merke
Gjennomkobling	Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert)	I samsvar med EU RoHS	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek
Produktseriekode	BN126C [CORELINE BATTEN]	Teknisk belysning	
Tilkobling	Interact Ready	Lysytelse	8 000 lm
Lighting Technology	LED	Mettet rød (R9)	<50
Verditrapp	Effekt	Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
CE-merke	CE-merke		

CoreLine Batten

Lysutbytte (vurdert) (Nom)	125 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Flimmerv verdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Lyskilde farge	840 nøytral hvit
Optisk type	Spredningsvinkel 120°
Armatur lysstråle spredning	120°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	26

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	10,6 A
Innløpstid	0,527 ms
Effektforbruk	64 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	–
Antall produkter på MCB på 16 A type B	13

Temperatur

Omgivelsestemperatur	–20 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Trådløs driver Interact System klar
Kontrollgrensesnitt	Trådløs
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	–
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	–
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	1 450 mm
Total bredde	65 mm
Total høyde	65 mm

Mål (høyde x bredde x høyde)	65 x 65 x 1450 mm
------------------------------	-------------------

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK04 [0,5 J standard pluss]
Sustainability rating	–
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	85

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BN126C LED80S/840 WIA L1500
Fullstendig produktnavn	BN126C LED80S/840 WIA L1500
Full EOC	872016910026800
Lokal kodebeskrivelse	3310639
Bestillingskode	10026800
Materialenr. (12NC)	910505103374
Lokal bestillingskode	3310639
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8720169100268
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8720169100268

CoreLine Batten

Målskisse

