



# Pacific LED Gen5

## WT490C 80S/840 PSD VWB PI5 L1800

Pacific LED gen5, 840 blanc neutre, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Faisceau ultra-extensif, Connecteur à poussoir 5 pôles

Pacific LED gen5 est un luminaire LED étanche innovant apprécié pour ses performances optimales. Il répond aux exigences strictes des secteurs industriels contemporains et difficiles. Très robuste, compact et fiable, il offre une excellente qualité de lumière. Avec un haut degré de protection contre les chocs mécaniques (IK08), l'eau et la poussière (IP66), ainsi qu'une résistance éprouvée aux produits chimiques, le luminaire Pacific LED gen5 peut parfaitement résister aux conditions difficiles de l'industrie automobile, de l'industrie alimentaire et de l'industrie lourde. Il s'avère également très intéressant dans les parkings couverts et les entrepôts. Les luminaires Pacific LED gen5 offrent une qualité de lumière supérieure et sans artefact et un éclairage homogène ; ils sont proposés avec plusieurs optiques et une large gamme de flux lumineux (jusqu'à 15 000 lm). Cela permet une plus grande flexibilité dans la conception de plans d'éclairage optimisés. Ces luminaires sont également conçus selon une approche circulaire, ce qui signifie qu'ils sont très faciles à entretenir et peuvent être modernisés dans le but de prolonger leur cycle de vie complet. Ils se démarquent par leur installation simple et rapide qui facilite le câblage traversant, les différentes options de raccordement et de montage qu'ils offrent, mais aussi par leur coût total de possession exceptionnel, leur efficacité énergétique et leur maintenance aisée permettant de limiter au minimum les interruptions d'opérations dans les applications exigeantes. Pour que la solution Pacific LED gen5 soit encore plus complète, l'intégration système avec Interact Industry permet d'optimiser l'efficacité, de réaliser des économies d'énergie et d'améliorer la gestion de l'éclairage, la productivité et la sécurité, ce qui en fait une solution évolutive à tous les points de vue. Découvrez la solution Pacific LED gen5. Des performances optimales pour des environnements exigeants.

Pacific LED Gen5

Mises en garde et sécurité

- Au fil du temps, les rayons UV risquent d'endommager le matériel, car l'étanchéité n'est plus parfaite et la protection IP66 perd de son efficacité.
- N'installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Données du produit

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| Informations générales       |                                                   |
| Source lumineuse remplaçable | Oui                                               |
| Nombre d'appareillages       | 1 unité                                           |
| Driver inclus                | Oui                                               |
| Code famille de produits     | WT490C [Pacific LED gen5]                         |
| Type de lampe                | LED                                               |
| Valeur ajoutée               | Premium                                           |
| Marquage CE                  | Oui                                               |
| Garantie                     | 5 ans                                             |
| Inflammabilité               | Pour montage sur surfaces facilement inflammables |
| Marquage ENEC                | Marque ENEC plus                                  |
| Essai au fil incandescent    | Température 850 °C, durée 30 s                    |
| Conforme à RoHS              | Oui                                               |

Données techniques de l'éclairage

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Flux lumineux                                 | 8 000 lm                |
| Température de couleur corrélée (nom.)        | 4000 K                  |
| Efficacité lumineuse (nominale)               | 165 lm/W                |
| Indice de rendu de couleur (IRC)              | >80                     |
| Valeur de scintillement (PstLM)               | 1                       |
| Valeur d'effet stroboscopique (SVM)           | 0,4                     |
| Température de couleur                        | 840 blanc neutre        |
| Type d'optique                                | Faisceau ultra-extensif |
| Diffusion du faisceau de lumière du luminaire | 123° x 122°             |
| Indice UGR                                    | 25                      |

Fonctionnement et électricité

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tension d'entrée                                  | 220 à 240 V                   |
| Fréquence linéaire                                | 50 to 60 Hz                   |
| Courant d'appel                                   | 25,1 A                        |
| Durée courant d'appel                             | 0,214 ms                      |
| Consommation électrique                           | 48,5 W                        |
| Facteur de puissance (fraction)                   | 0.99                          |
| Connexion                                         | Connecteur à poussoir 5 pôles |
| Câble                                             | -                             |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 21                            |

Température

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Gamme de températures ambiantes | -25 à +45 °C |
|---------------------------------|--------------|

Commandes et gradation

|                                                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Variation de l'intensité lumineuse                        | Oui                                     |
| Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur | Bloc d'alimentation avec interface DALI |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Flux lumineux constant | Non |
|------------------------|-----|

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Mécanique et boîtier                        |                   |
| Matériaux du corps                          | Polycarbonate     |
| Matériaux du réflecteur                     | -                 |
| Matériaux optiques                          | Polycarbonate     |
| Matériaux du cache optique/de la lentille   | Polycarbonate     |
| Matériaux de fixation                       | Acier             |
| Couleur du corps                            | Blanc             |
| Finition du cache optique/de la lentille    | Transparent       |
| Longueur totale                             | 1 810 mm          |
| Largeur totale                              | 96 mm             |
| Hauteur totale                              | 68 mm             |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 68 x 96 x 1810 mm |

Approbation et application

|                                            |                                                                                        |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection                       | IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau] |
| Protection contre les chocs mécaniques     | IK08 [5 J protection contre le vandalisme]                                             |
| Évaluation de la durabilité                | Lighting for circularity                                                               |
| Classe de protection CEI                   | Classe de sécurité I                                                                   |
| Risque photobiologique                     | Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778                                         |
| Spécification des risques photobiologiques | 0 m                                                                                    |

Performances initiales

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tolérance de flux lumineux           | +/-7%                |
| Chromaticité initiale                | (0.38, 0.38) SDCM <3 |
| Tolérance de consommation électrique | +/-11%               |

Durées de vie (conformes IES)

|                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie 5 % utile moyenne de 50 000 h   |     |
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie 10 % utile moyenne de 100 000 h |     |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h                      | L90 |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h                     | L80 |

Conditions d'application

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Performance température ambiante Tq | 25 °C |
|-------------------------------------|-------|

# Pacific LED Gen5

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Convient pour la commutation aléatoire | Non                                 |
| <b>Données du produit</b>              |                                     |
| Nom du produit de la commande          | WT490C 80S/840 PSD VWB PI5<br>L1800 |
| Nom de produit complet                 | WT490C 80S/840 PSD VWB PI5<br>L1800 |
| Code EOC                               | 871951410994000                     |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Code de commande           | 10994000      |
| Code 12NC                  | 910925867739  |
| Quantité par pack          | 1             |
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8719514109940 |
| Conditionnement par carton | 1             |
| Codes EAN/UPC – Boîte      | 8719514109940 |

## Schéma dimensionnel

