



Maxos Fusion

LL523T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 SI

Maxos fusion Rail

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Données du produit

Informations générales	
Angle	-
Couleur des accessoires	Argent
Code famille de produits	LL523T [Maxos fusion Rail]
Valeur ajoutée	Premium
Marquage CE	Marquage CE
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Longueur totale	2 276 mm
Largeur totale	62 mm
Hauteur totale	42 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	42 x 62 x 2276 mm
Matériaux	Acier

Maxos Fusion

Approbation et application

Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I

Données du produit

Nom du produit de la commande	LL523T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 SI
Nom de produit complet	LL523T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 SI
Code EOC	872016942525599

Code de commande	42525599
Code 12NC	910925869420
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169425255
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514772106

Schéma dimensionnel

