



Maxos fusion

LL546T 4x2.5+4x1.5 Gen2 SI

Maxos fusion Rail

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Winkel	-
Zubehörfarbe	Silber
Produktfamiliencode	LL546T [Maxos fusion Rail]
Value Ladder	Best
CE-Zeichen	CE-Zeichen
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Länge	4.552 mm
Gesamte Breite	62 mm

Gesamte Höhe	42 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	42 x 62 x 4552 mm
Material	Stahl
Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LL546T 4x2.5+4x1.5 Gen2 SI
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL546T 4x2.5+4x1.5 Gen2 SI
Gesamt-Produktcode	872016942543999
Bestellcode	42543999

Maxos fusion

Material-Nr. (12NC)	910925869438
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169425439
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10

EAN Umverpackung	8719514772281
------------------	---------------

Abmessungsskizzen

