



Ledinaire High-bay pentru montaj la înălțimi mari

BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR

Ledinaire High-bay pentru montaj la înălțimi mari, 168 W, D355 mm, 20500 lm, 4000 K, Fascicul luminos larg, IP65, IK06

Gama Ledinaire highbay conține o selecție de aparate de iluminat cu LED standard populare, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă. Ledinaire Highbay permite o instalare simplă și flexibilă, fie pe un cârlig, fie pe suport opțional. Produsele pot fi instalate cu reflectoare opționale pentru reducerea orbirii.

Catalog de date

Informații generale	
Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Lighting Technology	LED
Tier	Valoare
Marcaj CE	Marcaj CE
Perioadă de garanție	5 ani
Marcaj de inflamabilitate	-
Marcaj ENEC	-
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Flux luminos	20.500 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	122 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Fascicul luminos larg
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	90°
Indice unificat de orbire CEN	Not applicable
Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz

Ledinaire High-bay pentru montaj la înălțimi mari

Consum inițial de energie CLO	- W W
Curent de pornire	54 A
Timp pornire	0,75 ms
Consum de curent	168 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Unitate de conectare cu 3 pini
Cablu	Cablu de 0,3 m cu conector cu 3 pini
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	6

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +45 °C
---------------------------------	--------------------------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Aluminiu turnat ADC1 - calitate aliaj (EN AC-47100)
Material reflector	-
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	Oțel
Culoare carcasă	Gri
Finisaj capac optic/finisaj	Mat
Înălțime totală	93 mm
Diametru total	355 mm

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK06 [1 J]

Scor de sustenabilitate	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.38, 0.38) SDCM <5
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	L70


Condiții de utilizare

Performanță temperatura ambiantă Tq	35 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu

Date despre produs

Nume comandă produs	BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR
Numele complet al produsului	BY021P G2 LED205S/840 PSU WB GR
Full EOC	871951452404000
Cod de comandă	52404000
Număr material (12NC)	911401642307
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514524040
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
EAN/UPC – Cutie	8719514524040

Cote



Ledinaire High-bay pentru montaj la înălțimi mari

