



UniBar

BCS342 120LED 30K 24V OC L100

UniBar, 1535 lm, 24 W, Blanco cálido, Seguridad clase III

UniBar es una luminaria de visión directa LED lineal de tamaño delgado con montaje en superficie para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación arquitectónica para fachadas y exteriores. El sólido diseño mecánico y el diseño óptico único hacen de ella la opción ideal para fachadas de edificios, fachadas multimedia, puentes, pasos elevados y cualquier aplicación que requiera una solución de iluminación directa lineal delgada. Lente dispersora de visión directa, intercableado para una conexión integral y opción de control DMX disponible con hasta 10 píxeles (10ID) para proporcionar a los arquitectos y diseñadores la libertad necesaria para explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones. Está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable.

Datos del producto

Información general	
Driver incluido	No
Lighting Technology	LED
Marca CE	Marca CE
Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	1535 lm
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	64 lm/W
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Color de la fuente de luz	Blanco cálido
Tipo de cubierta óptica	Ópalo
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	24 CC V

Line Frequency	- Hz
Consumo de energía	24 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	2 conectores push-in de 2 polos
Cable	2 cables de 0,15 m con conectores de 2 polos
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Interfaz de control	-

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Color de la carcasa	Plata
Longitud global	1.000 mm
Anchura global	57,2 mm
Altura global	60 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	60 x 57 x 1000 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Clase de protección IEC	Seguridad clase III

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	BCS342 120LED 30K 24V OC L100
Nombre completo del producto	BCS342 120LED 30K 24V OC L100
Full EOC	871951453682199
Código de pedido	53682199
Código 12NC	911401703953
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514536821
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	16
Embalaje con código EAN/UPC	8719514536821

Plano de dimensiones

