



Subsistema de painel solar

155W 17V Panel subsystem Vmpp 18.93V

Uma gama de painéis solares de 20 a 325 W concebida especialmente para a iluminação pública solar Philips, iluminação com projetores e sistemas solares de interior

Dados do produto

Informações gerais	
Marca CE	Marca CE
Período de garantia	3 anos
Funcionamento e características elétricas	
Tipo de painel	Poly cristalina
Tensão do painel	17 V
Pico de potência do painel	155 W
Kit de cabo de ligação	Incluído
Cabo	Cabo de 1,0 com 4,0 mm ² e conectores Molex
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-40 a +85 °C
Características mecânicas e compartimento	
Comprimento global	1.476 mm
Largura total	666 mm
Altura total	35 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)	35 x 666 x 1476 mm

Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP67 [Protegido contra penetração de pó, estanque à água]
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	155W 17V Panel subsystem Vmpp 18.93V
Nome do produto completo	155W 17V Panel subsystem Vmpp 18.93V
Código do produto completo	872016972923099
Código de encomenda	72923099
N.º material (12NC)	911401803902
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8720169729230
Numerador – Embalagens por caixa exterior	30
EAN/UPC – Caso	8720169729230

Subsistema de painel solar

Desenho dimensional

