



# Subsistema de batería solar

## ZJS601 100AH 12.8V Battery

Las baterías de Lito Ferrofosfato integran tecnología altamente eficiente para obtener una larga vida útil y alto rendimiento con descarga profunda. Sistema de gestión de batería incorporado para protección y seguridad. De 50 Ah a 180 Ah

### Datos del producto

Información general	
Marca CE	Marca CE
Periodo de garantía	5 años
Conforme con EU RoHS	Sí
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	0 Hz
Tipo de batería	Litio ferrofosfato
Amperios hora batería	100 Ah
Voltaje de la batería	12.8 V
Ciclos de carga y descarga de la batería	2000
Kit de conexión de cables	Incluido
Cable	Cable de 3,0 m con conectores
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	0 °C a +60 °C
Mecánicos y de carcasa	
Longitud global	147 mm
Anchura global	121 mm
Altura global	471 mm
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	471 x 121 x 147 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP68 [Protección frente a la penetración de polvo, estanqueidad]
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente para la carga	0 °C to +60 °C
Rango de temperatura ambiente para la descarga (cuando la luz está encendida)	-20 °C to +60 °C
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	ZJS601 100AH 12.8V Battery
Nombre completo del producto	ZJS601 100AH 12.8V Battery
Full EOC	871951450768500
Código de pedido	50768500
Código 12NC	911401823302
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514507685
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1

# Subsistema de batería solar

Embalaje con código EAN/UPC

8719514507685

## Plano de dimensiones

