



Ledinaire cu montaj pe perete WL070V

WL070V LED11S/840 PSU II WH

Ledinaire cu montaj pe perete WL070V, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 4000 K, IP65

Spațiile publice și zonele de circulație necesită cele mai fiabile soluții de iluminat – în special parcuri, birouri, intrări, holuri, coridoare și scări. Cu Philips Ledinaire, obțineți o fiabilitate extraordinară și multe alte beneficii. Această gamă populară include o selecție de aparate de iluminat LED esențiale pe care le puteți alege de la raft. La fel ca modelul nostru modern, Ledinaire, montat pe perete WL070V, care este potrivit pentru o gamă largă de aplicații de iluminat general. Și la fel ca restul gamei Ledinaire, este proiectat cu standarde de calitate înalte Philips la un preț foarte competitiv. O alegere accesibilă, fiabilă și eficientă din punct de vedere energetic pentru montarea pe perete, de la liderul în iluminat cu LED. În plus, caracteristica MultiLumen și MultiColorTemp oferă o gamă de două pachete de lumeni și trei temperaturi de culoare într-un singur aparat de iluminat. Acest lucru facilitează selectarea produsului potrivit, vă oferă flexibilitatea de a răspunde la preferințele clienților la fața locului și înseamnă mai puține coduri de produs în stoc.

Warnings and safety

- Modelul Ledinaire WL070V cu montaj pe perete poate fi utilizat la exterior, însă doar atunci când toate cablurile acestuia sunt trase în interiorul unei clădiri, cu o distanță maximă de 10 metri.
- Pentru versiunile MDU (unitate de detectare a mișcării):
- Acoperirea senzorului poate varia între aplicațiile de interior și exterior.
- Vântul puternic și ploaia pot declanșa senzorul dacă nu există împrejurimi, cum ar fi pereți, acoperiș etc.
- Orice vibrație sau mișcare poate declanșa senzorul. Asigurați-vă că senzorul se află la o distanță adecvată de orice astfel de semnal continuu.

Catalog de date

Ledinaire cu montaj pe perete WL070V

Informații generale	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unitate
Balast inclus	Da
Lighting Technology	LED
Tier	Valoare
Marcaj CE	Da
Perioadă de garanție	5 ani
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal
Marcaj ENEC	-
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s
În conformitate cu RoHS	Da

Date tehnice lumină	
Flux luminos	1.100 lm
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	100 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Valoare pâlpâire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	1,6
Unghi de distribuție sursă de lumină	120 °
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Tip de sistem optic	Simetric
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	120° x 120°
Indice unificat de orbire CEN	25

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Consum inițial de energie CLO	11 W
Consum mediu de energie CLO	- W
Curent de pornire	20 A
Timp pornire	0,04 ms
Consum de curent	11 W
Factor de putere (fracție)	0.9
Conexiune	Conector push-in cu 3 pini
Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	35

Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +40 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă	
Material carcasă	Polycarbonat
Material reflector	-
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Înălțime totală	64 mm
Diametru total	285 mm

Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]
Scor de sustenabilitate	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Performanță inițială (conformitate IEC)	
Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	(0.3818, 0.3797)SDCM ≤5
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)	
Rata de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă de 50 000 h	2,5 %
Întreținere flux luminos la durată de viață utilă medie* de 50000 h	L70

Condiții de utilizare	
Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Date despre produs	
Nume comandă produs	WL070V LED11S/840 PSU II WH
Numele complet al produsului	WL070V LED11S/840 PSU II WH
Full EOC	871951452267199
Cod de comandă	52267199
Număr material (12NC)	911401826482
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514522671
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8719514522732

Ledinaire cu montaj pe perete WL070V

Cote

