



# Ledinaire cu montaj pe perete WL070V

## WL070V LED17S/840 PSU II WH

Ledinaire cu montaj pe perete WL070V, 17 W, D285 mm, 1700 lm, 4000 K, IP65

Spațiile publice și zonele de circulație necesită cele mai fiabile soluții de iluminat – în special parcări, birouri, intrări, holuri, coridoare și scări. Cu Philips Ledinaire, obțineți o fiabilitate extraordinară și multe alte beneficii. Această gamă populară include o selecție de aparate de iluminat LED esențiale pe care le puteți alege de la raft. La fel ca modelul nostru modern, Ledinaire, montat pe perete WL070V, care este potrivit pentru o gamă largă de aplicații de iluminat general. Și la fel ca restul gamei Ledinaire, este proiectat cu standarde de calitate înalte Philips la un preț foarte competitiv. O alegere accesibilă, fiabilă și eficientă din punct de vedere energetic pentru montarea pe perete, de la liderul în iluminat cu LED. În plus, caracteristica MultiLumen și MultiColorTemp oferă o gamă de două pachete de lumeni și trei temperaturi de culoare într-un singur aparat de iluminat. Acest lucru facilitează selectarea produsului potrivit, vă oferă flexibilitatea de a răspunde la preferințele clienților la fața locului și înseamnă mai puține coduri de produs în stoc.

### Warnings and safety

- Modelul Ledinaire WL070V cu montaj pe perete poate fi utilizat la exterior, însă doar atunci când toate cablurile acestuia sunt trase în interiorul unei clădiri, cu o distanță maximă de 10 metri.
- Pentru versiunile MDU (unitate de detectare a mișcării):
- Acoperirea senzorului poate varia între aplicațiile de interior și exterior.
- Vântul puternic și ploaia pot declanșa senzorul dacă nu există împrejurimi, cum ar fi pereți, acoperiș etc.
- Orice vibrație sau mișcare poate declanșa senzorul. Asigurați-vă că senzorul se află la o distanță adecvată de orice astfel de semnal continuu.

### Catalog de date

Ledinaire cu montaj pe perete WL070V

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Informații generale            |                                                       |
| Sursă de lumină înlocuibilă    | Nu                                                    |
| Număr de unități de echipament | 1 unitate                                             |
| Balast inclus                  | Da                                                    |
| Lighting Technology            | LED                                                   |
| Tier                           | Valoare                                               |
| Marcaj CE                      | Da                                                    |
| Perioadă de garanție           | 5 ani                                                 |
| Marcaj de inflamabilitate      | Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal |
| Marcaj ENEC                    | -                                                     |
| Test de incandescență          | Temperatură 850 °C, durată 30 s                       |
| În conformitate cu RoHS        | Da                                                    |

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Date tehnice lumină                        |                |
| Flux luminos                               | 1.700 lm       |
| Temperatură de culoare corelată (nom.)     | 4000 K         |
| Randament luminos (nominal) (nom.)         | 100 lm/W       |
| Indice de redare a culorilor (IRC)         | >80            |
| Valoare pâlpâire (PstLM)                   | 1              |
| Valoare efect stroboscopic (SVM)           | 1,6            |
| Unghi de distribuție sursă de lumină       | 120 °          |
| Culoare sursă de lumină                    | Alb neutru 840 |
| Tip de sistem optic                        | Simetric       |
| Lățime fascicul de lumină corp de iluminat | 120° x 120°    |
| Indice unificat de orbire CEN              | 25             |

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Funcționare și sistem electric        |                            |
| Tensiune de intrare                   | De la 220 până la 240 V    |
| Frecvență linie                       | 50 or 60 Hz                |
| Consum inițial de energie CLO         | 17 W                       |
| Consum mediu de energie CLO           | - W                        |
| Curent de pornire                     | 20 A                       |
| Timp pornire                          | 0,04 ms                    |
| Consum de curent                      | 17 W                       |
| Factor de putere (fracție)            | 0.9                        |
| Conexiune                             | Conector push-in cu 3 pini |
| Cablu                                 | -                          |
| Număr de produse pe MCB de 16 A tip B | 35                         |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Temperatură                     |                          |
| Interval temperatură ambientală | De la -20 până la +40 °C |

|                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase |                                                |
| Cu reglarea intensității luminoase                    | Nu                                             |
| Balast/unitate de alimentare/transformator            | Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit) |
| Flux luminos constant                                 | Nu                                             |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Sistem mecanic și carcasă    |              |
| Material carcasă             | Policarbonat |
| Material reflector           | -            |
| Material sistem optic        | Policarbonat |
| Capac optic/material lentilă | Policarbonat |
| Material de fixare           | -            |
| Culoare carcasă              | Alb          |
| Finisaj capac optic/finisaj  | Opal         |
| Înălțime totală              | 64 mm        |
| Diametru total               | 285 mm       |

|                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobare și aplicație                         |                                                                                     |
| Cod protecție împotriva infiltrărilor         | IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă] |
| Cod de protecție împotriva impactului mecanic | IK08 [5 J rezistent la vandalizare]                                                 |
| Scor de sustenabilitate                       | -                                                                                   |
| Clasă de protecție IEC                        | Clasa de siguranță II                                                               |
| Risc fotobiologic                             | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778                                      |

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Performanță inițială (conformitate IEC) |                         |
| Toleranță flux luminos                  | +/-10%                  |
| Cromatică inițială                      | (0.3818, 0.3797)SDCM ≤5 |
| Toleranță consum de energie             | +/-10%                  |

|                                                                                          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Performanță în timp (conformitate IEC)                                                   |       |
| Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h | 2,5 % |
| Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h                      | L70   |

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Condiții de utilizare                           |              |
| Performanță temperatura ambiantă Tq             | 25 °C        |
| Nivel maxim de reglare a intensității luminoase | Nu se aplică |
| Adecvat pentru comutare aleatorie               | Nu se aplică |

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Date despre produs                   |                             |
| Nume comandă produs                  | WL070V LED17S/840 PSU II WH |
| Numele complet al produsului         | WL070V LED17S/840 PSU II WH |
| Full EOC                             | 871951452269599             |
| Cod de comandă                       | 52269599                    |
| Număr material (12NC)                | 911401826682                |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1                           |
| EAN/UPC – Produs/Cutie               | 8719514522695               |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 6                           |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8719514522756               |

## Ledinaire cu montaj pe perete WL070V

### Cote

