



Ledinaire Wall-mounted WL070V

WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH

Ledinaire Wall-mounted WL070V, 19 W, D285 mm, 1700 lm, 3000 K, Sensorbasert dim, MDU2, IP65

Offentlige rom og gjennomgangsområder krever de mest pålitelige belysningsløsningene – spesielt parkeringshus, kontorer, innganger, ganger, korridorer og trapper. Med Philips Ledinaire får du suveren pålitelighet med mer. Denne populære serien har et utvalg av uunnværlige LED-lysarmaturer som du kan velge fra hyllen. Som vår moderne, veggmonterte WL070V-modell fra Ledinaire, som egner seg til en lang rekke bruksområder innen generell belysning. Og akkurat som resten av Ledinaire-serien er den designet i henhold til Philips' høye kvalitetsstandarder til en svært konkurransedyktig pris. Et prisgunstig, pålitelig og energieffektivt valg for veggmontering, fra det ledende LED-merket. I tillegg tilbyr MultiLumen- og MultiColorTemp-funksjonene to lumenpakker og tre fargetemperaturer i en enkel armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundepreferanser på stedet og innebærer færre produktkoder på lager

Warnings and safety

- Ledinaire Wall-mounted-modellen WL070V kan brukes utendørs, men bare hvis alle kablene trekkes inne i en bygning, med en maksimal avstand på 10 meter.
- For utgaver med MDU (bevegelsesdeteksjon):
- Sensorenes dekning kan variere mellom innendørs og utendørs bruk.
- Sterk vind og kraftig regn kan utløse sensoren hvis det ikke finnes omgivelser som vegger, tak osv.
- All vibrasjon eller bevegelse kan utløse sensoren. Sørg derfor for at sensoren befinner seg i passende avstand fra slike kontinuerlige signaler.

Produktdata

Ledinaire Wall-mounted WL070V

Generell informasjon	
Lyskilden kan byttes ut	Nei
Antall utstyrsenheter	1 enhet
Driver inkludert	Ja
Lighting Technology	LED
Verditrapp	Verdi
Innebygd styring	Programmerbar bevegelse og lyssensor
CE-merke	Ja
Garantiperiode	3 år
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater
ENEC-merke	-
Test av glødetråd	Temperatur 850 °C, varighet 30 sek
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning	
Lysytelse	1 700 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	85 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Spredningsvinkel på lyskilden	120 grad(er)
Lyskildefarge	830 varmhvit
Optisk type	Symmetrisk
Armatur lysstråle spredning	120° x 120°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	25

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220 til 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Opprinnelig CLO strømforbruk	19 W
Average CLO power consumption	- W
Startstrøm	7,3 A
Innløpstid	0,14 ms
Effektforbruk	19 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	35

Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +40 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	Sensorbasert dim
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Polykarbonat

Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total høyde	64 mm
Total diameter	285 mm

Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP65 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mekanisk støtteskyttelseskode	IK08 [5 J hærverksikker]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.4338, 0.4030)SDCM ≤5
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	2,5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L70
50000 h	

Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Ja (relatert til nærvær-/bevegelsesdeteksjon og utnyttelse av dagslys)

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH
Fullstendig produktnavn	WL070V LED17S/830 PSU MDU II WH
Full EOC	871951452270199
Lokal kodebeskrivelse	3308507
Bestillingskode	52270199
Materialenr. (12NC)	911401826782
Lokal bestillingskode	3308507
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514522701
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8719514522763

Ledinaire Wall-mounted WL070V

Målskisse

