



CoreLine Batten

BN126C LED22S/840 PSU L600

CoreLine Batten, 17 W, L600 mm, 2200 lm, 4000 K, Opal, IP20, TW1-ready

CoreLine Batten lever opp til CoreLines løfte om nyskapende og brukervennlige lysarmaturer av høy kvalitet. Takket være den effektive designen er monteringen rask og enkel, slik at lyslinjer opprettes sømløst uten ekstra tilbehør. CoreLine Batten gir universell lysfordeling og støtter homogen belysning og visuell komfort. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon kan også fås i denne serien, og kan brukes med Interact-gatewayer, -sensorer og -programvare.

Warnings and safety

- Produktet er klassifisert som IPX0 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det gjøres en kontroll av miljøet der armaturen skal monteres.
- Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.

Produktdata

Generell informasjon		Brennbarhetsmerke	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	For montering på normalt antennebare overflater	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	ENEC-merke	
Driver inkludert	Ja	Test av glødetråd	
Gjennomkobling	Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert)	I samsvar med EU RoHS	
Lighting Technology	LED	Teknisk belysning	
Verditrapp	Effekt	Lysytelse	
CE-merke	CE-merke	Mettet rød (R9)	
Garantiperiode	5 år	Korreleret fargetemperatur (nom)	
		Lysutbytte (vurdert) (Nom)	
		Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	
		Ja	
		2 200 lm	
		<50	
		4000 K	
		130 lm/W	

CoreLine Batten

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	1,6
Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Optisk type	Spredningsvinkel 120°
Armatur lysstråle spredning	120°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	26

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	8,3 A
Innløpstad	0,345 ms
Effektforbruk	17 W
Effektfaktor (brøk)	0,9
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	25

Temperatur

Omgivelsestemperatur	–20 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	-
Optisk materiale	Polykarbonat
Optisk deksel/linsemateriale	Polykarbonat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total lengde	600 mm
Total bredde	65 mm
Total høyde	65 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	65 x 65 x 600 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20 [Fingerbeskyttet]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK04 [0,5 J standard pluss]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse I
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømstoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0,38, 0,38) SDCM≤3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	85
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	70

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Produktdata

Produktnavn for bestilling	BN126C LED22S/840 PSU L600
Fullstendig produktnavn	BN126C LED22S/840 PSU L600
Full EOC	871951494874799
Lokal kodebeskrivelse	3311362
Bestillingskode	94874799
Materialenr. (12NC)	911401833584
Lokal bestillingskode	3311362
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514948747
SAP-teller – pakker per utvendige	8
EAN/UPC – boks	8719514948969

CoreLine Batten

Målskisse

