



Ledinaire väggmonterad WL070V

WL070V LED11_17S/830_835_840

Ledinaire väggmonterad WL070V, 17 W, 11 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 3500 K, 4000 K

Offentliga utrymmen och cirkulationsområden kräver de mest tillförlitliga belysningslösningarna – särskilt parkeringsgarage, kontor, entréer, korridorer och trappor. Med Philips Ledinaire får du suverän tillförlitlighet och mer. Den här populära serien innehåller ett urval av viktiga LED-armaturer som du kan välja direkt. Vår moderna väggmonterade Ledinaire WL070V-modell passar för en mängd olika belysningstillämpningar. Och precis som resten av Ledinaire-serien är den designad med Philips höga kvalitetsstandarder till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Ett prisvärt, pålitligt och energieffektivt val för väggmontering, från den ledande tillverkaren inom LED. Dessutom erbjuder dess MultiLumen- och MultiColorTemp-funktion ett val av två ljusflöden och tre färgtemperaturer i en enda armatur. Detta gör det enkelt att välja rätt produkt, ger dig flexibiliteten att svara på kundernas önskemål på plats och innebär färre produktkoder i lager.

Varning och Säkerhet

- Den väggmonterade WL070V-modellen kan användas utomhus, men endast när alla kablar dras inuti en byggnad och med ett maximalt avstånd på 10 meter.
- För MDU-utföranden (rörelsedetektering):
- Sensortäckningen kan variera mellan inom- och utomhusanvändning.
- Stark vind och kraftigt regn kan utlösa sensorn om det inte finns några omgivande väggar, tak osv.
- Alla typer av vibrationer och rörelser kan utlösa sensorn. Säkerställ att sensorn är på ett lämpligt avstånd från alla sådana kontinuerliga signaler.

Ledinaire väggmonterad WL070V

Produktdata

Allmän information	
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Lighting Technology	LED
Värdetrappa	Värde
CE-märkning	CE-märkning
Garantitid	5 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	-
Glödtrådtest	Temperatur 850 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Ljusflöde	1 100 1 700 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 3500 4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100 lm/W
Färgåtergivningsindex	≥80
Stroboskopisk effekt	1,6
Ljuskällans färg	830 varmvitt, 840 neutralvitt
Optiktyp	Bredstrålande ljusfördelning
Armaturens ljusstrålefördelning	120°
"All-in" Type	"All-in" Multi Lumen and Multi Color Temperature
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Average CLO power consumption	- W
Ingående ström	5,8 A
Ingåendetid	0,0048 ms
Effektförbrukning	17 11 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	Två 2-poliga tryckanslutningar
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	35
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Polykarbonat
Material i reflektor	Polykarbonat
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat

Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit RAL 9003
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total höjd	64 mm
Total diameter	285 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP65 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J slagtålig/slagsäker]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Fotobiologisk säkerhet	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	-10% / +20%
Initial kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM <5; (0.38, 0.38) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	7,5 %
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h	-
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	70
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	-
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 100 000 tim)	-
Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för sluppmässig brytning	Ej tillämpligt
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	WL070V LED11_17S/830_835_840
Fullständigt produktnamn	WL070V LED11_17S/830_835_840
Full EOC	872016950824899
Beskrivning av lokal kod	7517899
Beställningsnummer	911401833985
Materialnummer (12NC)	911401833985
Lokal kod	7517899
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169508248
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8720169508279

Ledinaire väggmonterad WL070V

Måttskiss

