



CoreLine Batten

BN126C LED80S/840 PSU L1500

CoreLine Batten, 59 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Opaliserad, IP20, TW1-ready

CoreLine Batten uppfyller Corelines löfte om innovativa och lättanvända armaturer av hög kvalitet. Den effektiva designen gör installationen snabb och enkel, så att du kan skapa smidiga ljusrader utan extra tillbehör. CoreLine Batten ger universell ljusfördelning, vilket stödjer enhetlig belysning och visuell komfort. Det finns även Interact Ready-armaturer med trådlös kommunikation som kan användas tillsammans med gateways, sensorer och programvara för Interact.

Varning och Säkerhet

- Produkten är IPX0-klassad och inte skyddad mot vattenintrång. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar omgivningen som armaturen ska monteras i.
- Om du inte följer anvisningarna och armaturen utsätts för vatten, kan inte Philips/Signify garantera en säker funktion och produktens garanti upphör att gälla.

Produktdata

Allmän information		ENEC-märkning	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Glödrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
Antal driftdonsenheter	1 enhet	EU RoHS-kompatibel	Ja
Driftdon ingår	Ja	Ljusteknik	
Genomgående kabel	Enkel anslutning och avtagbar kåpa finns för genomgående kabel, 1-fas (interna kablar ingår ej)	Ljusflöde	8 000 lm
Lighting Technology	LED	Mättad röd (R9)	<50
Värdegrappa	Prestanda	Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
CE-märkning	CE-märkning	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	136 lm/W
Garantitid	5 år	Färgåtergivningsindex	>80
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor	Flimmervärde (PstLM)	1

CoreLine Batten

Stroboskopisk effekt	1,6
Ljuskällans färg	840 neutralvit
Optiktyp	120° spridningsvinkel
Armaturens ljusstrålefördelning	120°
Enhetlig bländmärkning	26

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingående ström	15,7 A
Ingåendetid	0,678 ms
Effektförbrukning	59 W
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Anslutning	3-polig tryckanslutning
Kabel	–
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	8

Temperatur

Omgivningstemperatur	–20 till +40 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	–
Material i optiken – LOV	Polykarbonat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Polykarbonat
Fixation material	–
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Opaliserad
Total längd	1 450 mm
Total bredd	65 mm
Total höjd	65 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	65 × 65 × 1450 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK04 [0,5 J standard plus]
Sustainability rating	–
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
Fotobiologisk säkerhet	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk riskspecifikation	0,2 m

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0,38, 0,38) SDCM≤3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	85

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BN126C LED80S/840 PSU L1500
Fullständigt produktnamn	BN126C LED80S/840 PSU L1500
Full EOC	871951494886099
Beskrivning av lokal kod	7023032
Beställningsnummer	94886099
Materialnummer (12NC)	911401834784
Lokal kod	7023032
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514948860
Räknare – antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC – Hölje	8719514949089

CoreLine Batten

Måttskiss

