



CoreLine Panel

RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC

CoreLine Panel, 28.5 W, 600x600 mm, 3400 lm, 3000 K, UGR19

CoreLine panel generasjon 5 leverer på CoreLine-løftet om nyskapende, enkel installasjon og utmerket belysning. CoreLine-panelets innovative MultiLumen-funksjon er utformet som en direkte erstatning for funksjonelle armaturer i bruksområder for almennbelysning, og tilbyr tre lumenpakker i en enkelt armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundepreferanser på stedet, og betyr færre produktkoder på lager. Installasjonen er også rask og enkel, takket være en rask kontakt eller Wieland-kontakt. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon er også tilgjengelige i denne serien, klare til bruk med Interact-gatewayer, sensorer og programvare.

Produktdata

Generell informasjon			
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Mettet rød (R9)	<50
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
Driver inkludert	Ja	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	120 lm/W
Lighting Technology	LED	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Verditrapp	Effekt	Flimmerverdi (PstLM)	1
CE-merke	Ja	Stroboskopisk effekt	0,4
Garantiperiode	5 år	Lyskildefarge	830 varmhvit
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater	Optisk type	Spredningsvinkel 90°
ENEC-merke	ENEC-merke	Armatur lysstråle spredning	90°
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	19
I samsvar med EU RoHS	Ja	Drift og elektronikk	
Teknisk belysning		Inngangsspenning	220–240 V
Lysytelse	3 400 lm	Line Frequency	50 or 60 Hz
		Startstrøm	16 A
		Innløpstid	0,2 ms

CoreLine Panel

Effektforbruk	28,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 5-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	21

Temperatur

Omgivelsestemperatur	-10 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Kontrollgrensesnitt	-
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optisk materiale	Polystyren
Optisk deksel/linsemateriale	Akrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Mikroprismatisk linse
Total lengde	595 mm
Total bredde	595 mm
Total høyde	62 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	62 x 595 x 595 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m
-----------------------------------	-------

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM≤3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L90
50000 h	
Lumenvedlikehold ved median brukstid*	L80
100000 h	

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Egnet for tilfeldig veksling	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC
Fullstendig produktnavn	RC132V G5 34S/830 PSU W60L60 OC
Full EOC	871951495004700
Lokal kodebeskrivelse	3316450
Bestillingskode	95004700
Materialenr. (12NC)	911401841084
Lokal bestillingskode	3316450
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514950047
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8719514950047

Målskisse



