



Ledinaire Batten

BN021C LED20S/840 L1200

Ledinaire Batten, 20 W, L1200 mm, 2100 lm, 4000 K, Opal, IP20, TW1-ready

Gama de baghete Ledinaire (BN021C) conține o selecție de aparate de iluminat cu LED baghetă standard populare, furnizată cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficiență energetică și accesibilă. Ledinaire permite o instalare simplă și flexibilă, cu posibilitatea de creare a liniilor luminoase.

Catalog de date

Informații generale		Date tehnice lumină	
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Flux luminos	2.100 lm
Număr de unități de echipament	1 unitate	Roșu saturat (R9)	<50
Balast inclus	Da	Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Cablaj de trecere	Conexiune simplă și capac detașabil disponibil pentru sistemul de trecere a cablului monofazat (cablajul intern nu este inclus)	Randament luminos (nominal) (nom.)	105 lm/W
Lighting Technology	LED	Indice de redare a culorilor (IRC)	>80
Tier	Valoare	Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840
Marcaj CE	Marcaj CE	Tip de sistem optic	Fascicul luminos foarte larg
Perioadă de garanție	5 ani	Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	174°
Marcaj de inflamabilitate	Pentru montare pe suprafețe inflamabile în mod normal	Indice unificat de orbire CEN	27
Marcaj ENEC	-	Funcționare și sistem electric	
Test de incandescență	Temperatură 650 °C, durată 30 s	Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
În conformitate cu RoHS	Da	Frecvență linie	50 or 60 Hz
		Curent de pornire	14,3 A
		Timp pornire	0,001 ms
		Consum de curent	20 W
		Factor de putere (fracție)	0.9
		Conexiune	conector cu 2 pini

Ledinaire Batten

Cablu	-
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	10

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la -20 până la +40 °C
---------------------------------	--------------------------

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Balast/unitate de alimentare/transformator	Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit)
Flux luminos constant	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Material carcasă	Polycarbonat
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Polycarbonat
Capac optic/material lentilă	Polycarbonat
Material de fixare	-
Culoare carcasă	Alb
Finisaj capac optic/finisaj	Opal
Lungime totală	1.186 mm
Lățime totală	28,4 mm
Înălțime totală	35,7 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	36 x 28 x 1186 mm

Aprobare și aplicație

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02 [0,2 J standard]
Scor de sustenabilitate	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Risc fotobiologic	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Specificarea riscului fotobiologic	0,2 m
------------------------------------	-------

Performanță inițială (conformitate IEC)

Toleranță flux luminos	+/-10%
Cromatică inițială	0.38, 0.38, SDCMs≤5
Toleranță consum de energie	+/-10%

Performanță în timp (conformitate IEC)

Rata de defectare a echipamentului de control la durata medie de viață utilă de 50 000 h	7,5 %
Întreținere flux luminos la durata de viață utilă medie* de 50000 h	L65

Condiții de utilizare

Performanță temperatura ambiantă Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Nu se aplică
Adecvat pentru comutare aleatorie	Nu se aplică

Date despre produs

Nume comandă produs	BN021C LED20S/840 L1200
Numele complet al produsului	BN021C LED20S/840 L1200
Full EOC	871951452790499
Cod de comandă	52790499
Număr material (12NC)	911401842382
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514527904
Numărător SAP – Pachete per exterior	40
EAN/UPC – Cutie	8719514528000

Cote



