



CoreLine-panel

RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC

CoreLine-panel, All-in, 34.5 W, 24.5 W, 600x600 mm, 2900 lm, 3400 lm, 4000 lm, 3000 K, UGR19

Philips CoreLine Panel Generation 5 uppfyller CoreLines löfte om innovativ och lättanvänd med utmärkt belysning. Den är utformad för att direkt ersätta funktionella armaturer i allmänbelysning och LED-panelbelysningens innovativa MultiLumen-funktion ger möjlighet att välja mellan tre ljusflöden i en och samma armatur. Det blir enklare att välja rätt produkt, du kan tillgodose kundernas önskemål med större flexibilitet på plats och färre produktkoder behövs på lagret. Det är dessutom enkelt att installera CoreLine RC132V tack vare en snabbkontakt eller Wieland-koppling. I den här CoreLine-serien finns även Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation som kan användas med gateways, sensorer och programvaror för Interact.

Produktdata

Allmän information		Ljusteknik	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Ljusflöde	2 900 3 400 4 000 lm
Antal driftdonsenheter	1 enhet	Mättad röd (R9)	<50
Driftdon ingår	Ja	Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Lighting Technology	LED	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	120 lm/W
Värde trappa	Prestanda	Färgåtergivningsindex	≥80
CE-märkning	Ja	Flimmervärde (PstLM)	1
Garantitid	5 år	Stroboskopisk effekt	0,4
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor	Ljuskällans färg	830 varmvit
ENEC-märkning	ENEC-märkning	Optiktyp	90° spridningsvinkel
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s	Armaturens ljussträlefördelning	90°
EU RoHS-kompatibel	Ja	Enhetlig bländmärkning	19

CoreLine-panel

"All-in" Type	"All-in" Multi Lumen
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Ingående ström	19,7 A
Ingåendetid	0,242 ms
Effektförbrukning	34,5 24,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	3-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	
13	
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-10 till +40 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet (på/av)
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	Akrylat
Material i optiken – LOV	Polystyren
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Akrylat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Mikroprismatisk lins
Total längd	595 mm
Total bredd	595 mm
Total höjd	62 mm
Mått (höjd × bredd × djup)	62 x 595 x 595 mm
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20/44 [Petsäker, kabelskyddad, stänksäker]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK03 [0,3 J]

Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Fotobiologisk säkerhet	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk riskspecifikation	0,2 m
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%
Initial kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM≤3
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L90
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 100 000 tim)	L75
Användningsförhållanden	
Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Lämplig för slumpmässig brytning	Ja
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC
Fullständigt produktnamn	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC
Full EOC	871951495030600
Beskrivning av lokal kod	7022972
Beställningsnummer	95030600
Materialnummer (12NC)	911401843684
Lokal kod	7022972
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514950306
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8719514950306

CoreLine-panel

Måttskiss

