



CoreLine Panel

RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC

CoreLine Panel, All-in, 34.5 W, 24.5 W, 600x600 mm, 3100 lm, 3600 lm, 4300 lm, 4000 K, DALI, UGR19

CoreLine panel generasjon 5 leverer på CoreLine-løftet om nyskapende, enkel installasjon og utmerket belysning. CoreLine-panelets innovative MultiLumen-funksjon er utformet som en direkte erstatning for funksjonelle armaturer i bruksområder for almennbelysning, og tilbyr tre lumenpakker i en enkelt armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundepreferanser på stedet, og betyr færre produktkoder på lager. Installasjonen er også rask og enkel, takket være en rask kontakt eller Wieland-kontakt. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon er også tilgjengelige i denne serien, klare til bruk med Interact-gatewayer, sensorer og programvare.

Produktdata

Generell informasjon		Teknisk belysning	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Lysytelse	3 100 3 600 4 300 lm
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Mettet rød (R9)	<50
Driver inkludert	Ja	Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Lighting Technology	LED	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	125 lm/W
Verditrapp	Effekt	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
CE-merke	Ja	Flimmerverdi (PstLM)	1
Garantiperiode	5 år	Stroboskopisk effekt	0,4
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater	Lyskildefarge	840 nøytralhvit
ENEC-merke	ENEC-merke	Optisk type	Spredningsvinkel 90°
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	Armatur lysstråle spredning	90°
I samsvar med EU RoHS	Ja	Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	19
		"All-in" Type	"All-in" Multi Lumen

CoreLine Panel

Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	18,7 A
Innløpstid	0,288 ms
Effektforbruk	34,5 24,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 5-pols
Kabel	-
Antall produkter på MCB på 16 A type B	12
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-10 til +40 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet med DALI-grensesnitt
Kontrollgrensesnitt	DALI
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optisk materiale	Polystyren
Optisk deksel/linsemateriale	Akrylat
Fixation material	-
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Mikroprismatisk linse
Total lengde	595 mm
Total bredde	595 mm
Total høyde	67 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	67 x 595 x 595 mm
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-

IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM $\leq$ 3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L90
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L75
Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	3%
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC
Fullstendig produktnavn	RC132V G5 31_36_43S/840 PSD W60L60 OC
Full EOC	871951495037500
Lokal kodebeskrivelse	3316463
Bestillingskode	95037500
Materialenr. (12NC)	911401844384
Lokal bestillingskode	3316463
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514950375
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8719514950375

CoreLine Panel

Målskisse

