



CoreLine Aplique

WL140V LED20S/840 PSU WH

CoreLine Aplique, 20 W, D390 mm, 2200 lm, 4000 K, IP65

Tanto si se trata de un nuevo edificio como de un espacio rehabilitado, los clientes prefieren soluciones de iluminación que combinen luz de calidad con un sustancial ahorro de energía y de mantenimiento. El nuevo aplique de la gama de productos CoreLine LED se puede usar para sustituir luminarias de montaje en pared o techo tradicionales con lámparas fluorescentes compactas. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es sencillísimo.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Fuente de luz sustituible	Sí	Valor de parpadeo (PstLM)	1
Número de unidades de equipo	1 unidad	Valor de efecto estroboscópico (SVM)	1,6
Driver incluido	Sí	Ángulo de haz de la fuente de luz	120 °
Lighting Technology	LED	Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Escalera de valor	Óptima	Tipo de óptica	Simétrica
Marca CE	Sí	Apertura del haz de luz de la luminaria	120° x 120°
Período de garantía	5 años	Índice de deslumbramiento unificado CEN	24
Marca de inflamabilidad	-		
Certificado ENEC	Certificado ENEC	Tensión de entrada	220-240 V
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 30 s	Line Frequency	50 or 60 Hz
Conforme con EU RoHS	Sí	Consumo de energía CLO inicial	- W
		Average CLO power consumption	- W
		Corriente de arranque	14 A
		Tiempo de irrupción	0,007 ms
		Consumo de energía	20 W
		Factor de potencia (fracción)	0.9
		Conexión	Conector push-in de 6 polos
		Cable	-
Datos técnicos de la luz			
Flujo luminoso	2.200 lm		
Rojo saturado (R9)	<50		
Temperatura de color correlacionada (Nom)	4000 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	110 lm/W		
Índice de reproducción cromática (IRC)	>80		

CoreLine Aplique

Número de productos en MCB de 16 A tipo B	32
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/transformador	Unidad de la fuente de alimentación (encendido/apagado)
Flujo luminoso constante	No
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Polycarbonato
Material del reflector	Polycarbonato
Material óptico	Polycarbonato
Material del cierre óptico/lente	Polycarbonato
Fixation material	-
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	Ópalo
Altura global	85 mm
Diámetro global	390 mm
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [20 J resistente al vandalismo]
Sustainability rating	-
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Especificación de riesgo fotobiológico	0,2 m
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%

Cromaticidad inicial	(0.3818,0.3797) SDCM <3
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h	5 %
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h	-
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	80
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	-
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 100.000 h	-
Condiciones de aplicación	
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Nivel máximo de atenuación	No aplicable
Adecuado para conmutación aleatoria	No
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	WL140V LED20S/840 PSU WH
Nombre completo del producto	WL140V LED20S/840 PSU WH
Full EOC	871951452874199
Código de pedido	52874199
Código 12NC	911401847682
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514528741
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8719514528901

Plano de dimensiones



