



# CoreLine Panel

## RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC

CoreLine Panel, 28.5 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K,  
Trådløs, Interact Ready

CoreLine panel generasjon 5 leverer på CoreLine-løftet om nyskapende, enkel installasjon og utmerket belysning. CoreLine-panelets innovative MultiLumen-funksjon er utformet som en direkte erstatning for funksjonelle armaturer i bruksområder for almennbelysning, og tilbyr tre lumenpakker i en enkelt armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundepreferanser på stedet, og betyr færre produktkoder på lager. Installasjonen er også rask og enkel, takket være en rask kontakt eller Wieland-kontakt. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon er også tilgjengelige i denne serien, klare til bruk med Interact-gatewayer, sensorer og programvare.

### Produktdata

| Generell informasjon    |                                                 | I samsvar med EU RoHS           |                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| Lyskilden kan byttes ut | Nei                                             | Ja                              |                       |
| Antall utstyrsenheter   | 1 enhet                                         | Teknisk belysning               |                       |
| Driver inkludert        | Ja                                              | Lysytelse                       | 3 600 lm              |
| Tilkobling              | Interact Ready                                  | Mettet rød (R9)                 | <50                   |
| Lighting Technology     | LED                                             | Korrelert fargetemperatur (nom) | 4000 K                |
| Verditrapp              | Effekt                                          | Lysutbytte (vurdert) (Nom)      | 125 lm/W              |
| CE-merke                | Ja                                              | Fargegjengivelsesindeks (CRI)   | ≥80                   |
| Garantiperiode          | 5 år                                            | Flimmerverdi (PstLM)            | 1                     |
| Brennbarhetsmerke       | For montering på normalt antennebare overflater | Stroboskopisk effekt            | 0,4                   |
| ENEC-merke              | ENEC-merke                                      | Lyskildefarge                   | 840 nøytralhvit       |
| Test av glødetråd       | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek              | Optisk type                     | Spredningsvinkel 120° |
|                         |                                                 | Armatur lysstråle spredning     | 120°                  |

# CoreLine Panel

|                                           |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Enhetlig rangering av blendingstall (CEN) | 22                                                        |
| <b>Drift og elektronikk</b>               |                                                           |
| Inngangsspenning                          | 220–240 V                                                 |
| Line Frequency                            | 50 or 60 Hz                                               |
| Startstrøm                                | 4,8 A                                                     |
| Innløpstime                               | 0,056 ms                                                  |
| Effektforbruk                             | 28,5 W                                                    |
| Effektfaktor (brøk)                       | 0.9                                                       |
| Tilkobling                                | Push-in-kobling, 3-pols                                   |
| Kabel                                     | -                                                         |
| Antall produkter på MCB på 16 A type B    | 50                                                        |
| <b>Temperatur</b>                         |                                                           |
| Omgivelsestemperatur                      | -10 til +40 °C                                            |
| <b>Kontroller og dimming</b>              |                                                           |
| Kan dimmes                                | Ja                                                        |
| Driver/kraftenhet/transformator           | Trådløs driver Interact System klar                       |
| Kontrollgrensesnitt                       | Trådløs                                                   |
| Konstant lyseffekt (CLO)                  | Nei                                                       |
| <b>Mekanikk og innfatning</b>             |                                                           |
| Innfatningsmateriale                      | Stål                                                      |
| Reflektormateriale                        | Akrylat                                                   |
| Optisk materiale                          | Polystyren                                                |
| Optisk deksel/linsemateriale              | Akrylat                                                   |
| Fixation material                         | -                                                         |
| Innfatningsfarge                          | Hvit                                                      |
| Optisk deksel/linsefinish                 | Opal                                                      |
| Total lengde                              | 595 mm                                                    |
| Total bredde                              | 595 mm                                                    |
| Total høyde                               | 69 mm                                                     |
| Mål (høyde x bredde x høyde)              | 69 x 595 x 595 mm                                         |
| <b>Godkjenning og bruksområde</b>         |                                                           |
| Ingress beskyttelseskode                  | IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker] |
| Mekanisk støtbeskyttelseskode             | IK03 [0,3 J]                                              |
| Sustainability rating                     | -                                                         |

|                                                                  |                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| IEC-beskyttelsesklasse                                           | Sikkerhetsklasse II                            |
| Fotobiologisk risiko                                             | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778 |
| Fotobiologisk risikospesifikasjon                                | 0,2 m                                          |
| <b>Innledende ytelse (i samsvar med IEC)</b>                     |                                                |
| Lysstrømtoleranse                                                | +/-10%                                         |
| Innledende kromatisitet                                          | (0.38, 0.38) SDCM <sub>s3</sub>                |
| Strømforbrukstoleranse                                           | +/-10%                                         |
| <b>Ytelse over tid (i samsvar med IEC)</b>                       |                                                |
| Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer | 5 %                                            |
| Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h                    | L90                                            |
| Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h                   | L80                                            |
| <b>Bruksforhold</b>                                              |                                                |
| Ytelse omgivelsestemperatur Tq                                   | 25 °C                                          |
| Maksimalt dimmenivå                                              | 1%                                             |
| Egnet for tilfeldig veksling                                     | Ja                                             |
| <b>Produktdata</b>                                               |                                                |
| Produktnavn for bestilling                                       | RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC               |
| Fullstendig produktnavn                                          | RC132V G5 36S/840 WIA W60L60 NOC               |
| Full EOC                                                         | 871951495364200                                |
| Lokal kodebeskrivelse                                            | 3316465                                        |
| Bestillingskode                                                  | 95364200                                       |
| Materialenr. (12NC)                                              | 911401857784                                   |
| Lokal bestillingskode                                            | 3316465                                        |
| SAP-teller – antall per pakke                                    | 1                                              |
| EAN/UPC – produkt/boks                                           | 8719514953642                                  |
| SAP-teller – pakker per utvendige                                | 1                                              |
| EAN/UPC – boks                                                   | 8719514953642                                  |

## CoreLine Panel

### Målskisse

