



CoreLine Panel

RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC

CoreLine Panel, 28.5 W, 1200x300 mm, 3600 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19

CoreLine panel generasjon 5 leverer på CoreLine-løftet om nyskapende, enkel installasjon og utmerket belysning. CoreLine-panelets innovative MultiLumen-funksjon er utformet som en direkte erstatning for funksjonelle armaturer i bruksområder for almennbelysning, og tilbyr tre lumenpakker i en enkelt armatur. Dette gjør det enkelt å velge riktig produkt, gir deg fleksibiliteten til å ivareta kundepreferanser på stedet, og betyr færre produktkoder på lager. Installasjonen er også rask og enkel, takket være en rask kontakt eller Wieland-kontakt. Interact Ready-armaturer med integrert trådløs kommunikasjon er også tilgjengelige i denne serien, klare til bruk med Interact-gatewayer, sensorer og programvare.

Produktdata

Generell informasjon		I samsvar med EU RoHS	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Ja	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Teknisk belysning	
Driver inkludert	Ja	Lysytelse	3 600 lm
Tilkobling	Interact Ready	Mettet rød (R9)	<50
Lighting Technology	LED	Korrelert fargetemperatur (nom)	4000 K
Verditrapp	Effekt	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	125 lm/W
CE-merke	Ja	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	≥80
Garantiperiode	5 år	Flimmerverdi (PstLM)	1
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennbare overflater	Stroboskopisk effekt	0,4
ENEC-merke	ENEC-merke	Lyskildefarge	840 nøytralhvit
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	Optisk type	Spredningsvinkel 90°
		Armatur lysstråle spredning	90°

CoreLine Panel

Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	19
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Startstrøm	4,8 A
Innløpstid	0,056 ms
Effektforbruk	28,5 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 3-pols
Kabel	–
Antall produkter på MCB på 16 A type B	50
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	–10 til +40 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Driver/kraftenhet/transformator	Trådløs driver Interact System klar
Kontrollgrensesnitt	Trådløs
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei
Mekanikk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optisk materiale	Polystyren
Optisk deksel/linsemateriale	Akrylat
Fixation material	–
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Mikroprismatisk linse
Total lengde	1 195 mm
Total bredde	295 mm
Total høyde	70 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	70 x 295 x 1195 mm
Godkjenning og bruksområde	
Ingress beskyttelseskode	IP20/44 [Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]

Sustainability rating	–
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%
Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	5 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	L90
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	L80
Bruksforhold	
Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	1%
Egnet for tilfeldig veksling	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC
Fullstendig produktnavn	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC
Full EOC	871951495371000
Lokal kodebeskrivelse	3313482
Bestillingskode	95371000
Materialenr. (12NC)	911401858484
Lokal bestillingskode	3313482
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514953710
SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8719514953710

CoreLine Panel

Målskisse

