



Ledinaire Panel

RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC

Ledinaire Panel, All-in, 28 W, 1200x300 mm, VPC, 3400 lm, Selectable, UGR19

Serien Philips Ledinaire Panel Gen4 (RC065B) har ett urval av populära, installationsfärdiga LED-armaturer med Philips höga kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Den senaste generationen Ledinaire LED panelbelysning på 600 × 600 mm är tillförlitliga, energieffektiva och prisvärda, och har utformats för mjuk, behaglig belysning i många olika allmänna belysningstillämpningar. Vårt sortiment av Ledinaire-panelbelysning finns även med tillbehör för enkel installation i olika typer av tak – precis vad du behöver.

Produktdata

Allmän information	
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Värdetrappa	Värde
CE-märkning	CE-märkning
Garantitid	3 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalantändliga ytor
ENEC-märkning	-
Glödtrådtest	Temperatur 650 °C, varaktighet 30 s
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Ljusflöde	3 400 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	Selectable
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	120 lm/W
Färgåtergivningsindex	80

Flimmervärde (PstLM)	1
Ljuskällans spridningsvinkel	90 °
Ljuskällans färg	3 000 K/3 500 K/4 000 K
Optiktyp	90° spridningsvinkel
Armaturens ljusstrålefördelning	90°
Enhetlig bländmärkning	19
"All-in" Type	"All-in" Multi Color Temperature
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Initial CLO-energiförbrukning	- W
Average CLO power consumption	- W
Ingående ström	16 A
Ingåendetid	0,2 ms
Effektförbrukning	28 W

Ledinaire Panel

Effektfaktor (fraktion)	0.9
Anslutning	2-polig tryckanslutning
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	20

Temperatur

Omgivningstemperatur	-10 till +35 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	Strömförsörjningsenhet, extern (på/av)
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Stål
Material i reflektor	Akrylat
Material i optiken – LOV	Polystyren
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Akrylat
Fixation material	-
Armaturhusets färg	Vit
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Mikroprismatisk lins
Total längd	1 195 mm
Total bredd	295 mm
Total höjd	60 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	60 x 295 x 1195 mm
Kompatibel med tillbehörstyp för tak eller takinstallation	Visible profile ceiling version

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP20/40 [Petsyddad, avgivande yta]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0,2 J standard]
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Fotobiologisk säkerhet	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Fotobiologisk riskspecifikation	0,2 m
---------------------------------	-------

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	-10% / +10%
Initial kromaticitet	(0.43, 0.40) SDCM ≤5(0.38, 0.38) SDCM ≤5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 50 000 tim	7,5 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 50 000 tim)	L80
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	L70


Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
Max. dimringsnivå	Ej tillämpligt
Lämplig för slumpmässig brytning	Ej tillämpligt

Produktdata

Beställningsproduktnamn	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC
Fullständigt produktnamn	RC065B G5 34_36S/830_40 PSU 30x120 OC SC
Full EOC	872016951698499
Beskrivning av lokal kod	7027245
Beställningsnummer	911401877585
Materialnummer (12NC)	911401877585
Lokal kod	7027245
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8720169516984
Räknare - antal förpackningar per kartong	4
EAN/UPC - Hölje	8720169517004

Måttskiss



Ledinaire Panel

