



Ledinaire Wall-mounted WL060V

WL060V LED11S/830 PSU II WH

Ledinaire Wall-mounted WL060V, 11 W, D285 mm, 1100 lm, 3000 K, IP44

Den veggmonterte Philips Ledinaire-familien har et rykte for rett og slett være bra LED. De populære hyllevare-LED-armaturene i denne serien lover høye Philips-kvalitetsnivåer til en svært konkurransedyktig pris. Pålitelige, energieffektive og rimelige, Ledinaire WL060V veggmonterte armaturer er designet for å dekke et bredt spekter av innendørs bruksområder, fra korridorer til offentlige innganger. Den moderne, diskrete designen kommer også i et utvalg av to størrelser og lumenpakker, slik at du kan skape et jevnt utseende overalt hvor du trenger veggmonterte lysdioder.

Produktdata

Generell informasjon		I samsvar med EU RoHS	
Lyskilden kan byttes ut	Nei	Ja	
Antall utstyrsenheter	1 enhet	Teknisk belysning	
Driver inkludert	Ja	Lysytelse	1100 lm
Lighting Technology	LED	Mettet rød (R9)	<50
Verditrapp	Verdi	Korrelert fargetemperatur (nom)	3000 K
CE-merke	Ja	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	100 lm/W
Garantiperiode	3 år	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	>80
Brennbarhetsmerke	For montering på normalt antennebare overflater	Flimmerverdi (PstLM)	1
ENEC-merke	-	Stroboskopisk effekt	0,4
Test av glødetråd	Temperatur 650 °C, varighet 30 sek	Spredningsvinkel på lyskilden	- grad(er)
		Lyskildefarge	830 varmhvit
		Optisk type	Spredningsvinkel 120°

Ledinaire Wall-mounted WL060V

Armaturs lysstråle spredning	120°
Enhetlig rangering av blendingstall (CEN)	22

Drift og elektronikk

Inngangsspenning	220–240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Opprinnelig CLO strømforbruk	– W
Average CLO power consumption	– W
Startstrøm	10 A
Innløpstid	0,0019 ms
Effektforbruk	11 W
Effektfaktor (brøk)	0.9
Tilkobling	Push-in-kobling, 2-pols
Kabel	–
Antall produkter på MCB på 16 A type B	35

Temperatur

Omgivelsestemperatur	–20 til +40 °C
----------------------	----------------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
Driver/kraftenhet/transformator	Strømforsyningsenhet (på/av)
Konstant lyseffekt (CLO)	Nei

Mekanikk og innfatning

Innfatningsmateriale	Polykarbonat
Reflektormateriale	Akrylat
Optisk materiale	Akrylat
Optisk deksel/linsemateriale	Akrylat
Fixation material	–
Innfatningsfarge	Hvit
Optisk deksel/linsefinish	Opal
Total høyde	88 mm
Total diameter	285 mm

Godkjenning og bruksområde

Ingress beskyttelseskode	IP44 [Ledningsbeskyttet, sprutsikker]
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	–
IEC-beskyttelsesklasse	Sikkerhetsklasse II

Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Fotobiologisk risikospesifikasjon	0,2 m

Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Lysstrømtoleranse	+/-10%
Innledende kromatisitet	(0.43, 0.40) SDCM≤3
Strømforbrukstoleranse	+/-10%

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)

Feilfrekvens for styreutstyr ved median brukstid på 50 000 timer	7,5 %
Lumen maintenance at median useful life* 35000 h	–
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 50000 h	70
Lumen maintenance at median useful life* 75000 h	–
Lumenvedlikehold ved median brukstid* 100000 h	–

Bruksforhold

Ytelse omgivelsestemperatur Tq	25 °C
Maksimalt dimmenivå	Ikke relevant
Egnet for tilfeldig veksling	Ikke relevant

Produktdata

Produktnavn for bestilling	WL060V LED11S/830 PSU II WH
Fullstendig produktnavn	WL060V LED11S/830 PSU II WH
Full EOC	871951496009199
Lokal kodebeskrivelse	3302472
Bestillingskode	96009199
Materialenr. (12NC)	911401887384
Lokal bestillingskode	3302472
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514960091
SAP-teller – pakker per utvendige	5
EAN/UPC – boks	8719514960138

Ledinaire Wall-mounted WL060V

Målskisse

