



Jargeau LED gen3

BDP651 LED40-4S/830 PSD-SR II DS50 GF BK

Jargeau LED gen3, LED module 4000 lm, 830 varmvit, Säkerhetsklass II, Symmetrisk ljusfördelning 50, Frostat glas, Svart, Stolptopp för diameter 60 mm

Jargeau LED gen3 kombinerar de symboliska funktionerna hos 1800-talets första firsidiga gatlyktor med den tekniska prestandan hos 2000-talets armaturer. Armaturen innehåller den energieffektiva LEDGINE-O-tekniken med högeffektiv optik, utan att kompromissa med den ikoniska firsidiga designen. Armaturen är avsedd för installation på 4–6 meters höjd i stadsmiljöer, särskilt stadskärnor, historiska miljöer, gamla byar, gator, gränder, torg och parker. Tack vare den inbyggda Philips Ledgine-optimerade LED-plattformen och det stora urvalet optik för olika användningsområden ger Jargeau LED gen3 rätt mängd ljus i rätt riktning på gatan, vilket ger ytterligare energibesparingar. Armaturen levereras med ett eller två Philips SR-uttag (System Ready) som gör armaturen framtidssäkrad. Vad det innebär är att Jargeau LED gen3 är förberedd för att parkopplas med både fristående och avancerade kontroll- och belysningsprogram, till exempel Interact City från Signify. Utöver det här är varje enskild armatur unikt identifierbar tack vare Philips Service Tag-funktionen. Du behöver bara skanna av QR-koden som finns på insidan av armaturstolpens lucka eller direkt på armaturen så får du omedelbar åtkomst till armaturens konfiguration. Detta gör att både underhålls- och programmeringsarbeten går snabbare och enklare att utföra, och du kan skapa ett eget digitalt bibliotek med dina belysningstillgångar och reservdelar. Jargeau LED gen3 kan också utrustas med vårt särskilda ljusrecept som bevarar natthimlen mörk.

Produktdata

Allmän information

Lampfamiljskod	LED40 [LED module 4000 lm]
Utbyttbar ljuskälla	Ja

Antal driftdonsenheter	1 enhet
Driftdon ingår	Ja
Typ av ljuskälla	LED

Jargeau LED gen3

Produktfamiljskod	BDP651 [Jargeau LED gen3]
Lighting Technology	LED
Värdegrappa	Prestanda
CE-märkning	Ja
Garantitid	5 år
Säkerhetsmärkning, antändlighet	-
ENEC-märkning	ENEC-märkning
EU RoHS-kompatibel	Ja

Ljusteknik

Uppåtriktat ljusflödesförhållande	0
Ljusflöde	2 400 lm
Standardvinkel för stoltoppsmontage	-
Standardvinkel för sidoingång	-
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	79 lm/W
Färgåtergivningsindex	80
Ljuskällans färg	830 varmvit
Typ av optisk kåpa	Frostat glas
Armaturens ljusstrålefördelning	152° x 155°
Optiktyp utomhus	Symmetrisk ljusfördelning 50

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingående ström	9,6 A
Ingåendetid	0,13 ms
Effektförbrukning	30,5 W
Effektfaktor (fraktion)	0,93
Anslutning	-
Kabel	-
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (max)	31

Temperatur

Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
----------------------	-----------------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	Nätaggregat med DALI- och SystemReady-gränssnitt
Styrgränssnitt	-
Konstant ljusflöde	Nej

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets material	Aluminium
Material i reflektor	-
Material i optiken – LOV	Polymetylmetakrylat
Optisk kupa/linsmaterial – LOV	Glas
Fixation material	Aluminium
Armaturhusets färg	Svart
Monteringsenhet	Stolptopp för diameter 60 mm

Optisk glaskupa/optikens form – LOV	Plan
Ytbehandling på optikavskärmning/lins – LOV	Frostat
Total längd	400 mm
Total bredd	400 mm
Total höjd	753 mm
Effektiv projicerad yta	0,2 m ²
Mått (höjd x bredd x djup)	753 x 400 x 400 mm

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK09 [10 J]
Surge Protection (Common/Differential)	Armaturöverspänningsskyddsnivå till 6 kV differentialläge och 8 kV vanligt läge
Sustainability rating	-
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Fotobiologisk säkerhet	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Tolerans för ljusflöde	+/-7%
Initial kromaticitet	(0,381, 0,379) SDCM <5
Energiförbrukningstolerans	+/-10%
Init. Color Rendering Index Tolerance	+/-2

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Felfrekvens för styrsystemet vid snittlivslängd på 100 000 tim	10 %
Bibehållet ljusflöde (vid snittlivslängd* på 100 000 tim)	L97

Användningsförhållanden

Prestanda omgivningstemperatur Tq	25 °C
-----------------------------------	-------

Produktdata

Beställningsproduktnamn	BDP651 LED40-4S/830 PSD-SR II DS50 GF BK
Fullständigt produktnamn	BDP651 LED40-4S/830 PSD-SR II DS50 GF BK
Full EOC	872016904739600
Beskrivning av lokal kod	7749523
Beställningsnummer	912300060298
Materialnummer (12NC)	912300060298
Lokal kod	7749523
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169047396
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8720169047396

Jargeau LED gen3

Måttskiss

