



Ecofit Ledtubes T8

LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G

Perbarui ke tabung LED efisien dan tahan lama dengan tabung LED Ecofit. Tabung LED Ecofit merupakan cara cepat dan mudah untuk mengganti tabung fluoresen lama Anda dengan teknologi LED yang modern dan efisien. Lampu berkualitas baik dengan efek pencahayaan natural untuk penggunaan dalam aplikasi pencahayaan umum dengan investasi awal yang rendah – sebuah solusi yang ramah lingkungan.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominal masa pakai	15.000 jam
Siklus Sakelar	50.000
Nilai Masa Pakai (Jam)	15.000 jam
Teknologi Pencahayaan	LED
Sesuai EU RoHS	Ya
Teknis Lampu	
Kode Warna	740 [CCT of 4000K]
Sudut Cahaya (Nom)	240 °
Flux Cahaya	1.600 lm
Penandaan Warna	Cool White (CW)
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100,00 lm/W
Konsistensi Warna	<7
Indeks renderasi warna (CRI)	73
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz

Konsumsi Daya	16 W
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0.5 s
Faktor Daya (Fraksi)	0.5
Tegangan (Nom)	220-240 V
Suhu	
Kisaran suhu ambien	-20 °C hingga 45 °C
T-Case Maksimum (Nom)	60 °C
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Suram
Material Bohlam	Kaca
Panjang Produk	1.200 mm
Bentuk Bohlam	T8
Penyetujuan dan Aplikasi	
Produk Hemat energi	Ya
Sesuai Untuk Lampu Aksen	Tidak

Ecofit Ledtubes T8


Tanda Persetujuan	Sesuai RoHS Sertifikat KEMA Keur
Penggunaan Energi kWh/1000 h	16 kWh
EyeComfort	Y
Data Produk	
Nama produk pesanan	LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G
Nama lengkap produk	LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G
Kode produk lengkap	871869652501200

Kode urutan	929001184508
No. Material (12NC)	929001184508
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696525012
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	8718696525029


Dimensional drawing

Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
LEDtube 1200mm	25,68	28 mm	1.198	1.205	1.212	1.212	27,8
16W 740 T8 AP C G	mm		mm	mm	mm	mm	mm


Photometric data



Light Distribution Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G




General uniform lighting - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G




Spectral Power Distribution Colour - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G

Ecofit Ledtubes T8


Lifetime




Life Expectancy Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G



Life Expectancy Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G



Life Expectancy Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G

Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 1200mm 16W 740 T8 AP C G

Ecofit Ledtubes T8

