

Ecofit Ledtubes T8

LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G

Perbarui ke tabung LED efisien dan tahan lama dengan tabung LED Ecofit. Tabung LED Ecofit merupakan cara cepat dan mudah untuk mengganti tabung fluoresen lama Anda dengan teknologi LED yang modern dan efisien. Lampu berkualitas baik dengan efek pencahayaan natural untuk penggunaan dalam aplikasi pencahayaan umum dengan investasi awal yang rendah – sebuah solusi yang ramah lingkungan.

Product data

Informasi Umum	
Tutup-Dasar	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominal masa pakai	15.000 jam
Siklus Sakelar	50.000
Nilai Masa Pakai (Jam)	15.000 jam
Teknologi Pencahayaan	LED
Sesuai EU RoHS	Ya

Teknis Lampu	
Kode Warna	765 [CCT of 6500K]
Sudut Cahaya (Nom)	240 °
Flux Cahaya	1.600 lm
Penandaan Warna	Cool Daylight
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	6500 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	100,00 lm/W
Konsistensi Warna	<7
Indeks renderasi warna (CRI)	73
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)	70 %

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Frekuensi Input	50 hingga 60 Hz

Konsumsi Daya	16 W
Waktu Mulai (Nom)	0,5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya	0.5 s
Faktor Daya (Fraksi)	0.5
Tegangan (Nom)	220-240 V
Kompatibilitas Pemberat	EM

Suhu	
Kisaran suhu ambien	-20 °C hingga 45 °C
T-Case Maksimum (Nom)	60 °C

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak

Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Suram
Material Bohlam	Kaca
Panjang Produk	1.200 mm
Bentuk Bohlam	T8

Penyetujuan dan Aplikasi	
Produk Hemat energi	Ya

Ecofit Ledtubes T8

Sesuai Untuk Lampu Aksen	Tidak
Tanda Persetujuan	Sesuai RoHS Sertifikat KEMA Keur
Penggunaan Energi kWh/1000 h	16 kWh
EyeComfort	Y
Inovasi LED	EyeComfort

Data Produk



Nama produk pesanan	LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G
Nama lengkap produk	LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G

Kode produk lengkap	871869652503600
Kode urutan	929001184608
No. Material (12NC)	929001184608
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8718696525036
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	8718696525043

Dimensional drawing


Product	D1	D2	A1	A2	A3	C	D
LEDtube 1200mm	25,68	28 mm	1.198	1.205	1.212	1.212	27,8
16W 765 T8 AP C G	mm		mm	mm	mm	mm	mm

Photometric data



General uniform lighting - LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G



Light Distribution Diagram - LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G




Spectral Power Distribution Colour - LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G

Ecofit Ledtubes T8


Lifetime




Life Expectancy Diagram - LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G



Life Expectancy Diagram - LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G



Life Expectancy Diagram - LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G



Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G

Lumen Maintenance Diagram - LEDtube 1200mm 16W 765 T8 AP C G

Ecofit Ledtubes T8

