



MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T5



Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

O Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED num formato fluorescente tradicional. O seu design único cria um aspeto visual uniforme perfeito que não se distingue do fluorescente tradicional. Estes tubos de iluminação T5 são a opção ideal para um rendimento absoluto e foram concebidos para suportar as condições do dia a dia. Poupanças sem paralelo graças a um baixo consumo de energia e uma vida útil excepcionalmente longa tornam estes tubos LED T5 a opção certa para qualquer aplicação exigente.

Dados do produto

Informações gerais		Fluxo Luminoso	
Casquilho	G5 [G5]		1.050 lm
Vida útil nominal	60.000 h	Designação da cor	Luz natural fria
Ciclo de comutação	50.000	Temperatura de cor correlacionada	6500 K
Tecnologia de iluminação	LED	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	131 lm/W
Referência de medição de fluxo	Sphere	Consistência da cor	<6
Marca CE	Sim	Color rendering index (CRI)	80
Em conformidade com RoHS da UE	Sim	LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
		Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG0
Caraterísticas técnicas da luz		Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]	Frequência de linha	30K to 100K Hz
Ângulo do feixe (Nom.)	200 °		

MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T5

Frequência de entrada	30 K a 100 K Hz
Consumo de Energia	8 W
Corrente de lâmpada (Máx.)	350 mA
Corrente de lâmpada (Mín.)	150 mA
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (Fração)	0.92
Tensão (Nom.)	40-70 V
Alternativa LED para potência da lâmpada fluorescente	14 W
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 10 A - Rede	-
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 10 A - balastro EM sem casq. comp.	-
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 10 A - balastro EM com casq. comp.	-
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 16 A - Rede	-
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 16 A - balastro EM sem casq. comp.	-
N.º máx. de lâmpadas em MCB tipo B 16 A - balastro EM com casq. comp.	-

Temperatura

Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
T-máxima na caixa (Nom)	65 °C

Controlos e regulação

Regulável	Sim - Verificar a compatibilidade dos balastros
-----------	---

Características mecânicas e compartimento

Acabamento da lâmpada	Fosca
Material da lâmpada	Vidro
Comprimento do produto	600 mm


Aprovação e aplicação

Classe de Eficiência Energética	E
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Conformidade com RoHS TUV Marca CE Certificação KEMA Keur
Consumo de energia kWh/1000 h	8 kWh
Número de registo EPREL	1384133

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5
Nome do produto completo	Master LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5
Código do produto completo	871869674327000
Código de encomenda	74327000
N.º material (12NC)	929001390902
Numerador - Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696743270
Numerador - Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC - Caso	8718696743287



Desenho dimensional



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5	15,5 mm	18,8 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm


MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T5

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

General uniform lighting - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

Vida útil





Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

MASTER tubo LED InstantFit equipamentos eletrônicos T5

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5



Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 600mm HE 8W 865 T5

