



Essential LED 灯泡

ESS LEDBulb 23W E27 6500K A80 1CT/12 CN

Essential LED 灯泡与带有 E27 支座的现有灯具兼容，专为改造更换白炽灯、卤素灯和节能灯泡而设计，不仅节能效果出众，还可以最大限度地降低初始投资

产品数据

基本信息	
底盖	E27 [E27]
标称使用寿命	12,000 小时
开关次数	50,000
额定使用寿命 (小时)	12,000 小时
Lighting Technology	LED
照明科技	
颜色代码	865 [CCT of 6500K]
颜色代码	865 [CCT of 6500K]
光束角度 (标称)	150 °
光通量	2,700 lm
颜色名称	冷日光
相关色温 (标称)	6500 K
光效 (额定) (标称)	117.00 lm/W
颜色一致性	<6
显色指数 (CRI)	80
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
运营和电气	
Line Frequency	50 to 60 Hz
输入频率	50 至 60 Hz
功耗	23 W
灯具电流 (标称)	190 mA
瓦数相当	180 W


启动时间 (标称)	0.5 s
启动时间 (达到 60% 亮度)	0.5 s
功率因数 (小数)	0.51
电压 (标称)	220-240 V
温度	
最大外壳温度 (标称)	90 °C
控制调光	
可调光	否
机械和壳体	
灯泡外形	A80 [A 80 毫米]
应用	
符合欧盟 RoHS 规范	是
产品参数	
Full EOC	694793915890400
订单产品名称	ESS LEDBulb 23W E27 6500K A80 1CT/12 CN
订购代码	929002004309
SAP 计算器 - 每个包中的数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
材料编号 (12NC)	929002004309
完整的产品名称	ESS LEDBulb 23W E27 6500K A80 1CT/12 CN

Essential LED 灯泡

EAN/UPC - 案例


6947939158911

二维绘图




Product	D	C
ESS LEDBulb 23W E27 6500K A80 1CT/12 CN	80 mm	155 mm


光度数据



Spectral Power Distribution Colour - ESS LEDBulb 23W E27 6500K A80 1CT/12 CN




Light Distribution Diagram - ESS LEDBulb 23W E27 6500K A80 1CT/12 CN



Copyright © 2023 Philips Lighting B.V. Page 1/1

Essential LED 灯泡

寿命



Lumen Maintenance Diagram - ESS LEDBulb 23W E27 6500K A80 1CT/12 CN

Life Expectancy Diagram - ESS LEDBulb 23W E27 6500K A80 1CT/12 CN

