



Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales		Efficacité lumineuse (nominale)	
Culot	E14	Efficacité lumineuse (nominale)	124,00 lm/W
Durée de vie nominale	15 000 h	Cohérence des couleurs	<6
Nombre de cycles d'allumage	20 000	Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Type de lampe	LED	LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Référence de mesure de flux	Sphere	Valeur de scintillement (PstLM)	1
Marquage CE	Oui	Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,9
Conforme à RoHS	Oui	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Données techniques de l'éclairage		Fonctionnement et électricité	
Code couleur	840 [CCT of 4000K]	Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Flux lumineux	806 lm	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)	Consommation électrique	6,5 W
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K	Courant lampe (nom.)	50 mA

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.55
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	55 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	P45 [P 45 mm]

Approbation et application


Classe d'efficacité énergétique	E
---------------------------------	---

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	387449
EyeComfort	Oui

Données du produit



Nom du produit de la commande	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG
Nom de produit complet	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG
Code EOC	871951434762500
Code de commande	34762500
Code 12NC	929002028892
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514347625
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514347632

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG


Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Données photométriques




Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG

