



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Os CorePro LEDspots são a solução perfeita para iluminação de acentuação e oferecem uma luz quente semelhante à das lâmpadas de halogéneo. São compatíveis com a maior parte dos equipamentos existentes com um casquilho GU10 ou E14 e foram concebidos como substituição direta de lâmpadas de halogéneo ou incandescentes. As LEDlamps proporcionam enormes poupanças de energia e reduzem o custo de manutenção.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Narrow Cone
Marca CE	Sim
Em conformidade com RoHS da UE	Sim

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo Luminoso	240 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	500 cd
Designação da cor	Branco frio (CW)
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	80,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	240 lm

Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação	1
em conformidade com a norma EN 61000-3-3	
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)	0,4
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG1


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	3 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	18 mA
Potência equivalente	35 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,8
Tensão (Nom.)	220-240 V

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	65 °C

CorePro LEDspot MV

Controlos e regulação	
Regulável	Apenas com reguladores específicos
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	PAR16 [PAR 2 polegadas/50 mm]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	3 kWh
Número de registo EPREL	391906
EyeComfort	Sim
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM



Desenho dimensional



Nome do produto completo	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM
Código do produto completo	871869673022500
Código de encomenda	73022500
N.º material (12NC)	929002065602
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718696730225
Numerador – Embalagens por caixa exterior	10
EAN/UPC – Caso	8718696730232

Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm

Dados fotométricos




Accent Lighting Spots - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM


CorePro LEDspot MV

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

Vida útil



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM

