



Luz empotrable externa fina DL252

DL252 G2 R Rd LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk

Luz empotrable externa fina DL252, 18 W, 1300 lm, 3000 K, Haz de luz ancho, Blanco

Una familia completa que brinda luz superior con una gran uniformidad y seguridad. Elige el mejor ajuste para cada proyecto, desde múltiples potencias en vatios/ paquetes luminicos y disfruta el gran rendimiento confiable sin mantenimiento.

Datos del producto


Información general		Tipo óptico	
Fuente de luz reemplazable	No	Haz de luz ancho	
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad	Ampliación de haz de luz de la luminaria	
Controlador incluido	Sí	110°	
Ciclo del interruptor	12.500		
Lighting Technology	LED		
Periodo de garantía	1 años		
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables		
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s		
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí		
Información técnica sobre la luz		Operación y aspectos eléctricos	
Flujo luminoso	1.300 lm	Voltaje de entrada	
Temperatura de color correlacionada	3000 K	110 a 240 V	
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	72,00 lm/W	Frecuencia de línea	
Índice de producción de color (IRC)	80	50 or 60 Hz	
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido	Frecuencia de entrada	
		50 o 60 Hz	
		Corriente de irrupción	
		44 A	
		Tiempo de irrupción	
		0,13 ms	
		Consumo de energía	
		18 W	
		Factor de potencia (fracción)	
		0.5	
		Conexión	
		Unidad de conexiones de 2 polos	
		Cable	
		Cable de 0.2 m sin enchufe	
		Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	
		34	

Luz empotrable externa fina DL252

Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Controles y atenuación	
Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Salida lumínica constante	No
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Metal
Material del reflector	-
Material óptico	Poliestireno
Material de cubierta/lente óptico	Polipropileno
Material de fijación	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Mate
Longitud total	221 mm
Ancho total	221 mm
Altura total	20 mm
Diámetro total	221 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	20 x 221 x 221 mm
	0,388 kg
Aprobación y aplicación	
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK01 [0.15 J]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
	2 años
EyeComfort	Sí



Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+10%/-15%
Cromaticidad inicial	(0.440, 0.403) <6
Tolerancia del consumo de energía	+10%/-20%
Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Tasa de falla del controlador a 5.000 h	0,05 %
Vida útil media L70B50	25.000 hora(s)
Condiciones de aplicación	
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	DL252 G2 R Rd LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk
Nombre del producto completo	DL252 G2 R Rd LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk
Full EOC	871869973416900
Descripción de código local	DL252 G2 R Rd LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk
Código del pedido	929002321901
N.º de material (12NC)	929002321901
Código local	929002321901
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699734169
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8718699734176

Plano de dimensiones



Luz empotrable externa fina DL252


Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - DL252 G2 R Rd LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk

General uniform lighting - DL252 G2 R Rd LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk

Lifetime



Life Expectancy Diagram - DL252 G2 R Rd LED 1300 30K 18W 8" WV 1pk

