



# Luz empotrable externa fina DL252

DL252 G2 R Rd LED 900 65K 12W 6" WV 1pk

Luz empotrable externa fina DL252, 12 W, 900 lm, 6500 K, Haz de luz ancho, Blanco

Una familia completa que brinda luz superior con una gran uniformidad y seguridad. Elige el mejor ajuste para cada proyecto, desde múltiples potencias en vatios/ paquetes lumínicos y disfruta el gran rendimiento confiable sin mantenimiento.

## Datos del producto


|                                         |                                                     |                                                     |                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Información general</b>              |                                                     | <b>Tipo óptico</b>                                  | Haz de luz ancho                |
| Fuente de luz reemplazable              | No                                                  | <b>Ampliación de haz de luz de la luminaria</b>     | 110°                            |
| Cantidad de unidades de equipos         | 1 unidad                                            | <b>Operación y aspectos eléctricos</b>              |                                 |
| Controlador incluido                    | Sí                                                  | <b>Voltaje de entrada</b>                           | 110 a 240 V                     |
| Ciclo del interruptor                   | 12.500                                              | <b>Frecuencia de línea</b>                          | 50 or 60 Hz                     |
| Lighting Technology                     | LED                                                 | <b>Frecuencia de entrada</b>                        | 50 o 60 Hz                      |
| Periodo de garantía                     | 1 años                                              | <b>Corriente de irrupción</b>                       | 25 A                            |
| Marca de inflamabilidad                 | Para montaje en superficies normalmente inflamables | <b>Tiempo de irrupción</b>                          | 0,25 ms                         |
| Prueba de resplandor del cable          | Temperatura de 650 °C, duración de 30 s             | <b>Consumo de energía</b>                           | 12 W                            |
| Cumple con el reglamento RoHS de la UE  | Sí                                                  | <b>Factor de potencia (fracción)</b>                | 0.5                             |
| <b>Información técnica sobre la luz</b> |                                                     | <b>Conexión</b>                                     | Unidad de conexiones de 2 polos |
| Flujo luminoso                          | 900 lm                                              | <b>Cable</b>                                        | Cable de 0.2 m sin enchufe      |
| Temperatura de color correlacionada     | 6500 K                                              | <b>Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)</b> | 65                              |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)  | 75,00 lm/W                                          |                                                     |                                 |
| Índice de producción de color (IRC)     | 80                                                  |                                                     |                                 |
| Color de la fuente de luz               | 865 luz natural fría                                |                                                     |                                 |

Luz empotrable externa fina DL252

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Temperatura                                   |                                                      |
| Rango de temperatura ambiente                 | -20 a +40 °C                                         |
| Controles y atenuación                        |                                                      |
| Regulable                                     | No                                                   |
| Controlador/unidad de potencia/ transformador | Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado) |
| Salida lumínica constante                     | No                                                   |
| Mecánica y carcasa                            |                                                      |
| Material de la carcasa                        | Metal                                                |
| Material del reflector                        | -                                                    |
| Material óptico                               | Poliestireno                                         |
| Material de cubierta/lente óptico             | Polipropileno                                        |
| Material de fijación                          | Acero                                                |
| Color de la carcasa                           | Blanco                                               |
| Acabado de cubierta/lente óptico              | Mate                                                 |
| Longitud total                                | 170 mm                                               |
| Ancho total                                   | 170 mm                                               |
| Altura total                                  | 20 mm                                                |
| Diámetro total                                | 170 mm                                               |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad)      | 20 x 170 x 170 mm                                    |
|                                               | 0,307 kg                                             |
| Aprobación y aplicación                       |                                                      |
| Código de protección de ingreso               | IP20 [Protección para los dedos]                     |
| Código de protección de impacto mec.          | IK01 [0.15 J]                                        |
| Clase de protección IEC                       | Clase de seguridad II                                |
|                                               | 2 años                                               |
| EyeComfort                                    | Sí                                                   |


|                                                           |                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)               |                                         |
| Tolerancia del flujo luminoso                             | +10%/-15%                               |
| Cromaticidad inicial                                      | (0.313, 0.337) <6                       |
| Tolerancia del consumo de energía                         | +10%/-20%                               |
| Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC) |                                         |
| Tasa de falla del controlador a 5.000 h                   | 0,05 %                                  |
| Vida útil media L70B50                                    | 25.000 hora(s)                          |
| Condiciones de aplicación                                 |                                         |
| Apta para aplicaciones de alternado aleatorio             | No                                      |
| Información del producto                                  |                                         |
| Nombre del producto del pedido                            | DL252 G2 R Rd LED 900 65K 12W 6" WV 1pk |
| Nombre del producto completo                              | DL252 G2 R Rd LED 900 65K 12W 6" WV 1pk |
| Full EOC                                                  | 871869973432900                         |
| Descripción de código local                               | DL252 G2 R Rd LED 900 65K 12W 6" WV 1pk |
| Código del pedido                                         | 929002322701                            |
| N.º de material (12NC)                                    | 929002322701                            |
| Código local                                              | 929002322701                            |
| Numerador SAP: cantidad por paquete                       | 1                                       |
| EAN/UPC: producto/caja                                    | 8718699734329                           |
| Numerador: paquetes por caja externa                      | 20                                      |
| EAN/UPC - Caja                                            | 8718699734336                           |

Plano de dimensiones




Luz empotrable externa fina DL252

Datos fotométricos




Light Distribution Diagram - DL252 G2 R Rd LED 900 65K 12W 6" WV 1pk



General uniform lighting - DL252 G2 R Rd LED 900 65K 12W 6" WV 1pk

Lifetime



Life Expectancy Diagram - DL252 G2 R Rd LED 900 65K 12W 6" WV 1pk

